

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本拠地です。

シモン Safety Medium Shoes
耐滑・軽量安全靴“SL22”

同商品群 在庫数 **609** アイテム



SL22R (ブラック/レッド)



底面



SL22BL (ブラック/ブルー)



底面

ブラック/レッド

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法 (cm)	足幅サイズ	楕包数 (足)	質量 (g)	実績 (前年比)
325-5638	SL22R-23.5	¥21,543	¥23,200	23.5	EEE	10	830	3(150)
325-5646	SL22R-24.0	¥21,543	¥23,200	24.0	EEE	10	850	4(134)
325-5654	SL22R-24.5	¥21,543	¥23,200	24.5	EEE	10	870	8(50)
325-5662	SL22R-25.0	¥21,543	¥23,200	25.0	EEE	10	895	10(63)
324-6582	SL22R-25.5	¥21,543	¥23,200	25.5	EEE	10	920	41(92)
325-5671	SL22R-26.0	¥21,543	¥23,200	26.0	EEE	10	945	35(69)
325-5689	SL22R-26.5	¥21,543	¥23,200	26.5	EEE	10	970	37(87)
325-5697	SL22R-27.0	¥21,543	¥23,200	27.0	EEE	10	995	21(53)
325-5701	SL22R-27.5	¥21,543	¥23,200	27.5	EEE	10	1020	5(27)
325-5719	SL22R-28.0	¥21,543	¥23,200	28.0	EEE	10	1045	13(109)

特長 ●加水分解しないSX高機能樹脂の採用により、高い耐久性を実現しました。(SX3層底Fソール)
●フラットソールにし接地面積が大きく安定感に優れ、全方向性耐滑です。
●内装材に消臭・抗菌防臭機能を備えた新素材を採用しています。
仕様 ●JIST8101CI/S/P1/F2/H1/H合格 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN
材質 ●甲被:高級牛革(ソフト)
●先芯:ワイドACM樹脂
●靴底: SX高機能樹脂+2層SXラバー (SX3層底Fソール)

製造国 ・日本



安全靴

静電安全靴

ブラック/ブルー

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法 (cm)	足幅サイズ	楕包数 (足)	質量 (g)	実績 (前年比)
435-1363	SL22BL-23.5	¥21,543	¥23,200	23.5	EEE	10	830	1(50)
435-1371	SL22BL-24.0	¥21,543	¥23,200	24.0	EEE	10	850	5(500)
435-1380	SL22BL-24.5	¥21,543	¥23,200	24.5	EEE	10	870	2(34)
435-1398	SL22BL-25.0	¥21,543	¥23,200	25.0	EEE	10	895	11(55)
435-1401	SL22BL-25.5	¥21,543	¥23,200	25.5	EEE	10	920	24(78)
435-1410	SL22BL-26.0	¥21,543	¥23,200	26.0	EEE	10	945	39(63)
435-1428	SL22BL-26.5	¥21,543	¥23,200	26.5	EEE	10	970	38(116)
435-1436	SL22BL-27.0	¥21,543	¥23,200	27.0	EEE	10	995	31(104)
435-1444	SL22BL-27.5	¥21,543	¥23,200	27.5	EEE	10	1020	20(200)
435-1452	SL22BL-28.0	¥21,543	¥23,200	28.0	EEE	10	1045	14(140)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 http://www.simon.co.jp/

シモン Safety Medium Shoes
安全靴(接着剤圧着底仕様)“AS22”

同商品群 在庫数 **609** アイテム



AS22



底面

特長 ●履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
●靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
仕様 ●色:ブラック
●JIST8101CI/S/BO合格
●耐圧迫性荷重:10±0.1kN
材質 ●甲被:牛革(型押ソフト)
●先芯:鋼製
●靴底:合成ゴム(NBR)1層底
製造国 ・日本 ●タイ

シモン Safety Medium Shoes
安全靴(熱圧着底仕様)“FD22”

同商品群 在庫数 **609** アイテム



FD22



底面

特長 ●履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
●靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
仕様 ●色:ブラック
●JIST8101CI/S/BO合格
材質 ●甲被:牛革 ●先芯:鋼製
●靴底:合成ゴム(NBR)1層
製造国 ・日本

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法 (cm)	足幅サイズ	楕包数 (足)	質量 (g)	実績 (前年比)
368-1602	AS22-23.5	¥6,050	¥7,700	23.5	EEE	10	815	0(-)
368-1611	AS22-24.0	¥6,050	¥7,700	24.0	EEE	10	840	1(20)
368-1629	AS22-24.5	¥6,050	¥7,700	24.5	EEE	10	865	5(42)
368-1637	AS22-25.0	¥6,050	¥7,700	25.0	EEE	10	895	18(129)
368-1645	AS22-25.5	¥6,050	¥7,700	25.5	EEE	10	925	25(74)
368-1653	AS22-26.0	¥6,050	¥7,700	26.0	EEE	10	955	37(73)
368-1661	AS22-26.5	¥6,050	¥7,700	26.5	EEE	10	985	59(121)
368-1670	AS22-27.0	¥6,050	¥7,700	27.0	EEE	10	1015	26(62)
368-1688	AS22-27.5	¥6,050	¥7,700	27.5	EEE	10	1045	10(63)
368-1696	AS22-28.0	¥6,050	¥7,700	28.0	EEE	10	1075	9(57)

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法 (cm)	足幅サイズ	楕包数 (足)	質量 (g)	実績 (前年比)
157-7646	FD22-23.5	¥6,357	¥8,900	23.5	EEE	10	1040	8(134)
157-7654	FD22-24.0	¥6,357	¥8,900	24.0	EEE	10	1065	16(146)
157-7662	FD22-24.5	¥6,357	¥8,900	24.5	EEE	10	1090	31(60)
157-7671	FD22-25.0	¥6,357	¥8,900	25.0	EEE	10	1120	82(75)
157-7689	FD22-25.5	¥6,357	¥8,900	25.5	EEE	10	1150	167(100)
157-7697	FD22-26.0	¥6,357	¥8,900	26.0	EEE	10	1180	235(83)
157-7701	FD22-26.5	¥6,357	¥8,900	26.5	EEE	10	1210	247(106)
157-7719	FD22-27.0	¥6,357	¥8,900	27.0	EEE	10	1240	181(98)
157-7727	FD22-27.5	¥6,357	¥8,900	27.5	EEE	10	1270	84(84)
157-7735	FD22-28.0	¥6,357	¥8,900	28.0	EEE	10	1300	89(116)
435-1002	FD22-29.0	¥10,157	オープン	29.0	EEE	10	1360	17(213)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 http://www.simon.co.jp/

シモン Safety Boots
安全靴(接着剤圧着底仕様)“AS23”

同商品群 在庫数 **609** アイテム



AS23

特長 ●ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
●靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
仕様 ●色:ブラック
●JIST8101CI/S/BO合格
●耐圧迫性荷重:10±0.1kN
材質 ●甲被:牛革(型押ソフト)
●先芯:鋼製
●靴底:合成ゴム(NBR)1層
製造国 ・日本 ●タイ

シモン Safety Boots
安全靴(接着剤圧着底仕様)“AS28”

同商品群 在庫数 **609** アイテム



AS28

特長 ●ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
●靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
仕様 ●色:ブラック
●JIST8101CI/S/BO合格
●耐圧迫性荷重:10±0.1kN
材質 ●甲被:牛革(型押ソフト)
●先芯:鋼製
●靴底:合成ゴム(NBR)1層
製造国 ・日本 ●タイ

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法 (cm)	足幅サイズ	楕包数 (足)	質量 (g)	実績 (前年比)
368-1700	AS23-23.5	¥7,857	¥10,000	23.5	EEE	10	1010	1(50)
452-0513	AS23-24.0	¥7,857	¥10,000	24.0	EEE	10	1035	31(89)
452-0521	AS23-24.5	¥7,857	¥10,000	24.5	EEE	10	1060	42(88)
452-0530	AS23-25.0	¥7,857	¥10,000	25.0	EEE	10	1090	67(92)
452-0548	AS23-25.5	¥7,857	¥10,000	25.5	EEE	10	1120	133(86)
452-0556	AS23-26.0	¥7,857	¥10,000	26.0	EEE	10	1150	145(79)
452-0564	AS23-26.5	¥7,857	¥10,000	26.5	EEE	10	1180	146(88)
452-0572	AS23-27.0	¥7,857	¥10,000	27.0	EEE	10	1210	93(62)
452-0581	AS23-27.5	¥7,857	¥10,000	27.5	EEE	10	1240	52(86)
452-0599	AS23-28.0	¥7,857	¥10,000	28.0	EEE	10	1270	64(66)

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法 (cm)	足幅サイズ	楕包数 (足)	質量 (g)	実績 (前年比)
368-1904	AS28-23.5	¥8,486	¥10,800	23.5	EEE	10	1020	4(80)
368-1912	AS28-24.0	¥8,486	¥10,800	24.0	EEE	10	1045	8(200)
368-1921	AS28-24.5	¥8,486	¥10,800	24.5	EEE	10	1070	13(77)
368-1939	AS28-25.0	¥8,486	¥10,800	25.0	EEE	10	1100	49(95)
368-1947	AS28-25.5	¥8,486	¥10,800	25.5	EEE	10	1130	83(83)
368-1955	AS28-26.0	¥8,486	¥10,800	26.0	EEE	10	1160	118(123)
368-1963	AS28-26.5	¥8,486	¥10,800	26.5	EEE	10	1190	113(83)
368-1971	AS28-27.0	¥8,486	¥10,800	27.0	EEE	10	1220	117(124)
368-1980	AS28-27.5	¥8,486	¥10,800	27.5	EEE	10	1250	40(122)
368-1998	AS28-28.0	¥8,486	¥10,800	28.0	EEE	10	1280	74(181)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 http://www.simon.co.jp/

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 http://www.simon.co.jp/

●実績 (前年比) …過去一年間のTRUSCOの販売実績 (前年比) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。

安全長靴

長靴

胴付長靴

スリッパ

中敷

靴ひも

靴下

甲プロテクター

靴関連用品

靴底洗浄機