

ブランドロゴ横の旗マークは各ブランドの本社所在地です。

シモン 日本 **Anti-electrostatic Safety Shoes**  
**静電・快適・軽量3層底安全靴(踏抜き防止板入り)“WS33HIFR”**

在庫 1,423アイテム




WS33HIFR

反射材付

ファスナー付で着脱が簡単

底面

反射材付

**特長** ●加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました。  
 ●フラットソールにし接地面積が大きく安定性に優れ、全方向性耐滑です。  
 ●土踏まずから足裏の中心のくぼみ部分にかけて、足裏をしっかり持ち上げ圧力を分散させます。  
 ●「ゆりかご」の様な快適さを実現しています。

**仕様** ●電気抵抗値:1.0×10<sup>5-8</sup>Ω(23℃ C3)  
 ●JIS T 8103 ED-P/C3/革製SEFP合格  
 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN ●踏抜き防止板内蔵  
 ●かかと部に反射材付 ●色:ブラック

**材質** ●甲被:牛革(型押しソフト) ●先芯:ワイドACM樹脂  
 ●靴底: SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)

製造国 ●日本

発注単位1足 (機シモン[477724])

発注コード	品番	価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)
123-5943	WS33HIFR-22.0	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	22.0	EEE	10	1060
123-5944	WS33HIFR-22.5	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	22.5	EEE	10	1080
123-5942	WS33HIFR-23.0	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	23.0	EEE	10	1100
757-0741	WS33HIFR-23.5	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	23.5	EEE	10	1145
757-0759	WS33HIFR-24.0	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	24.0	EEE	10	1165
757-0767	WS33HIFR-24.5	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	24.5	EEE	10	1185
757-0775	WS33HIFR-25.0	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	25.0	EEE	10	1210
757-0783	WS33HIFR-25.5	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	25.5	EEE	10	1235
757-0791	WS33HIFR-26.0	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	26.0	EEE	10	1260
757-0805	WS33HIFR-26.5	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	26.5	EEE	10	1285
757-0813	WS33HIFR-27.0	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	27.0	EEE	10	1310
757-0821	WS33HIFR-27.5	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	27.5	EEE	10	1335
757-0830	WS33HIFR-28.0	¥19,172(¥17,429)	¥24,400	28.0	EEE	10	1360

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

シモン 日本 **Anti-Static Safety Medium Shoes**  
**静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴“7522黒静電靴”**

在庫 1,423アイテム




7522S

クッション性に優れた発泡ポリウレタン2層底

底面

屈曲性に優れた甲被デザイン

底面

**特長** ●人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。  
 ●耐滑性に優れた靴底です。

**仕様** ●電気抵抗値:1.0×10<sup>5-8</sup>Ω(23℃ C3) ●色:ブラック  
 ●JIS T 8103 ED-P/C3/革製/SEF合格  
 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN

**材質** ●甲被:牛革(型押しソフト)  
 ●先芯:ワイドACM樹脂  
 ●靴底:発泡ポリウレタン2層

製造国 ●日本

発注単位1足 (機シモン[477724])

発注コード	品番	価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)
368-0916	7522S-23.5	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	23.5	EEE	10	790
368-0924	7522S-24.0	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	24.0	EEE	10	810
368-0932	7522S-24.5	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	24.5	EEE	10	830
368-0941	7522S-25.0	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	25.0	EEE	10	850
368-0959	7522S-25.5	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	25.5	EEE	10	870
368-0967	7522S-26.0	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	26.0	EEE	10	890
368-0975	7522S-26.5	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	26.5	EEE	10	910
368-0983	7522S-27.0	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	27.0	EEE	10	930
368-0991	7522S-27.5	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	27.5	EEE	10	950
368-1009	7522S-28.0	¥11,063(¥10,057)	¥12,800	28.0	EEE	10	970

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

シモン 日本 **Safety Shoes**  
**救急救命活動靴“WS17ER”**

在庫 1,423アイテム




WS17ER

底面

**特長** ●手を使わず、素早く簡単に着脱が可能な安全靴で、足入れしやすい広い履口形状です。  
 ●スリッポンでありながらバンド式の靴で、足の固定を3タイプ(しっかり・ゆるめ・ゆるい)に変更できます。  
 ●ソールは3層構造です。  
 ●耐滑性、耐久性に優れたソールです。

**仕様** ●JIS T 8103 ED-P/C3/革製/SEF合格  
 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN  
 ●静電気帯電防止機能

**材質** ●甲被:牛革(型押しソフト)  
 ●先芯:ワイドACM樹脂  
 ●靴底: SX3層底Fソール(SX高機能樹脂)

製造国 ●日本

発注単位1足 (機シモン[477724])

発注コード	品番	価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)
819-2391	WS17ER-23.5	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	23.5	EEE	10	760
819-2392	WS17ER-24.0	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	24.0	EEE	10	780
819-2393	WS17ER-24.5	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	24.5	EEE	10	800
819-2394	WS17ER-25.0	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	25.0	EEE	10	820
819-2395	WS17ER-25.5	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	25.5	EEE	10	840
819-2396	WS17ER-26.0	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	26.0	EEE	10	860
819-2397	WS17ER-26.5	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	26.5	EEE	10	880
819-2398	WS17ER-27.0	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	27.0	EEE	10	900
819-2399	WS17ER-27.5	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	27.5	EEE	10	920
819-2400	WS17ER-28.0	¥13,750(¥12,500)	¥17,500	28.0	EEE	10	940

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

シモン 日本 **Safety Shoes**  
**ウレタン2層底安全靴“AW11”**

在庫 1,423アイテム




AW11BKS

底面

**特長** ●ワイド設計で足あたりを軽減しました。  
 ●人体の静電気帯電を常に接地面にアースする事で静電気を取り除く靴です。

**仕様** ●色:ブラック  
 ●JIS T 8103 ED-P/C3/革製/SE合格  
 ●耐圧迫性荷重:10±0.1kN

**材質** ●甲被:牛革(型押しソフト)  
 ●先芯:ワイドACM樹脂  
 ●靴底:発泡ポリウレタン2層

製造国 ●タイ

発注単位1足 (機シモン[477724])

発注コード	品番	価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)
114-1814	AW11BKS-23.5	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	23.5	EEE	10	690
114-1815	AW11BKS-24.0	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	24.0	EEE	10	700
114-1816	AW11BKS-24.5	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	24.5	EEE	10	710
114-1817	AW11BKS-25.0	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	25.0	EEE	10	730
114-1818	AW11BKS-25.5	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	25.5	EEE	10	750
114-1819	AW11BKS-26.0	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	26.0	EEE	10	770
114-1820	AW11BKS-26.5	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	26.5	EEE	10	790
114-1822	AW11BKS-27.0	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	27.0	EEE	10	810
114-1823	AW11BKS-27.5	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	27.5	EEE	10	830
114-1824	AW11BKS-28.0	¥7,385(¥6,714)	¥9,400	28.0	EEE	10	850

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>