

セイバー No.10 白

- 防水防汚加工革(牛本革)
- 掌部に補強革当て付きで強度アップ

仕様 牛本革
掌部/補強革当て付き
袖口/バイルゴムマジック止め式

厚さ 0.6mm

入り数 出荷単位/1双、包材/無地袋+サイズシール

商品コード	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
4131108	M	23.0cm	19.0cm	8.5cm
4131107	L	23.5cm	20.0cm	8.7cm
4131106	LL	24.0cm	20.4cm	9.0cm



セイバー No.20 濃緑

- 防水防汚加工革(牛本革)
- 指・掌部にウレタン滑り止め付き

仕様 牛本革
掌・指部/ウレタン滑り止め付き
袖口/バイルゴムマジック止め式

厚さ 0.6mm

入り数 出荷単位/1双、包材/無地袋+サイズシール

商品コード	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
4131118	M	23.0cm	19.0cm	8.5cm
4131117	L	23.5cm	20.0cm	8.7cm
4131116	LL	24.0cm	20.4cm	9.0cm



セイバー No.75 白

- シープ革補強で耐久性アップ

仕様 羊革
掌部/補強革当て付き
袖口/バイルゴムマジック止め式

厚さ 0.7mm

入り数 出荷単位/1双、包材/化粧袋

商品コード	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
4132140	S	22.2cm	18.0cm	8.4cm
	M	22.7cm	19.0cm	8.6cm
	L	23.2cm	20.0cm	8.8cm
	LL	23.7cm	21.0cm	9.2cm
	3L	24.2cm	22.0cm	9.5cm

