

## 牛床革手袋(袖口マジックタイプ・袖口ゴムタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

富士グローブ  
Cow Split Leather Gloves  
牛床革手袋“TZ-330”

## RoHS

同商品群  
在庫数 241 アイテムマジック  
タイプ

拡大図

1740

**特長** ●耐久性・耐熱性に優れハードワークに最適です。●手のひら内側は人工皮革補強で二重補強になっています。●爽やかなはき心地です。

**仕様** ●厚さ:1.4mm  
**材質** ●牛床革 ●インナー:人工皮革  
**製造国** ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.5	23.0	7.6
L	23.0	24.0	8.0
LL	23.5	25.0	8.4

発注単位1双

富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5175	1740	¥1,144	オープン	M	10	171	109(100)
855-5176	1741	¥1,144	オープン	L	10	195	352(107)
855-5177	1742	¥1,144	オープン	LL	10	215	168(111)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>ミタニ  
Cow Split Gloves with Cotton Liner #CS-414  
牛床革手袋“CS-414牛床レンジャー”(内綿)

## RoHS

同商品群  
在庫数 23 アイテムマジック  
タイプ

拡大図

209275

**特長** ●手袋内に付いた綿メリヤス生地が汗を吸い取り、蒸れを軽減します。●優れた耐久性と摩耗性で熱にも強いです。

**仕様** ●厚さ:2mm ●袖口:マジック式  
**材質** ●表:牛床革 ●裏:綿100%  
**製造国** ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.5	22.0	8.8
L	23.0	23.0	9.0
LL	23.5	24.0	9.3

発注単位1双

ミタニコーポレーション株式会社[901817]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
836-5834	209274	¥1,057	オープン	M	120	150	58(68)
836-5835	209275	¥1,057	オープン	L	120	160	250(72)
836-5836	209276	¥1,057	オープン	LL	120	170	252(94)

☎商品のお問い合わせ:072-469-1660 <http://www.mitani-gloves.com/>シモン  
Cow Split Leather Gloves  
牛床革手袋“CS-126”

## RoHS

同商品群  
在庫数 140 アイテム

拡大図

CS-126

**特長** ●甲部には通気性の良いメリヤス生地を使用しています。

**仕様** ●厚さ:1.3mm  
**袖口**:ゴムタック式  
**材質** ●手のひら部:牛床革 ●手甲部:メリヤス生地  
**製造国** ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	23.5	20.0	8.0
L	24.0	21.0	8.3
LL	24.5	22.0	8.5

発注単位1双

株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
699-5071	CS-126 M	¥884	オープン	M	10	115	371(59)
699-5063	CS-126 L	¥884	オープン	L	10	125	692(84)
368-0126	CS-126 LL	¥884	オープン	LL	10	135	265(131)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>ミドリ安全  
Cow Split Leather Gloves  
牛床革手袋(甲メリ)

## RoHS

同商品群  
在庫数 27 アイテム

拡大図

MT-104D

**特長** ●甲部に綿メリヤス生地を使用し、ムレを防止します。●スタンダードな革を使用しています。

**仕様** ●厚さ:1.5mm  
**袖口**:ゴムタック式  
**材質** ●手のひら部:牛床革 ●甲部:綿メリヤス  
**製造国** ●中国

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.0	26.7	9.0

発注単位1双

ミドリ安全株式会社[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-2528	MT-104D	¥626	¥640	フリー	12	170	550(110)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>ミドリ安全  
Cow Split Leather Gloves  
牛床革手袋(甲メリ)

## RoHS

同商品群  
在庫数 27 アイテム

拡大図

MT-104

**特長** ●甲部に綿メリヤス生地を使用し、ムレを防止します。●良質な革を使用しています。

**仕様** ●厚さ:1.5mm  
**袖口**:ゴムタック式  
**材質** ●手のひら部:牛床革 ●甲部:綿メリヤス  
**製造国** ●中国

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.0	24.4	8.5

発注単位1双

ミドリ安全株式会社[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-2527	MT-104	¥1,139	¥1,167	フリー	12	170	82(249)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>TOWA  
Cow Split Leather Gloves  
牛床革手袋“105-X 甲メリヤス”(12双入)

## RoHS

同商品群  
在庫数 48 アイテム

拡大図

105-X

**特長** ●牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。●丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。●甲部に通気性の良いメリヤスを使用しているためムレを軽減します。

**仕様** ●厚さ:約0.9mm  
**材質** ●牛床革  
**製造国** ●バングラデシュ

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.5	22.0	8.5

1双あたり目安単価

¥450

発注単位1袋

株式会社コーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
857-0577	105-X	¥5,399	オープン	フリー	12	10	1140	9(90)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>TOWA  
Cow Split Leather Gloves  
牛床革手袋“105-A 甲メリヤス”

## RoHS

同商品群  
在庫数 48 アイテム

拡大図

455

**特長** ●良質な牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。●甲部に通気性の良いメリヤスを使用しているためムレを軽減します。●手首部にジャージ付きです。

**仕様** ●厚さ:約1.0mm  
**材質** ●牛床革 ●甲部:綿メリヤス  
**製造国** ●バングラデシュ

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.5	22.0	8.5

発注単位1双

株式会社コーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
100-0054	455	¥524	オープン	フリー	12	107	221(84)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>富士グローブ  
Cow Split Leather Gloves  
牛床革手袋“No.12”

## RoHS

同商品群  
在庫数 241 アイテム

拡大図

1201

**特長** ●良質な牛床革を使用した耐久性に優れたハードワークに最適です。●通気性の良い甲メリヤスです。

**仕様** ●厚さ:1.3mm  
**袖口**:パイルゴム式  
**材質** ●牛床革 ●甲部:綿  
**製造国** ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	23.0	21.0	7.6
L	23.5	22.0	8.0
LL	24.5	23.0	8.5

発注単位1双

富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5160	1202	¥856	オープン	M	10	132	42(33)
855-5161	1201	¥856	オープン	L	10	139	81(34)
855-5162	1210	¥856	オープン	LL	10	144	104(166)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>