

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

グリス関連用品は4-1585~1616ページに掲載

トラスコ Motor Bearing Grease **RoHS**
省電力モーター用グリス

特長 ●高温下で酸化劣化、油分の蒸発が少なく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
 用途 ●電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリング。
 仕様 ●使用温度範囲:-50~150℃
 材質 ●主成分:合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤
 製造国 ●日本

TCG-MB400

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
473-6427	TCG-MB400	¥2,303	¥3,070	No.3	淡褐色	392	20	400	350(99)

発注単位1本 (価格改定日 19.01) トラスコ中山㈱ [526623]

トラスコ Heat Resistant Multi Grease **RoHS**
耐熱マルチグリス

特長 ●潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。
 ●高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
 用途 ●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
 仕様 ●使用温度範囲:-20~200℃
 材質 ●主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
 製造国 ●日本

TCG-MP400-2

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
473-6435	TCG-MP400-2	¥1,178	¥1,570	No.2	黄	400	20	400	7083(112)

発注単位1本 (価格改定日 22.01) トラスコ中山㈱ [526623]

トラスコ Molybdenum Disulfide Grease **RoHS**
二硫化モリブデン入りグリス(少量タイプ)

特長 ●二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。
 ●一般のグリスでは防止できない摩耗、焼付の防止効果があります。
 用途 ●高荷重下の軸受、摺動部、ギアに。
 仕様 ●使用温度範囲:-20~130℃
 材質 ●主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
 製造国 ●日本 トラスコ中山㈱ [526623]

TCG80-2M-2-1P

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4941	TCG80-2M-2-1P	¥480	¥560	No.2	黒	80	30	80	900(85)

発注単位1本

30本セット

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
415-5009	TCG80-2M-2	¥377*	¥440*	30	No.2	黒	80	80	840(78)

発注単位30本

トラスコ Heat-Resistant Organic Molybdenum Grease **RoHS**
耐熱有機モリブデン入りグリス(少量タイプ)

特長 ●高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
 ●潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
 用途 ●高温や高荷重下の軸受け、ギア、ピン、ヒンジなど。
 仕様 ●使用温度範囲:-20~200℃
 材質 ●主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
 製造国 ●日本 トラスコ中山㈱ [526623]

TCG80M-2-1P

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4932	TCG80M-2-1P	¥394	¥460	No.2	黄	80	30	80	3666(106)

発注単位1本

30本セット

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4991	TCG80M-2	¥377*	¥440*	30	No.2	黄	80	80	2490(92)

発注単位30本

トラスコ Multi-purpose Lithium Grease Containing Molybdenum **RoHS**
モリブデン入りリチウム万能グリス

カートリッジタイプ TCG-400M-1P

20本入ケース

品番	容量(ml)
TCG-400M	420

発注単位1本 (価格改定日 19.01) トラスコ中山㈱ [735719]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
409-8862	TCG-400M-1P	¥771	¥900	No.2	黒	370	30	380	8348(93)

カートリッジタイプ20本セット

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
171-8207	TCG-400M	¥763*	¥890*	20	No.2	黒	370	380	39560(95)

発注単位20本

住鋳 Sumiplex MP **RoHS**
“スミプレックスMP”

特長 ●添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り、焼付や摩耗を防止します。
 用途 ●極圧、振動のあるベアリング。(建設機械、圧延機、クラッシュャー、振動篩)
 仕様 ●使用温度範囲:-15~150℃
 材質 ●主成分: 鉱物油、二硫化モリブデン
 製造国 ●日本

CGM-25 CGM-160

品番	容量(L)
CGM-25	2.87
CGM-160	17.59

缶タイプ

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	ちょう度	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
171-8215	CGM-25	¥5,074	¥5,920	No.2	黒	2.5	5	2.7	444(109)
171-8223	CGM-160	¥31,971	¥37,300	No.2	黒	16.0	1	17.5	167(108)

発注単位1缶 (価格改定日 22.01)

発注単位1缶

住鋳 Sumiplex MP **RoHS**
“スミプレックスMP”

特長 ●高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
 ●有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。
 ●潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
 用途 ●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
 仕様 ●使用温度範囲:-20~200℃
 材質 ●主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
 製造国 ●日本

SMP-04-1

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
375-3298	284065	¥1,138	オープン	No.0	黄	400	20	410	2697(98)
214-7726	SMP-04-1	¥1,138	オープン	No.1	黄	400	20	410	4584(86)
214-7718	SMP-04-2	¥1,138	オープン	No.2	黄	400	20	410	13255(89)

発注単位1本 住鋳潤滑剤㈱ [526623]

住鋳 Sumiplex MP **RoHS**
“スミプレックスMP”

特長 ●高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
 ●有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。
 ●潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
 用途 ●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
 仕様 ●使用温度範囲:-20~200℃
 材質 ●主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
 製造国 ●日本

SMP-25-2

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	ちょう度	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
214-7751	SMP-25-1	¥6,538	オープン	No.1	黄	2.5	2	2.8	89(91)
214-7742	SMP-25-2	¥6,538	オープン	No.2	黄	2.5	2	2.8	359(107)

発注単位1缶 住鋳潤滑剤㈱ [526623]