

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

住鋳   **Sumico Chain Spray PP**
“スミコーチェーンスプレーPP” 

同商品群
在庫数 **27** アイテム

.Com
SDS



572133

特長 ●フッ素樹脂 (PTFE) を配合した高粘度の鉱物油ベースのオイルです。
用途 ●各種産業機械の駆動、搬送チェーンリンク機構、摺動部などに。
仕様 ●使用温度範囲:-10~100℃
材質 ●主成分: 鉱物油、フッ素樹脂 (PTFE)、溶剤
製造国 ●日本

使用例


住鋳潤滑剤係 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
336-9846	572133	¥1,913		オープン	330	6	350	1535(112)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

住鋳   **Pinlub**
耐熱・高付着オイル“ピンルブ” 

同商品群
在庫数 **27** アイテム

.Com
SDS



PLS

特長 ●粘着オイル状被膜タイプです。
●透明な被膜が複雑な摺動面によく付着するため、金型を汚さず、ピンの摺動が円滑になります。
用途 ●射出成形機の突出しピンの潤滑。
●精密機器の回転、摺動、往復動部の潤滑。
仕様 ●使用温度範囲:-20~200℃
材質 ●主成分: 鉱物油、フッ素樹脂 (PTFE)
製造国 ●日本

住鋳潤滑剤係 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
123-2720	PLS	¥1,963		オープン	330	6	320	3011(88)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

住鋳   **Moly Oil Spray F100(High-performance Penetration Lubricant)**
“モリオイルスプレーF100” 

同商品群
在庫数 **27** アイテム

.Com
SDS



MO100S

特長 ●精製鉱物油に有機モリブデン化合物や酸化防止剤などを配合し、無溶剤でスプレー化したオイルスプレーです。耐圧・耐摩耗性に富み、持続性があります。
用途 ●各種機械のチェーン。
仕様 ●使用温度範囲:-10~150℃
材質 ●主成分: 鉱物油、有機モリブデン化合物
製造国 ●日本

住鋳潤滑剤係 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
123-2886	MO100S	¥2,800		オープン	480	6	470	1263(85)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

住鋳   **Sumiplex MO Spray**
“スミプレックス MOスプレー” 

同商品群
在庫数 **27** アイテム

.Com
SDS




258836

特長 ●有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリスです。
●粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。
用途 ●射出成形機の高温部に。
●水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。
仕様 ●使用温度範囲:-20~200℃
材質 ●主成分: 鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆剤、溶剤
製造国 ●日本

住鋳潤滑剤係 [526623]


発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
335-1998	258836	¥2,250		オープン	420	20	400	1130(117)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

住鋳   **HI-TEMP Oil Spray**
“ハイテンプオイルスプレー” 

同商品群
在庫数 **27** アイテム

.Com
SDS



521336

特長 ●耐熱性合成油 (エステル油) に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。
用途 ●テンターの幅出し調整ねじに。
●乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。
仕様 ●使用温度範囲: 250℃以下
材質 ●主成分: 合成油
製造国 ●日本

住鋳潤滑剤係 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
356-3871	521336	¥3,175		オープン	420	12	480	1014(113)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

住鋳   **Sumiplex MP Spray(Organic Molybdenum Grease)**
“スミプレックスMPスプレー” 

同商品群
在庫数 **27** アイテム

.Com
SDS



258636

特長 ●潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、黄褐色で周辺をきれいに保ちます。
用途 ●加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所。
仕様 ●使用温度範囲:-20~200℃
材質 ●主成分: 鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物、溶剤
製造国 ●日本

使用例


住鋳潤滑剤係 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
293-0528	258636	¥1,550		オープン	420	12	400	3424(86)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

住鋳   **Sumico Chain Spray(High-performance Penetration Lubricant)**
“スミコーチェーンスプレー” 

同商品群
在庫数 **27** アイテム

.Com
SDS



RCS

特長 ●チェーン潤滑のポイントであるピンとプッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途 ●産業機械、建設機械、農業機械などのチェーンに。
仕様 ●使用温度範囲:-10~100℃
材質 ●主成分: 鉱物油、二硫化モリブデン、溶剤
製造国 ●日本

住鋳潤滑剤係 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
123-2860	RCS	¥1,588		オープン	330	6	350	6873(101)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

住鋳   **Moly Rope Spray**
ワイヤロープ用潤滑剤“モリロープスプレー” 

同商品群
在庫数 **27** アイテム

.Com
SDS



MRS

特長 ●耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れたワイヤロープ用グリスです。
●塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。
用途 ●建設機械などの各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
仕様 ●使用温度範囲:-10~150℃
材質 ●主成分: 鉱物油、二硫化モリブデン、溶剤
製造国 ●日本

住鋳潤滑剤係 [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
214-7807	MRS	¥2,163		オープン	420	12	400	5405(97)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

化学製品

切削油剤

防錆剤

サビ取り剤

酸化性防錆剤

吸湿乾燥剤

離型剤

潤滑剤

焼付防止潤滑剤

食品機械用潤滑剤

グリス・ペースト

潤滑油

探傷剤

検知剤

ケガキ剤

洗浄剤

消泡剤

精製水

接点復活剤

静電・帯電防止剤

スパッタ付着防止剤

はがし剤