

冷水高圧洗浄機(エンジンタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

スーパー工業



Petrol high pressure washer

エンジン式防音型高圧洗浄機“SEV-SS(4.0kW)”(冷水タイプ)

修理
可能
重い
※注意同商品群
在庫数 13 アイテム

- 特長 ●NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
●夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
●温水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
- 仕様 ●エンジン:空冷4サイクル傾斜型横軸OHVガソリンエンジン
●給水方式:自吸式 ●満タン時の最大使用時間:144分
●燃料:自動車用無鉛ガソリン
●燃料タンク:6L
- 製造国 ●日本

国土交通省
NETIS
新技術情報
登録番号
CG-130007

SEV-2108SS

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

スーパー工業株[507092]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★134-9377	SEV-1615SS	¥551,250	¥630,000	15	15	497×630×557	1	66	4(200)
★449-7970	SEV-2108SS	¥487,375	¥557,000	23	8	497×630×557	1	64	7(47)
★134-9378	SEV-2110SS	¥551,250	¥630,000	20	10	497×630×557	1	66	3(-)
★134-9379	SEV-3007SS	¥569,625	¥651,000	29	7	497×630×557	1	66	2(100)
★134-9380	SEV-3008SS	¥569,625	¥651,000	25	8	497×630×557	1	66	0(-)

☎商品のお問い合わせ:072-653-2721 http://www.super-ace.co.jp/

スーパー工業



Petrol high pressure washer

エンジン式防音型高圧洗浄機“SEV-SS(5.5kW)”(冷水タイプ)

修理
可能
重い
※注意同商品群
在庫数 13 アイテム

- 特長 ●夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
●メンテナンス効率を大幅UPします。
●大型メンテナンスパネルを採用しています。
- 仕様 ●エンジン:空冷4サイクルガソリンエンジン
●給水方式:自吸式
●燃料タンク:10.0L
●満タン時最大使用時間:約180分
●燃料:無鉛レギュラーガソリン
- 製造国 ●日本

国土交通省
NETIS
新技術情報
登録番号
CG-130007

SEV-1620SS

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

スーパー工業株[507092]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★126-1626	SEV-1620SS	¥615,125	¥703,000	16	20	577×672×640	1	92	5(100)
★134-9381	SEV-2015SS	¥624,750	¥714,000	20	15	577×672×640	1	92	2(-)
★112-7618	SEV-3010SS	¥643,125	¥735,000	30	10	577×672×640	1	92	3(100)

☎商品のお問い合わせ:072-653-2721 http://www.super-ace.co.jp/

スーパー工業



Petrol High Pressure Washer

エンジン式防音型高圧洗浄機“SEK-SSVタイプ”(冷水タイプ)

修理
可能
重い
※注意同商品群
在庫数 13 アイテム

- 特長 ●誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。
●メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
- 仕様 ●エンジン:空冷4サイクルガソリンエンジン
●給水方式:自吸式
●燃料:ガソリン
●燃料タンク:10L
●満タン時最大使用時間:240分
- 製造国 ●日本

国土交通省
NETIS
新技術情報
登録番号
CG-130007-VE

商品紹介動画



SEK-1315SSV

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

スーパー工業株[507092]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★102-6513	SEK-1315SSV	¥420,000	¥480,000	13	15.0	517×634×526	1	58.5	4(134)
★102-6512	SEK-2008SSV	¥393,750	¥450,000	22.3	8.0	517×634×526	1	58.5	3(100)

☎商品のお問い合わせ:072-653-2721 http://www.super-ace.co.jp/

スーパー工業



Petrol High Pressure Washer

エンジン式水タンク付静音型高圧洗浄機“SE-STE6”(冷水タイプ)

修理
可能
重い
※注意同商品群
在庫数 13 アイテム

- 特長 ●セル付きタイプをラインアップしています。
●大型ラインストレーナーを標準装備しています。
●2段階積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
●セル付きなのにサイズはそのままです。
- 仕様 ●エンジン:空冷4サイクルガソリンエンジン
●給水方式:水タンク内自吸式 ●燃料:無鉛レギュラーガソリン
●燃料タンク容量:3.1L
- 製造国 ●日本



SE-2107STE6

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

スーパー工業株[507092]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★126-1620	SE-2107STE6	¥406,875	¥465,000	21	7	579×977×772	1	89	1(100)
★126-1634	SE-3005STE6	¥406,875	¥465,000	27	5	579×977×772	1	89	0(-)

☎商品のお問い合わせ:072-653-2721 http://www.super-ace.co.jp/