




Food Factory Uniform

ホッピングパンツ“クールフリーデ”(男女兼用)

CD-633シリーズ
(ホワイト)CD-628シリーズ
(グリーン)CD657シリーズ
(ピンク)CD-694-K3シリーズ
(ネイビー)

- 特 長** ●綿よりも高い吸汗性と速乾性を持つポリエステル100%「クールフリーデ」を使用しています。
●汗をかいてもドライで爽やかな着心地感が持続します。
●UVカット性が高く透けにくさが特長、「インナーが透ける」という悩みを解消してくれます。
●異物混入防止仕様フルスペック商品です。
- 用 途** ●異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
- 仕 様** ●縫製:縫代ほつれを防止する巻きふせ縫い
●裾口:フィット感と伸縮性に優れたフリス仕様・インナー仕様
●ウエスト:動きやすく穿きやすい総ゴム仕様
●インナー裏地仕様:最も気になる下着の透けを防止するため肌色のメッシュインナー裏地を装着
●パンツの内側に便利なキーポケット付
- 材 質** ●ポリエステル100% ポブリン
- 製造国** ●インドネシア

発注単位1着

(価格改定日 20.03) 株式会社サーヴォ [531008]

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	ウエスト (cm)	股下 (cm)	総丈 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
761-7232	CD-633-SS	¥6,900	¥6,900	ホワイト	SS	56~62	72	99	1	288	0(-)
761-7224	CD-633-S	¥6,900	¥6,900	ホワイト	S	63~69	74	102	1	312	10(334)
761-7216	CD-633-M	¥6,900	¥6,900	ホワイト	M	70~76	76	105	1	338	19(112)
761-7194	CD-633-L	¥6,900	¥6,900	ホワイト	L	77~83	78	108	1	358	8(35)
761-7208	CD-633-LL	¥6,900	¥6,900	ホワイト	LL	84~90	80	111	1	376	7(175)
761-7178	CD-633-3L	¥6,900	¥6,900	ホワイト	3L	91~97	80	112	1	406	6(-)
761-7186	CD-633-4L	¥6,900	¥6,900	ホワイト	4L	98~104	80	113	1	418	0(-)
761-6937	CD-623-SS	¥6,900	¥6,900	サックス	SS	56~62	72	99	1	288	0(-)
761-6929	CD-623-S	¥6,900	¥6,900	サックス	S	63~69	74	102	1	312	1(34)
761-6911	CD-623-M	¥6,900	¥6,900	サックス	M	70~76	76	105	1	338	5(46)
761-6899	CD-623-L	¥6,900	¥6,900	サックス	L	77~83	78	108	1	358	44(200)
761-6902	CD-623-LL	¥6,900	¥6,900	サックス	LL	84~90	80	111	1	376	38(53)
761-6872	CD-623-3L	¥6,900	¥6,900	サックス	3L	91~97	80	112	1	406	19(68)
761-6881	CD-623-4L	¥6,900	¥6,900	サックス	4L	98~104	80	113	1	418	20(112)
761-7071	CD-628-SS	¥6,900	¥6,900	グリーン	SS	56~62	72	99	1	288	0(-)
761-7062	CD-628-S	¥6,900	¥6,900	グリーン	S	63~69	74	102	1	312	0(-)
761-7054	CD-628-M	¥6,900	¥6,900	グリーン	M	70~76	76	105	1	338	4(-)
761-7038	CD-628-L	¥6,900	¥6,900	グリーン	L	77~83	78	108	1	358	8(400)

発注単位1着

(価格改定日 20.03)

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	ウエスト (cm)	股下 (cm)	総丈 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
761-7046	CD-628-LL	¥6,900	¥6,900	グリーン	LL	84~90	80	111	1	376	4(100)
761-7011	CD-628-3L	¥6,900	¥6,900	グリーン	3L	91~97	80	112	1	406	16(-)
761-7020	CD-628-4L	¥6,900	¥6,900	グリーン	4L	98~104	80	113	1	418	0(-)
855-2196	CD657-SS	¥6,900	¥6,900	ピンク	SS	56~62	72	99	1	288	0(-)
855-2197	CD657-S	¥6,900	¥6,900	ピンク	S	63~69	74	102	1	312	0(-)
855-2198	CD657-M	¥6,900	¥6,900	ピンク	M	70~76	76	105	1	338	2(-)
855-2199	CD657-L	¥6,900	¥6,900	ピンク	L	77~83	78	108	1	358	0(-)
855-2200	CD657-LL	¥6,900	¥6,900	ピンク	LL	84~90	80	111	1	376	0(-)
855-2201	CD657-3L	¥6,900	¥6,900	ピンク	3L	91~97	80	112	1	406	0(-)
855-2202	CD657-4L	¥6,900	¥6,900	ピンク	4L	98~104	80	113	1	418	0(-)
205-9242	CD-694-K3-SS	¥6,900	¥6,900	ネイビー	SS	56~62	72	99	1	288	0(-)
205-6107	CD-694-K3-S	¥6,900	¥6,900	ネイビー	S	63~69	74	102	1	312	2(-)
205-7651	CD-694-K3-M	¥6,900	¥6,900	ネイビー	M	70~76	76	105	1	338	2(-)
205-6094	CD-694-K3-L	¥6,900	¥6,900	ネイビー	L	77~83	78	108	1	358	5(-)
205-6106	CD-694-K3-LL	¥6,900	¥6,900	ネイビー	LL	84~90	80	111	1	376	6(-)
205-7688	CD-694-K3-3L	¥6,900	¥6,900	ネイビー	3L	91~97	80	112	1	406	5(-)
205-9224	CD-694-K3-4L	¥6,900	¥6,900	ネイビー	4L	98~104	80	113	1	418	4(-)

☎商品のお問い合わせ:03-6861-8401 <https://www.servo-uni.com/>

ミドリ安全

Food Factory Uniform

異物混入防止ユニフォーム

MHS3213W UEシリーズ
(長袖ブルゾン)WH13W SITAシリーズ
(女性用スラックス)MH13W SITAシリーズ
(男性用スラックス)

- 特 長** ●体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。 ●優れた通気性で、暑い職場でも快適です。 ●制電素材を使用しています。
●上衣の内側についているメッシュをスラックスの中に入れることで、体毛・異物などの衣類外落下を防ぎます。

- 用 途** ●食品工場に。
- 材 質** ●ポリエステル65%、綿35% 製造国 ●中国

【長袖ブルゾン】

- 仕 様** ●スタンドカラー ●巻縫い ●袖口二重仕様 ●コイルファスナー
●立体裁断構造 ●袖口フリス ●二重ウエスト

発注単位1着

(価格改定日 20.05) ミドリ安全株式会社 [883194]

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	着丈 (cm)	胸周り寸法 (cm)	袖丈 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
447-8185	MHS3213W UE S	¥5,581	¥6,400	ホワイト	S	58	110	77	30	300	0(-)
447-8177	MHS3213W UE M	¥5,581	¥6,400	ホワイト	M	61	114	80	30	320	5(23)
447-8151	MHS3213W UE L	¥5,581	¥6,400	ホワイト	L	64	118	83	30	350	29(116)
447-8169	MHS3213W UE LL	¥5,581	¥6,400	ホワイト	LL	67	122	86	30	370	12(110)
447-8142	MHS3213W UE 3L	¥5,581	¥6,400	ホワイト	3L	70	126	88	30	390	11(367)

【女性用スラックス】

- 仕 様** ●ウエスト総ゴム ●透け防止腰裏地付
●巻縫い ●腰ひも入
●インナーポケット ●裾口フリス

発注単位1着

(価格改定日 20.05)

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	ウエスト (cm)	股下 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
447-8789	WH13W SITA 9	¥4,553	¥5,300	ホワイト	9	60~65	70	30	300	0(-)
447-8762	WH13W SITA 11	¥4,553	¥5,300	ホワイト	11	65~70	70	30	320	1(50)
447-8771	WH13W SITA 13	¥4,553	¥5,300	ホワイト	13	70~75	70	30	350	0(-)

【男性用スラックス】

- 仕 様** ●ウエスト総ゴム ●巻縫い ●腰ひも入 ●インナーポケット ●裾口フリス

発注単位1着

(価格改定日 20.05)

発注コード	品 番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	ウエスト (cm)	股下 (cm)	裾包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
447-8053	MH13W SITA S	¥4,914	¥5,600	ホワイト	S	70~75	78	30	320	0(-)
447-8045	MH13W SITA M	¥4,914	¥5,600	ホワイト	M	75~80	78	30	330	1(15)
447-8029	MH13W SITA L	¥4,914	¥5,600	ホワイト	L	80~85	78	30	350	12(300)
447-8037	MH13W SITA LL	¥4,914	¥5,600	ホワイト	LL	85~90	78	30	350	9(150)
447-8011	MH13W SITA 3L	¥4,914	¥5,600	ホワイト	3L	90~95	78	30	370	5(500)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>