

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

シンロイヒ **LUMINO GRIP CLEAR** **RoHS**
上塗り塗料“ルミノグリップクリヤー”

特長 ●ルミノグリップ専用上塗り塗料です。
 ●塗膜保護、紫外線カット、光沢付与に効果があります。

用途 ●屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチングなどの金属面。

仕様 ●乾燥時間:指触乾燥15分(20℃)、半硬化乾燥30分(20℃)

材質 ●シリコンアクリル樹脂系
 製造国 ●日本

20013B (0.5kg) 200171 (1kg)

注意 ●希釈剤は水道水をお使い下さい。

発注単位1個 シンロイヒ(株)[533070]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 色 | 容量(kg) | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|------|--------|--------|--------|----------|
| 818-6463 | 20013B | ¥7,740 | オープン | クリアー | 0.5 | 1 | 0.5 | 0(-) |
| 818-6464 | 200171 | ¥11,259 | オープン | クリアー | 1 | 1 | 1.0 | 1(25) |

☎商品のお問い合わせ:0467-43-7755 http://www.sundaypaint.co.jp/

シンロイヒ **SUPER GLOW PAINT** **RoHS**
蓄光塗料“スーパー夜光塗料”

特長 ●室内外の暗間で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。

仕様 ●乾燥時間:指触乾燥15分(20℃)、半硬化乾燥2時間(20℃)
 ●2回塗り
 ●標準塗布量:0.01/m²(2回塗り)

材質 ●アクリル樹脂系
 製造国 ●日本

2000YL 2001MY

発注単位1缶 メーカー直送 運賃別送 シンロイヒ(株)[533070]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1缶) | メーカー希望小売価格(1缶) | 色 | 容量(kg) | 梱包数(缶) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|--------|----------|----------------|------|--------|--------|--------|----------|
| ★818-6481 | 2000YL | ¥75,559 | オープン | クリーム | 1 | 1 | 1 | 7(234) |
| ★818-6482 | 2001MY | ¥235,880 | オープン | クリーム | 4 | 1 | 4 | 0(-) |

☎商品のお問い合わせ:0467-43-7755 http://www.sundaypaint.co.jp/

シンロイヒ **OVERLAY A** **RoHS**
上塗り塗料“オーバーレイA”

特長 ●スーパー夜光塗料専用上塗り塗料です。
 ●塗膜保護、紫外線カット、光沢付与に効果があります。

仕様 ●乾燥時間:指触乾燥15分(20℃)、半硬化乾燥2時間(20℃)
 ●標準塗布量:0.09~0.11(kg/m²/回)

材質 ●アクリル樹脂系
 製造国 ●日本

2000T3 2000T4

発注単位1缶 メーカー直送 運賃別送 シンロイヒ(株)[533070]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1缶) | メーカー希望小売価格(1缶) | 色 | 容量(kg) | 梱包数(缶) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|--------|----------|----------------|------|--------|--------|--------|----------|
| ★818-6483 | 2000T3 | ¥9,288 | オープン | クリアー | 1 | 1 | 1 | 4(400) |
| ★818-6484 | 2000T4 | ¥29,243 | オープン | クリアー | 4 | 1 | 4 | 0(-) |

☎商品のお問い合わせ:0467-43-7755 http://www.sundaypaint.co.jp/

シンロイヒ **COLOR GLOW PAINT** **RoHS**
蓄光塗料“カラー夜光ペイント”

特長 ●照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗間で光る蓄光性夜光塗料です。
 ●光は3分から5分程度で繰り返し蓄えられ、暗間での発光は30分位続きます。

仕様 ●乾燥時間:15分(20℃)~30分(冬)
 ●1回塗り
 ●塗布面積:約0.06m²

材質 ●アクリル樹脂系
 製造国 ●日本

214DM (グリーン) 214DR (レモン) 214DN (ピンク)

注意 ●より綺麗に発光させる為に初めに白色下塗り塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから夜光ペイントをその上に塗って下さい。

発注単位1個 シンロイヒ(株)[533070]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 色 | 容量(g) | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-------|----------|----------------|------|-------|--------|-------|----------|
| 818-6442 | 214DM | ¥1,889 | オープン | グリーン | 30 | 12 | 30 | 42(136) |
| 818-6444 | 214DR | ¥1,889 | オープン | レモン | 30 | 12 | 30 | 28(76) |
| 818-6443 | 214DN | ¥1,889 | オープン | ピンク | 30 | 12 | 30 | 33(195) |

☎商品のお問い合わせ:0467-43-7755 http://www.sundaypaint.co.jp/

シンロイヒ **SAFETY MARKING SPRAY** **New**
安全防災用蛍光スプレー

特長 ●鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。

用途 ●鉄、木、スレート、コンクリート、アルミなど色々な素材に。
 ●危険箇所の識別表示や注目させたい工具などのマーキングに。

仕様 ●塗布面積:約0.8~1.2m²
 ●乾燥時間:約20分(夏)、約40分(冬)

材質 ●アクリル樹脂系
 製造国 ●日本

2002L3 (オレンジ) 2002L4 (レモン)

発注単位1本 シンロイヒ(株)[533070]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 色 | 容量(L) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|------|-------|--------|-------|----------|
| 258-5278 | 2002L3 | ¥2,728 | オープン | オレンジ | 0.3 | 6 | 333 | - |
| 258-5277 | 2002L4 | ¥2,728 | オープン | レモン | 0.3 | 6 | 333 | - |

☎商品のお問い合わせ:0467-43-7755 http://www.sintoichi.co.jp/wp/

シンロイヒ **LUMINO SIGN**
蓄光塗料“ルミノサイン”

特長 ●そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がります。

仕様 ●乾燥時間:指触乾燥30分(20℃)、硬化乾燥4時間(20℃)
 ●標準塗布量:0.1m²(2回塗り)

材質 ●アルキド樹脂系
 製造国 ●日本

214CF (グリーン) 214CJ (レモン) 214CL (ピンク)

注意 ●下塗りに白色塗料又は同色系一般塗料のつや消し塗料を塗りますとより綺麗に仕上がります。

発注単位1個 シンロイヒ(株)[533070]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 色 | 容量(g) | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-------|----------|----------------|------|-------|--------|-------|----------|
| 818-6445 | 214CF | ¥628 | オープン | グリーン | 30 | 12 | 30 | 82(191) |
| 818-6446 | 214CJ | ¥628 | オープン | レモン | 30 | 12 | 30 | 69(223) |
| 818-6447 | 214CL | ¥628 | オープン | ピンク | 30 | 12 | 30 | 42(108) |

☎商品のお問い合わせ:0467-43-7755 http://www.sundaypaint.co.jp/

シントー **Keikou Spray** **RoHS**
“蛍光スプレー”

特長 ●乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。

用途 ●標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。

仕様 ●乾燥時間:約30分(20℃) ●塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)
 ●塗布面積:0.4~0.8m²

材質 ●アクリル樹脂系塗料
 製造国 ●日本

2822-1 (グリーン)

発注単位1本 シントーファミリー(株)[506108]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 色 | 容量(L) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|------|-------|--------|-------|----------|
| 366-5704 | 2804-1 | ¥1,429 | ¥1,590 | レッド | 0.18 | 6 | 148 | 212(50) |
| 366-5712 | 2816-1 | ¥1,429 | ¥1,590 | オレンジ | 0.18 | 6 | 148 | 576(97) |
| 366-5721 | 2822-1 | ¥1,429 | ¥1,590 | グリーン | 0.18 | 6 | 148 | 324(75) |
| 366-5739 | 2841-1 | ¥1,429 | ¥1,590 | レモン | 0.18 | 6 | 148 | 403(78) |
| 166-1703 | 2845-1 | ¥1,429 | ¥1,590 | ピンク | 0.18 | 6 | 148 | 40(40) |

☎商品のお問い合わせ:06-6421-1418 http://www.shintofamily.co.jp/

ニッペ **luminous paint**
“長時間夜光スプレー”

特長 ●太陽光や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発光する夜光性の塗料です。
 ●光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。

仕様 ●乾燥時間:約20分(夏30℃)、40分(冬10℃)
 ●塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)
 ●塗布面積:0.14~0.2m²

材質 ●合成樹脂(アクリル)
 製造国 ●日本

HUQ002-80

発注単位1本 ニッペホームプロダクツ(株)[716793]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 色 | 容量(L) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|---|-------|--------|-------|----------|
| 419-7011 | HUQ002-80 | ¥2,764 | オープン | 黄 | 0.08 | 12 | 90 | 247(77) |
| 419-7020 | HUQ003-80 | ¥2,764 | オープン | 赤 | 0.08 | 12 | 90 | 21(30) |
| 419-7038 | HUQ004-80 | ¥2,764 | オープン | 緑 | 0.08 | 12 | 90 | 68(184) |

☎商品のお問い合わせ:03-3740-1269 http://www.nippehome.co.jp/