

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

桜井 **Protective Coverall**
“キムテクピュア A6グリーンルームカパーオール”

同商品群
在庫数 **4** アイテム

1着あたり目安単価
¥1,429

特長 ●クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。 ●高いフィルタ性能と蒸れにくさを持った不織布性です。 ●ウェア表面は帯電防止加工をしています。 ●フード一体型です。 ●フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです。 ●サマループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します。

用途 ●原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に。 ●クリーンルームの視察、メンテナンス用に。

仕様 ●使い捨てタイプ ●JIS T 8115準拠 ●EU化学防護服規格 PPE指令 カテゴリー3 タイプ5 (粒子状の物質からの防護)、タイプ6 (ミスト状の液体飛沫からの防護) 適合 ●帯電防止性 (EN1149-5) ●放射性粉塵防護性 (EN1073-2:2002) ●病原体防護性 (EN14126:2003)

材質 ●透気性ポリエチレン、SMS不織布

製造国 ●中国

発注単位1ケース

発注コード	品番	税抜価格 (1ケース)	メーカー希望 小売価格 (1ケース)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	ケース入数 (着)	梱包数 (ケース)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-5394	KTPA6CAS	¥35,714	オープン	ホワイト	S	164~170	96~104	25	1	18.8	5(18)
836-5395	KTPA6CAM	¥35,714	オープン	ホワイト	M	170~176	104~112	25	1	18.8	10(48)
836-5396	KTPA6CAL	¥35,714	オープン	ホワイト	L	176~182	112~120	25	1	23.3	35(80)
836-5397	KTPA6CAXL	¥35,714	オープン	ホワイト	XL	182~188	120~128	25	1	23.3	148(225)

桜井衛機 [443580]

☎商品のお問い合わせ: 0120-81-3961 <http://www.sakurai.co.jp/>

注意
●クリーンパックでは
ありません。

KTPA6CAM
(ゴーグル・マスク・手袋・靴カバー別売)

内股スナップ部

アゼアス **DuPont™ Tyvek® Overall**
デュポン™ タイベック®製“ツナギ服 6010 クラシックブルー”

同商品群
在庫数 **94** アイテム

特長 ●激しい汚れ、有害な粉じんなどから全身を防護します。 ●身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。

用途 ●塗装、粉じん作業など。

仕様 ●使い捨てタイプ ●袖口、裾口、背ウエスト、フード、ゴム入り ●左胸ポケット付

材質 ●タイベック® (ポリエチレン)

製造国 ●日本

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-8869	6010-M	¥2,150	オープン	ブルー	M	152~164	76~92	100	139	96(107)
819-8867	6010-L	¥2,150	オープン	ブルー	L	158~170	84~104	100	150	682(147)
819-8868	6010-LL	¥2,150	オープン	ブルー	LL	164~182	92~112	100	163	2027(87)
819-8866	6010-3L	¥2,150	オープン	ブルー	3L	170~188	96~124	100	175	290(45)

デュポン™、タイベック®、DuPont™、Tyvek®は
米国デュポン社の商標または登録商標です。

(価格改定日 20.11) アゼアス機 [620827]

☎商品のお問い合わせ: 03-3861-3537 <http://www.azearth.co.jp/>

6010シリーズ

アゼアス **DuPont™ Tyvek® Overall**
デュポン™ タイベック®製“ツナギ服 1010B”

同商品群
在庫数 **94** アイテム

特長 ●身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。

用途 ●汚れ、粉じんが発生する場所で。

仕様 ●使い捨てタイプ ●袖口、背ウエストゴム入り ●フードひも入り ●裾折り返し ●左胸、右尻ポケット付

材質 ●タイベック® (ポリエチレン)

製造国 ●ベトナム

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
756-1865	1010B-M	¥1,724	オープン	白	M	152~164	76~92	100	136	3990(111)
756-1849	1010B-L	¥1,724	オープン	白	L	158~170	84~104	100	150	17759(189)
756-1857	1010B-LL	¥1,724	オープン	白	LL	164~182	92~112	100	162	32928(188)
758-8917	1010B-3L	¥1,724	オープン	白	3L	170~188	96~124	100	170	16340(224)
819-8967	1010B-4L	¥1,724	オープン	白	4L	176~194	100~132	100	182	6686(177)

デュポン™、タイベック®、DuPont™、Tyvek®は
米国デュポン社の商標または登録商標です。

(価格改定日 20.11) アゼアス機 [620827]

☎商品のお問い合わせ: 03-3861-3537 <http://www.azearth.co.jp/>

1010Bシリーズ

アゼアス **DuPont™ Tyvek® Overall**
デュポン™ タイベック®製“ツナギ服 1030D”

同商品群
在庫数 **94** アイテム

特長 ●激しい汚れ、有害な粉じん、あるいは液体の飛沫に対して、全身を防護します。 ●身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。

用途 ●汚れ、粉じんが発生する場所で。

仕様 ●使い捨てタイプ ●袖口、背ウエスト、フード額部ゴム入り ●裾折り返し

材質 ●タイベック® (ポリエチレン)

製造国 ●日本

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー希望 小売価格 (1着)	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-8970	1030D-M	¥2,027	オープン	白	M	152~164	76~92	100	140	1(2)
819-8968	1030D-L	¥2,027	オープン	白	L	158~170	84~104	100	153	1210(122)
819-8969	1030D-LL	¥2,027	オープン	白	LL	164~182	92~112	100	161	2203(259)

デュポン™、タイベック®、DuPont™、Tyvek®は
米国デュポン社の商標または登録商標です。

(価格改定日 20.11) アゼアス機 [620827]

☎商品のお問い合わせ: 03-3861-3537 <http://www.azearth.co.jp/>

1030Dシリーズ