

製品写真<原寸大>



IW48E



IW30E

ヘビーリンク



溶接あり

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IW48E	4.8mm	A27.0×B7.0mm	400.0g/m	500.0kg	150.0kg	15m×1本	SWRM6	白	048502
								黒	048557
								茶	048564
								金	048588
IW30E	3.0mm	A21.0×B5.0mm	150.0g/m	140.0kg	50.0kg	30m×1本	SWRM6	白	048700
								黒	048755
								茶	048762
								金	048786



R-IW48E

ヘビーリンク リール巻チェーン ▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IW48E	200φ×120mm	268g	400.0g/m	15m	白	148509
					黒	148554
					茶	148561
					金	148585
R-IW30E	200φ×80mm	250g	150.0g/m	30m	白	148707
					黒	148752
					茶	148769
					金	148783



IJ17E

三つ組



チェーンの切れ目を内側に折り込んだタイプ。家庭用品などによく使われています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IJ17E	1.7mm	A15.0×B5.0mm	58.0g/m	23.8kg	6.0kg	15m×1本	SWRM6	白	044108
								黒	044153
								茶	044160
								金	044184



R-IJ17E

三つ組 リール巻チェーン ▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IJ17E	120φ×80mm	100g	58.0g/m	15m	白	144105
					黒	144150
					茶	144167
					金	144181