

CHAIN▼ 鉄 最も代表的なチェーン。形状や線径のパリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真(原寸大)



IM132



IM126



IM123



IM120



IM116

ワイドマンテル



溶接あり マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IM132	3.2mm	A16.0×B8.0mm	208.0g/m	308.0kg	154.0kg	100.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050000
IM126	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	200.0kg	100.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050109
IM123	2.3mm	A11.7×B6.0mm	106.0g/m	160.0kg	80.0kg	50.0kg	30m×1本	SWRM6	ユニクロ	050116
									クローム	050208
IM120	2.0mm	A10.0×B5.2mm	86.0g/m	145.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6	ユニクロ	050215
									クローム	053803
IM116	1.6mm	A 8.0×B4.2mm	58.0g/m	68.0kg	40.0kg	25.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	053902

◆別注品[ユニクロ・ニッケル・黒]についてはお問い合わせください。



R-IM132

ワイドマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IM132	200φ×80mm	250g	208.0g/m	15m	クローム	150007
R-IM126	120φ×120mm	117g	136.0g/m	15m	クローム	150106
					ユニクロ	150113
R-IM123	120φ×120mm	117g	106.0g/m	15m	クローム	150205
					ユニクロ	150212
R-IM120	120φ×80mm	100g	86.0g/m	15m	クローム	153800
R-IM116	120φ×80mm	100g	58.0g/m	30m	クローム	153909



IS30F



IS25F



IS20F



IS16F

フリクションショートマンテル



溶接あり フリクションマンテルのピッチが小さなタイプです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IS30F	3.0mm	A9.0×B5.0mm	176.0g/m	220.0kg	135.0kg	90.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051700
IS25F	2.5mm	A7.8×B3.8mm	132.0g/m	188.0kg	94.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051809
IS20F	2.0mm	A6.5×B3.0mm	89.0g/m	120.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051908
IS16F	1.6mm	A5.6×B2.6mm	54.0g/m	80.0kg	40.0kg	25.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	052400

◆別注品[ユニクロ・ニッケル・黒]についてはお問い合わせください。



R-IS30F

フリクションショートマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IS30F	120φ×120mm	117g	176.0g/m	15m	クローム	151707
R-IS25F	120φ×80mm	100g	132.0g/m	15m	クローム	151806
R-IS20F	120φ×80mm	100g	89.0g/m	15m	クローム	151905
R-IS16F	120φ×80mm	100g	54.0g/m	30m	クローム	152407