

スタンダードプレスキャスト (中荷重用)

RoHS
標準製品

車輪径
75mm
~300mm

最大荷重
60kg
~550kg

適応温度
-40℃
~+120℃

(注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

イージー
チェンジ

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在回転切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール



SSTK-130



UWKK-150



WWYK-200
固定
幅広フォーク
φ130,150,200のみ

製品記号例

MC

モノマーキャスト
ナイロン車輪

K

固定

- 75

φ75

製品記号例

LW

ジエンゴム車輪

K

固定

BL

左ストッパー付

- 150

φ150

特長

- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ ストッパー付には、㊦仕様と㊧仕様があります。



㊦仕様



固定ストッパー㊦㊧




㊧仕様


用途

- ▶ 各種運搬台車
- ▶ 一般業務用機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

オプション



〈一般フォーク〉



〈幅広フォーク〉


- YK幅広フォーク
一糸くず・ヒモ等
からみ対策用—
からみにくく、からん
でも取り除きやすい。



WK-150-AZC

- 固定キャスト安全カバー付
(自在旋回・固定共通)
対応サイズ
φ100, 130, 150, 200, 250
φ300は受注生産

図面



K



KK