

# 緩衝スプリングキャストⅡ (センターコイルタイプけん引10km/h以下の仕様)

RoHS  
標準製品車輪径  
150mm  
~200mm緩衝荷重  
20kg  
~180kg最大荷重  
150kg  
~200kg適応温度  
-40℃  
~+90℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

スタンダード

空気入/  
エアレス車輪付サイレント  
スムーズイージー  
チェンジボトム・  
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝  
スプリング静電気  
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール



SAJB-HO-150SST

※HOはすべて200の金具を使用しています。



SAJB-HO-200UW



SAK-HO-200W

製品記号例

SAJ-HO-150-SST

自在旋回

φ150

スーパーソフトゴム輪

製品記号例

SAK-HO-200-W

固定

φ200

ゴム車輪

## 特 長

- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ コイルスプリングのセンター方式の採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少。
- ▶ 緩衝することにより旋回部・車輪回転部に負担が少なく長持ち。
- ▶ SST車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用  
— グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
- ▶ 標準以外のスプリングはオプションとしてご相談ください。

各種コイルスプリング



※    は標準コイル

| ばねの種類      | 軽量 → 重量 |       |        |        |
|------------|---------|-------|--------|--------|
|            | Y       | R     | BR     | BK     |
| 対応製品       |         |       |        |        |
| SAJ-HO-150 | ~11kg   | ~40kg | -      | ~120kg |
| SAJ-HO-200 |         |       | ~140kg | ~180kg |

## 用 途

- ▶ 精密機器・部品の運搬
- ▶ 無人搬送車・けん引台車・配膳台車等
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。  
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

## 図 面



SAJ-HO

SAK-HO