


ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB) 特注可能^{※1} 特注ロット500~ PC99規格ケーブル

VGAエクステンダーはP.473・474

| 対応機種 | 品番 | ケーブル長 | 取扱価格 | 特長・仕様 | JAN | ケーブルサイズ |
|---|--------------|---------|----------------|---|----------------|---------|
| <p>DOS/V/パソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブル。</p> <p>DOS/V NX NEC Apple</p> <p>パソコン:各社DOS/V/パソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4-G3, PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.526-527のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p>各社 各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 各社切替器 ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。</p> | KC-V07K | 0.75m | ¥2,180 |  <p>RoHS 6-10 複合同軸 2芯+14 金 PC99 規格</p> <p>φ9mm/UL2919</p> <p>RoHS 6-10 複合同軸 2芯+14 金 PC99 規格</p> <p>KB-CHD152K2 CHD1510K2 CHD1515K2 CHD1520K2</p> <p>φ9mm/UL2919</p> <p>RoHS 6-10 複合同軸 2芯+14 金 PC99 規格</p> <p>KB-CHD152K2 CHD1510K2 CHD1515K2 CHD1520K2</p> <p>φ7.4mm/UL20276</p> | 4969887 846865 | D7 |
| | KC-V1K | 1m | ¥2,480 | | 4969887 846872 | D7 |
| | KC-V2K | 2m | ¥3,280 | | 4969887 846889 | D6 |
| | KC-V3K | 3m | ¥4,080 | | 4969887 846896 | D6 |
| | KC-V5K | 5m | ¥5,580 | | 4969887 846902 | D5 |
| | KB-CHD152K2 | 2m | ¥3,100 | | 4969887 846780 | D6 |
| | KB-CHD154K2 | 4m | ¥4,800 | | 4969887 846797 | D5 |
| | KB-CHD157K2 | 7m | ¥6,800 | | 4969887 846803 | TA |
| | KB-CHD1510K2 | 10m | ¥8,600 | | 4969887 846810 | TA |
| | KB-CHD1515K2 | 15m | ¥12,900 | | 4969887 846827 | D3 |
| KB-CHD1520K2 | 20m | ¥16,800 | 4969887 846834 | D3 | | |
| KB-CHD155N | 5m | ¥20,800 | 4969887 843321 | | | |
| KB-CHD1520N | 20m | ¥51,700 | 4969887 843307 | | | |
| KB-CHD1530N | 30m | ¥71,900 | 4969887 843314 | | | |

ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB) 特注可能合せ

配管の中を通し易いようにDINコネクタで脱着が可能。

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|---|----------------|---------------------|
| <p>DOS/V/パソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブル。</p> <p>DOS/V NX NEC Apple</p> <p>パソコン:各社DOS/V/パソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4-G3, PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.526-527のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p>各社 各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 各社切替器 ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。 ※推奨解像度は1600×1200(UXGA)以下。</p> | KC-K100 | 10m (0.5+9.5) | ¥14,100 |  <p>RoHS 6 複合同軸 2芯+14 金 PC99 規格</p> <p>φ20mm (DIN 14pinコネクタ) φ6.7mm/UL20276</p> | 4969887 815458 | W300 D300 H60 |
| | KC-K150 | 15m (0.5+14.5) | ¥16,600 | | 4969887 815465 | W300 D300 H60 |
| | KC-K200 | 20m (0.5+19.5) | ¥19,200 | | 4969887 815472 | W300 D300 H60 |

ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB) 特注ロット300~

| | | | | | | |
|---|-----------|-------|---------|---|----------------|----|
| <p>各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。</p> <p>DOS/V NX NEC Apple</p> <p>パソコン:各社DOS/V/パソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4-G3, PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.526-527のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p>各社 各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。</p> | KC-VMH07K | 0.75m | ¥1,500 |  <p>RoHS 6-10 複合同軸 2芯+14 金 PC99 規格</p> <p>φ4.5mm/UL20276</p> | | |
| | KC-VMH1K | 1m | ¥1,700 | | 4969887 763773 | M4 |
| | KC-VMH15 | 1.5m | ¥1,800 | | 4969887 815960 | M4 |
| | KC-VMH2 | 2m | ¥2,000 | | 4969887 815977 | M4 |
| | KC-VMH3K | 3m | ¥2,580 | | 4969887 763780 | M4 |
| | KC-VMH5 | 5m | ¥2,800 | | 4969887 815991 | M5 |
| | KC-VMH7 | 7m | ¥4,000 | | 4969887 816004 | M5 |
| | KC-VMH100 | 10m | ¥4,700 | | 4969887 816011 | M6 |
| | KC-VMH150 | 15m | ¥7,400 | | 4969887 816028 | M7 |
| | KC-VMH200 | 20m | ¥11,400 | | 4969887 816035 | M8 |

スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB) 特注ロット300~

| | | | | | | |
|---|----------|-------|--------|---|----------------|-----|
| <p>各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。</p> <p>DOS/V NX NEC Apple</p> <p>パソコン:各社DOS/V/パソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4-G3, PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.526-527のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p>各社 ディスプレイ:各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 ※細径ケーブルを使用しておりますので延長での使用や、切替器などでの使用は向いていません。これらの使用の際にはパソコンディスプレイ側が5m以下の長さでご使用ください。</p> | KC-VM07K | 0.75m | ¥1,900 |  <p>RoHS 6-10 複合同軸 2芯+14 金 PC99 規格</p> <p>φ5.0mm/UL20276</p> | 4969887 847084 | M4 |
| | KC-VM1K | 1m | ¥2,100 | | 4969887 847091 | M4 |
| | KC-VM2K | 2m | ¥2,500 | | 4969887 847107 | M5s |
| | KC-VM3K | 3m | ¥3,000 | | 4969887 847114 | M5s |
| | KC-VM5K | 5m | ¥4,000 | | 4969887 847121 | M5m |

ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB) 特注ロット300~

| | | | | | | |
|---|------------|------|---------|---|----------------|---------------------|
| <p>DOS/V/パソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブル。</p> <p>DOS/V NX NEC Apple</p> <p>パソコン:各社DOS/V/パソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4-G3, PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.526-527のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p>各社 各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 各社切替器 ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。</p> | KC-NMV15K | 1.5m | ¥2,800 |  <p>RoHS 6-10 複合同軸 2芯+14 金 PC99 規格</p> <p>φ10.2mm/UL2919</p> | 4969887 847008 | M5s |
| | KC-NMV20K | 2m | ¥2,900 | | 4969887 847015 | M5 |
| | KC-NMV30K | 3m | ¥3,600 | | 4969887 847022 | M5 |
| | KC-NMV50K | 5m | ¥4,800 | | 4969887 847039 | M5 |
| | KC-NMV100K | 10m | ¥10,800 | | 4969887 847046 | W245 D242 H66 |
| | KC-NMV150K | 15m | ¥15,400 | | 4969887 847053 | D1 |

案内・特集
昇降デスク
デスクキabinet
ロッカー
ワークブース
パーティション
CPUスタンド
デスク用品
データホルダー
デスク周辺アクセサリ
プロジェクター
スクリーン
プリンター
タブレット
セキュリティ
サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス
パソコンラック
防塵ラック
電子カルテカート
物流関連製品
テレビスタンド
モニターム
ケーブルラック
VESA取付グッズ
机上ラック
収納用ファン
チェア
キーボードカバー
ソフトカバー
クリーナー
マウスパッド
リストレスト
セキュリティ
シュレッダー
耐震グッズ
保護フィルム
バッグ
インナーケース
タブレット
デスク
ペン
ストラップ
タブレット
スタンド
車載ホルダー
メディアケース
用紙
詰め替え
インク
トラックボール
マウス
レーザーポインター
キーボード
テンキー
ドッキングステーション
USBインター
フェイス
USBハブ
カードリーダー
指紋認証
リーダー
バーコード
リーダー
スキャナー
メディアプレーヤー
プロジェクター
モバイルディスプレイ
セキュリティ
カメラ
デジタル顕微鏡
USBメモリ
LEDライト
ノートブック
充電器
VRゴーグル
スピーカー
フォン
ヘッドセット
マイク
ワイヤレス
イヤホン
WEBカメラ
ビデオキャプチャー
スピーカー
拡張音源
KVM
管理
分配器
エクステンダー
光ケーブル
イーサネット
LANケーブル
LANハブ
他
測定機器
USB TypeC
USB
DisplayPort
DVI-VGA
HDMI-VGA
変換アダプタ
RC-232C
その他
ケーブル
アクセサリ
DOS/V
パーツ
電源タップ
電源延長コード
カーチャージャー
USB充電器
バッテリー
関連
特注・索引