

ディスプレイケーブル検索
WEB 2701

ケーブル特注 P.662
WEB 5701

※1:1本からの特注は、コネクタの材料は弊社規定のものを使用します。
モールドまたはPC98カラーのコネクタのケーブルは、少量での特注生産はできません。ご了承ください。

ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸)(アナログRGB・延長) 特注可能^{※1} 特注ロット300^{※2} KC-VENシリーズ DVI延長ケーブルはP.548へ

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル。 DOS/V NX NEC Apple	KC-VEN15K	1.5m	¥3,100	RoHS 6-10 複合同軸 2-芯+シールド モールド 金メッキ コネクタ PC98カラー	4969887 846919	T3
	KC-VEN3K	3m	¥4,500		4969887 846926	T5
	KC-VEN5K	5m	¥5,900		4969887 846933	D5
パソコン: 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4-G3, PowerBookシリーズ, iBookシリーズなど KB-CHD152FK2	KB-CHD152FK2	2m	¥3,480	RoHS 6-10 複合同軸 2-芯+シールド モールド 金メッキ コネクタ PC98カラー	4969887 846841	D6
	KB-CHD154FK2	4m	¥5,100		4969887 846858	D5
	KB-CHD156FN	6m	¥24,200	RoHS 6-10 複合同軸 2-芯+シールド モールド 金メッキ コネクタ PC98カラー	4969887 843338	W244 D244 H66
	KB-CHD157FN	7m	¥27,900		4969887 843345	W244 D244 H66

ディスプレイケーブル(アナログRGB) 特注可能^{※1}

ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを分岐器・分配器と接続するケーブル。 DOS/V NX NEC Apple	KB-HD152K	2m	¥2,900	RoHS 6-10 複合同軸 2-芯+シールド モールド 金メッキ コネクタ PC98カラー	4969887 511879	T2
	KB-HD154K	4m	¥4,000		4969887 513736	T4
	KB-HD156N	6m	¥19,000	RoHS 6-10 複合同軸 2-芯+シールド モールド 金メッキ コネクタ PC98カラー	4969887 843512	W244 D244 H66

ディスプレイケーブル(BNC同軸)(アナログRGB) 特注可能^{※1}

各社パソコン本体とミニD-sub(HD)15pinディスプレイを接続するケーブル。 ※5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブル。 DOS/V NX NEC Apple	KB-5BNC2K	2m	¥7,600	RoHS 6-10 複合同軸 2-芯+シールド モールド 金メッキ コネクタ PC98カラー	4969887 512524	T4
	KB-5BNC4K	4m	¥10,000		4969887 519844	T5

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB) 特注可能^{※1}

NEC PC-9821/9801シリーズ、EPSON CO-586/486シリーズ等とD-sub 15pinのアナログRGBディスプレイを接続するケーブル。 NEC パソコン:NEC PC-9821/9801シリーズ ※D-sub 15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.527のインターフェース一覧をご覧ください。	KB-D151K	1.5m	¥2,800	RoHS 6-10 複合同軸 2-芯+シールド モールド 金メッキ コネクタ PC98カラー	4969887 511282	T2
	KB-D155N	5m	¥14,800	RoHS 6-10 複合同軸 2-芯+シールド モールド 金メッキ コネクタ PC98カラー	4969887 843369	W244 D244 H66

DVIアダプタ 特注不可

DVI29pinオス(DVI-IまたはDVI-A)コネクタをミニD-sub 15pinオスに変換。 DOS/V NX NEC Apple	AD-DV01K2	¥2,400	RoHS 6 DVI29pin DVI-Iメス インチャット (4-40)	4969887 764244	D8
ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※1または、ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ(VGA入力端子)を持つディスプレイ DVIアナログモード用※1 DVIアナログモードに対応した機種。	AD-DV02K	¥2,400	RoHS 6 DVI29pin DVI-Iメス インチャット (4-40)	4969887 849385	A1
ミニD-sub 15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換。 DOS/V NX NEC Apple	AD-DV07K	¥4,880	RoHS 6 DVI29pin DVI-Iメス インチャット (4-40)	4969887 849392	A1

ディスプレイアダプタ 特注不可

ミニD-sub(HD)15pinメスをD-sub 15pinメスに変換。 DOS/V NX NEC	AD-HD15NEK	¥1,700	RoHS 6 D-sub 15pinメス インチャット (4-40)	4969887 766286	W87 D21 H128
パソコン:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。ディスプレイ:NEC PC-KM173-KM172-KM171-KM153-KM152-KM151-KM141等のマルチシンクディスプレイ ※ディスプレイの機種により、使えない場合がありますので、接続を確認ください。	AD-D15NEK	¥2,000	RoHS 6 D-sub 15pinオス インチャット (M3.0)	4969887 766279	W87 D62 H22