

特注コード長のご案内

工事・物件タップは設置状況に合わせたコード長をご指定いただけます。

コード長15mまで特注製作が可能です。

詳しくはWEBサイトへ!

5207


弊社WEBサイトの検索窓に「5207」を入力して検索。



プラグ形状、コードの素材や長さを選べる!大量購入に最適。


2個口・3P

■単位:mm ■差込口間ピッチ:40mm



4個口・3P

■単位:mm ■差込口間ピッチ:40mm



コンセント形状	プラグ	コード	品番・税抜価格 JAN	共通仕様					
	絶縁キャップ付	3P ノーマル (VCTF)	1m TAP-KS2-1 新価格 ¥2,900 4969887 826683	<ul style="list-style-type: none"> <li>抜き止め</li> <li>通電ランプ</li> <li>アース端子</li> <li>二重構造</li> <li>二重絶縁</li> <li>マグネット</li> <li>穴間14.7mm ネジロック保証方式</li> </ul>					
			2m TAP-KS2-2 新価格 ¥3,200 4969887 826690						
			3m TAP-KS2-3 新価格 ¥3,500 4969887 826706						
			5m TAP-KS2-5 新価格 ¥4,000 4969887 826713						
			10m TAP-K2-10 新価格 ¥6,100 4969887 838938						
		絶縁キャップ付	3P (L型) ノーマル (VCTF)		1m TAP-K2L-1 新価格 ¥3,400 4969887 227664				
					3m TAP-K2L-3 新価格 ¥4,000 4969887 227671				
					5m TAP-K2L-5 新価格 ¥4,500 4969887 227688				
						絶縁キャップ付	ハネス ※1 ノーマル (VCT)	1m TAP-KH2-1 新価格 ¥4,200 4969887 228470	<ul style="list-style-type: none"> <li>抜き止め</li> <li>通電ランプ</li> <li>アース端子</li> <li>二重構造</li> <li>二重絶縁</li> <li>マグネット</li> <li>穴間14.7mm ネジロック保証方式</li> </ul>
								3m TAP-KH2-3 新価格 ¥4,800 4969887 228487	
5m TAP-KH2-5 新価格 ¥5,400 4969887 228494									
絶縁キャップ付	3P エコ (EM-ECTF)	1m TAP-KE2-1 新価格 ¥4,200 4969887 228050							
		3m TAP-KE2-3 新価格 ¥4,800 4969887 228067							
		5m TAP-KE2-5 新価格 ¥5,400 4969887 228074							
		絶縁キャップ付	3P (L型) エコ (EM-ECTF)	1m TAP-KE2L-1 新価格 ¥4,700 4969887 228081					
				3m TAP-KE2L-3 新価格 ¥5,300 4969887 228098					
5m TAP-KE2L-5 新価格 ¥5,900 4969887 228104									

■定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで) ■生産国: 日本

コンセント形状	プラグ	コード	品番・税抜価格 JAN	共通仕様					
	絶縁キャップ付	3P ノーマル (VCTF)	1m TAP-KS4-1 新価格 ¥3,100 4969887 826348	<ul style="list-style-type: none"> <li>抜き止め</li> <li>通電ランプ</li> <li>アース端子</li> <li>二重構造</li> <li>二重絶縁</li> <li>マグネット</li> <li>穴間14.7mm ネジロック保証方式</li> </ul>					
			2m TAP-KS4-2 新価格 ¥3,400 4969887 826355						
			3m TAP-KS4-3 新価格 ¥3,700 4969887 826362						
			5m TAP-KS4-5 新価格 ¥4,200 4969887 826379						
			10m TAP-K4-10 新価格 ¥6,300 4969887 838945						
		絶縁キャップ付	3P (L型) ノーマル (VCTF)		1m TAP-K4L-1 新価格 ¥3,600 4969887 227725				
					3m TAP-K4L-3 新価格 ¥4,200 4969887 227732				
					5m TAP-K4L-5 新価格 ¥4,700 4969887 227749				
						絶縁キャップ付	ハネス ※1 ノーマル (VCT)	1m TAP-KH4-1 新価格 ¥4,400 4969887 228500	<ul style="list-style-type: none"> <li>抜き止め</li> <li>通電ランプ</li> <li>アース端子</li> <li>二重構造</li> <li>二重絶縁</li> <li>マグネット</li> <li>穴間14.7mm ネジロック保証方式</li> </ul>
								3m TAP-KH4-3 新価格 ¥5,000 4969887 228517	
5m TAP-KH4-5 新価格 ¥5,600 4969887 228524									
絶縁キャップ付	3P エコ (EM-ECTF)	1m TAP-KE4-1 新価格 ¥4,400 4969887 228111							
		3m TAP-KE4-3 新価格 ¥5,000 4969887 228128							
		5m TAP-KE4-5 新価格 ¥5,600 4969887 228135							
		絶縁キャップ付	3P (L型) エコ (EM-ECTF)	1m TAP-KE4L-1 新価格 ¥4,900 4969887 228142					
				3m TAP-KE4L-3 新価格 ¥5,500 4969887 228159					
5m TAP-KE4L-5 新価格 ¥6,100 4969887 228166									

■定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで) ■生産国: 日本

コンセント形状	プラグ	コード	品番・税抜価格 JAN	共通仕様
	絶縁キャップ付	3P ノーマル (VCTF)	1m TAP-KS2N-1 NEW ¥2,700 4969887 829189	<ul style="list-style-type: none"> <li>抜き止め</li> <li>通電ランプ</li> <li>アース端子</li> <li>二重構造</li> <li>二重絶縁</li> <li>マグネット</li> <li>穴間14.7mm ネジロック保証方式</li> </ul>
			2m TAP-KS2N-2 NEW ¥3,000 4969887 829196	
			3m TAP-KS2N-3 NEW ¥3,300 4969887 829202	
			5m TAP-KS2N-5 NEW ¥3,800 4969887 829219	

■定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで) ■生産国: 日本

コンセント形状	プラグ	コード	品番・税抜価格 JAN	共通仕様
	絶縁キャップ付	3P ノーマル (VCTF)	1m TAP-KS4N-1 NEW ¥2,900 4969887 829226	<ul style="list-style-type: none"> <li>抜き止め</li> <li>通電ランプ</li> <li>アース端子</li> <li>二重構造</li> <li>二重絶縁</li> <li>マグネット</li> <li>穴間14.7mm ネジロック保証方式</li> </ul>
			2m TAP-KS4N-2 NEW ¥3,200 4969887 829233	
			3m TAP-KS4N-3 NEW ¥3,500 4969887 829240	
			5m TAP-KS4N-5 NEW ¥4,000 4969887 829257	

■定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで) ■生産国: 日本