

海外電源アダプタ・変圧器
WEB 6801

カタログ案内・特集
デスクパーテーション
プロジェクター・スクリーン
プリンター・タブレット保護膜
CPUスタンド
デスク周り用品
データホルダー
キャビネット
サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス
防塵ラック
パソコンラック
電子カルテカート
テレワーク関連
宅配ボックス
TVスタンド
モニターアーム
タブレットアーム
机上ラック
収納用ファンチャージャー
チェア
キーボードカバー
ソフトカバー
クリーナー
マウスパッド
リストレスト
セキュリティ
シュレッダー
耐震グッズ
保護フィルム
タブレットケース
タブレットスタンド
タッチペン
ストラップ
電子辞書・
デジカメ用品
メディアケース
インクジェット用紙
ラベル
セキュリティ用紙
レーザー用紙
手作り用紙
インク
レーザーポインター
マウス
キーボード
テンキー
ドッキングステーション
コンバーター
USBハブ
カードリーダー
指紋認証リーダー
ハードディスク
USBメモリ
ノートクーラー
USBグッズ
WEBカメラ
プロジェクター
スキャナー
VR関連
Bluetooth関連
ヘッドセット
マイク
ガイドシステム
拡声スピーカー
切替器・分配器
エクステンダー
光ケーブル
LANケーブル
LANハブ他
ピーコック
NFCタグ
測定機器
USBケーブル
ディスプレイ
HDMI・AV
RS-232C
アダプタ
プリンター
SCSI
電話関連
ケーブルアクセサリ
DOS/Vパーツ
電源タップコード
USB充電器
車載グッズ
バッテリー関連
特注・索引

海外モバイルの必需品

海外電源アダプタ

日本の電化製品を、海外でそのまま使おうとしていませんか？
日本の電圧は100Vですが、海外の電圧は110V~280Vまでと国によりさまざまです。
日本の電気製品はそのままでは海外で使えません。
渡航先の電圧・プラグタイプを調べて、変圧器や変換アダプタを購入する必要があります。

タイプ別対応国	Aタイプ アメリカ、エジプト、カナダ、カンボジア、イラン、インド、エジプト、サウジアラビア、台湾、フィリピン、ブラジル、メキシコ他	BFタイプ アラブリア、アラブ、アルゼンチン、イギリス、イラン、インド、エジプト、サウジアラビア、ジャマイカ、シンガポール、タイ、チリ、香港、マレーシア他	SEタイプ イスラエル、イラン、インドネシア、エジプト、オーストラリア、オランダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、スウェーデン、スペイン、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モロッコ他	Cタイプ アイルランド、アルジェリア、アルゼンチン、イスラエル、イタリア、イラン、インド、インドネシア、エジプト、オーストラリア、クウェート、サウジアラビア、スウェーデン、スペイン、タイ、中国、ドイツ、ブラジル、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、マレーシア他	B3タイプ アラブ首長国連邦、イラン、インド、インドネシア、エジプト、クウェート、ケニア、サウジアラビア、ジャマイカ、シンガポール、中国、チリ、バハマ、ネパール、香港、マカオ、南アフリカ共和国、マレーシア、モンゴル他	Oタイプ オーストラリア、クック諸島、中国、ニュージーランド、フィジー、フィリピン、バハマ、ニュージーランド他
電源ソケット形状						

※日本国内では使用できません。

TR-AD4シリーズ
海外電源変換アダプタ
各¥3,500(税抜価格)

一台でほぼ全世界のプラグ形状(9種類)に変換できるマルチアダプタ。

●分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158か国に変換することが可能です。
●付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全にお使いいただけます。
●持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。
※海外では、国によってコンセントタイプが統一されていない国が多く、一部特殊な構造のコンセントでは使用できない場合がありますのでご了承ください。
※本製品では電圧を変換することはできません。
※電圧が異なる場合は変圧器と併用してお使いください。
※本製品は日本国内では使用できません。

対応プラグ	A, B, BF, B3, C, CB, SE, O, O2
許容容量	6A 250V
サイズ・重量	W50.4×D16.5(突起を除く)×H106.5mm・55g
付属品	プラグキャップ、取扱説明書

裏面にロックスイッチがついており、差し込みピン幅の固定が可能。
付属のキャップがアースピンカバーになり、安心安全に使用できる。

TR-ADシリーズ
海外電源変換アダプタ
各¥1,580(税抜価格)

世界の特殊なプラグ形状に変換できる変換アダプタ。

●メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
■定格容量:10A・250Vまで
※上面の1口はA・Cタイプが差し込めます。※タイプ別対応表は上の表をご覧ください。
※このプラグセットで電圧の変換はできません。
※経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。

品番	TR-AD11	TR-AD12	TR-AD13	TR-AD14	TR-AD15	TR-AD16
品名	エレプラグW-A(アメリカ)	エレプラグW-BF(イギリス・香港)	エレプラグW-SE(ドイツ・フランス)	エレプラグW-C(ヨーロッパ(全域))	エレプラグW-B3(インド東南アジア)	エレプラグW-O(オーストラリア・中国)
サイズ・重量	W35×D35×H48mm・30g	W35×D35×H50mm・38g	W35×D36×H68mm・50g	W35×D35×H60mm・36g	W35×D35×H48mm・38g	W35×D35×H50mm・32g

TR-AD5・6シリーズ
オープン価格

世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。

●世界中の電源コンセントプラグが使えます。
●インバウンドユーザーや、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適です。
●世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタです。
●これひとつあるだけで世界タイプのコンセントに対応します。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合です。
■プラグタイプ:Aタイプ
■差込口:BF, B3, C, CB, SE, O, O2
※タイプ別対応表は上の表をご覧ください。
■材質:ポリカーボネート
※本製品には電圧の変換機能はありません。

品番	TR-AD6BK(ブラック) NEW	TR-AD6W(ホワイト) NEW	TR-AD5BK(ブラック)	TR-AD5W(ホワイト)
品名	日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ(13A)	日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ(6A)	日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ(6A)	日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ(6A)
定格容量	13A 125V	6A 125V	6A 125V	6A 125V
サイズ・重量	W40×D47×H48.5mm・40g(突起部含む)	W36×D47×H36mm・35g(突起部含む)	W36×D47×H36mm・35g(突起部含む)	W36×D47×H36mm・35g(突起部含む)

オプション
TR-AD6SET NEW
TR-AD6シリーズ用
盗難防止ケーブル、クリップ、ネジセット
オープン価格
4969887 825563

TR-KB1
高電圧対応ノートPC用電源コード
¥1,580(税抜価格)

Cタイプ・最大250Vまで対応の電源コード。

●最大250Vまで対応した電源コードです。
●コード長が60cmとコンパクトで、携帯性に優れています。

定格容量	2.5A 250V
コード長	0.6m
付属品	Aタイプ電源変換アダプタ、3ピン変換アダプタ、コードベルト

※本製品には電圧の変換機能はありません。
※経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。
※本製品付属の3ピン変換アダプタは、DELLパソコンの一部の機種には使用できませんのでご注意ください。

RW47シリーズ
海外用電源タップ(ゴーコンタップ)
オープン価格

高電圧対応の海外用3個口電源タップ。

●3台までの電気製品を同時に使える電源タップです。
●(対応電圧)100V~250V
●受け口はユニバーサルタイプなので、プラグの形状が違う海外製の電気製品にも使用できます。
●本体の側面に1つずつ受け口がついているので、プラグの大きい電気製品も3つ同時に使えます。
●携帯性を極め、ケーブルとプラグをすっきり収納できるスリムボディです。
※本製品に変圧機能はありません。
※経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。

定格入力	AC110V~250V
定格出力	AC100V±10%
定格容量	6A 250V
コード長	0.5m
本体サイズ・重量	W135×D60×H18mm・120g
付属品	Aタイプ電源変換アダプタ