

特集

- タブレットスマートフォン
- デスクパーティション
- プロジェクター台スクリーン
- プリンタスタンド
- タブレット保護管
- デスク周り用品
- データホルダー
- キャビネット
- サーバーラック
- マウントボックス
- パソコンラック
- 防塵ラック
- カルテラック
- TVスタンド
- モニタタブレットアーム
- 机上ラック
- 収納用ファニチャー

チェア

- キーボードカバー
- ソフトカバー
- クローザー
- マウスパッド
- リストレスト
- シュレッダー
- セキュリティ
- 耐震グッズ
- フィルター他
- バッグ
- インナーケース
- タブレットケース
- スタンドペン
- ストラップ
- 電子辞書
- デジタル用品
- メモリーケース
- DVD-CDケース
- バンクジェット用紙
- ラベル
- セキュリテ用紙
- レーザー用紙
- 手作り用紙

**SNC-MAT1BR** ¥6,200 (税抜価格)  
**SNC-MAT2BR** ¥7,200 (税抜価格)  
OAチェア用マット



●チェアのキャスターによるフローリング床への傷つきを防ぎます。  
●カーペットタイプのチェアマットです。  
●幅1000mm以上のデスクに最適なサイズです。

サイズ W910(890)×D5×H1410(1400)mm・1kg  
梱包 1個口/120×120×910(990)mm・1.1kg  
材質 布張り/PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)製(裏面はPVC)

※通常のナイロン製キャスターはカーペット床などに最適ですが、Pタイル、フローリング、コンクリートなどの硬い床ではキャスターが傷をつけてしまう場合があります。それを防ぐマットです。

※( )内はSNC-MAT2BR

**床が傷つくのを防ぐ  
室内用チェアマット。**



●クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。  
●防水、耐油、耐菌性に優れています。  
●表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップします。  
●床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。  
●火花などでは燃えにくい、防火性能試験基準合格品です。  
●材質:耐熱温度:ゴム化シエラフォーム・60℃ ■機能:防火、抗菌性能試験基準合格品

サイズ W900×D1200×H2mm・2.2kg  
梱包 1個口/910×1210×3mm・2.3kg  
材質 ポリカーボネート

**SNC-MAT3**  
チェアマット(ポリカーボネート製)  
¥14,800 (税抜価格)



●ハード素材なので反りが起こりにくく、変形しません。  
●耐熱性が高く、床暖房にも対応しています。  
●耐衝撃性に優れており、丈夫で長持ちします。  
●幅1000mmデスクに対応した大型タイプです。  
●表面はシボ加工で、スムーズにチェアが動きます。

汚れも拭き取れる。

**ポリカーボネート製で丈夫、  
熱に強い高級チェアマット。**



●クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。  
●防水、耐油、耐菌性に優れています。  
●表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップします。  
●床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。  
●火花などでは燃えにくい、防火性能試験基準合格品です。  
●材質:耐熱温度:ゴム化シエラフォーム・60℃ ■機能:防火、抗菌性能試験基準合格品

**SNC-MAT4 (小型)** ¥8,800 (税抜価格)  
**SNC-MAT5 (中型)** ¥16,000 (税抜価格)  
**SNC-MAT6 (大型)** ¥28,800 (税抜価格)  
疲労軽減マット



名入れお問合せ

品番	SNC-MAT4(小型)	SNC-MAT5(中型)	SNC-MAT6(大型)
サイズ	W450×D600×H17mm・0.84kg	W500×D900×H17mm・1.4kg	W1500×D900×H17mm・4.2kg
梱包	1個口/470×620×30mm・0.88kg	1個口/520×920×30mm・1.8kg	1個口/940×215×220mm・4.7kg
JAN	4969887 131190	4969887 131206	4969887 131510

**立ち作業での足の疲労を低減する、疲労軽減マット。**



●クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。  
●防水、耐油、耐菌性に優れています。  
●表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップします。  
●床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。  
●火花などでは燃えにくい、防火性能試験基準合格品です。  
●材質:耐熱温度:ゴム化シエラフォーム・60℃ ■機能:防火、抗菌性能試験基準合格品

膝をついても痛くない、厚さ17mm。  
昇降デスクや工場などの立ち仕事に。長時間の立ち仕事でも疲れにくい。  
マットの端を斜めにカット、つますきにくく台車などもスムーズに通行できる。

チェアオプション

キャスター・固定脚・キャスターカバー ■梱包:1個口(5個入×1セット) ■シャフト長:26mm(SNC-COVER1・2を除く)

品番	SNC-CAST	SNC-CASTGY	SNC-CAST2K	SNC-CAST5	SNC-CAST6	SNC-CAST8	SNC-CAST3	
品名	OAチェア用ウレタンキャスター	OAチェア用ウレタンキャスター	OAチェア用ナイロンキャスター	OAチェア用ナイロンキャスター	手動ストッパー付きキャスター	ストッパー付きキャスター	大型ウレタンキャスター	
税抜価格	¥2,800	¥2,800	¥4,500	¥2,700	¥3,400	¥3,300	¥4,100	
対応穴径	11.12mm	11.12mm	11.12mm	11.12mm	11.12mm	11.12mm	11.12mm	
材質	硬質ウレタンゴム製	硬質ウレタンゴム製	硬質ゴム製	ナイロン製	ナイロン製	ナイロン製	硬質ウレタン製	
JAN	4969887 172834	4969887 172806	4969887 179154	4969887 176313	4969887 176832	4969887 177778	4969887 630112	
対応チェア	弊社の5本足のOAチェア SNC-021シリーズ・022シリーズ・5MTシリーズ・E6シリーズ・E7シリーズ・E8シリーズ(SNC-CASTGY除く)・E9シリーズ・ECO1シリーズ・L7K・L8・L10K・L12シリーズ・L13・L14BK・MU1Rシリーズ・NET4BK2NET12BK2NET13ABK・NET15ABK・NET16シリーズ・T130Kシリーズ・T131Kシリーズ・T134シリーズ(SNC-CASTGY除く)・T145シリーズ・T146シリーズ・T150シリーズ・RD5Vシリーズ・L16シリーズ・L17BKなど							SNC-T148シリーズ・T148Aシリーズ・T149シリーズ・T149Aシリーズなど 直径60mmキャスターを装備したチェア

品番	SNC-CAST7	SNC-ADJST	SNC-ADJST2	SNC-ADJST3	SNC-ADJST4	SNC-COVER1	SNC-COVER2
品名	SNC-RD1用ゴムキャスター	OAチェア用固定脚	OAチェア用固定脚	OAチェア用ウレタン製固定脚	OAチェア用固定脚	障害除去キャスターカバー	障害除去キャスターカバー
税抜価格	¥4,000	¥1,300	¥1,200	¥2,600	¥2,100	¥4,700	¥5,800
対応穴径	8mm	11.12mm	8mm	11.12mm	11.12mm	-	-
材質	硬質ゴム製	ナイロン製	ナイロン製	ナイロン製	ナイロン製	耐衝撃性ポリスチレン	耐衝撃性ポリスチレン
JAN	4969887 177211	4969887 173008	4969887 174289	4969887 178423	4969887 178515	4969887 631652	4969887 631669
対応チェア	SNC-RD1V○2シリーズ・SNC-RD1シリーズ・SNC-RD4V○2シリーズ	弊社の5本足のOAチェア SNC-E6シリーズ・E7シリーズ・E8シリーズ・T134シリーズ・T138BKシリーズ・T150シリーズ	SNC-RD1V○2シリーズ・SNC-RD1シリーズ・SNC-RD4V○2シリーズ	弊社の5本足のOAチェア	弊社の5本足のOAチェア	キャスター直径50~80mmのチェア	キャスター直径90~100mmのチェアやデスク、スタンド、ラックなど

チェア用ランバーサポート

**SNC-LUMBAR**  
¥2,600 (税抜価格)  
4969887 176320



●腰の負担と疲労を軽減します。  
●腰をしっかりと支えながら、背骨がS字状になるよう正しい姿勢をサポートし、長時間座っていても疲れにくい姿勢を作ります。  
●メッシュ素材で通気性抜群です。  
●さまざまな種類のチェアに取り付け可能です。  
■パッケージサイズ:  
W120×D430×H65mm・208g  
■梱包:1個口  
■材質:ポリエステル  
■対応チェア:幅400mm以上500mm以内の背もたれ

OAチェア用低ガス圧シリンダー

**SNC-CYL**  
¥5,500 (税抜価格)  
4969887 173787



●軽い体重(30kg以下)でも高さ変更が可能です。  
※この製品を取付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまふ場合があります。  
※対応していないチェアには絶対に使用しないでください。  
※チェアの組立て時に取付ける必要があります。  
組立て後は取付けにくいのでご注意ください。  
■サイズ:W50×D50×H300~400mm・1.2kg  
■梱包:1個口/320×85×85mm・1.3kg  
■材質:スチール  
■対応チェア:弊社のOAチェア(SNC-E6シリーズ・E7シリーズ・E8シリーズ・E9シリーズ・MU1Rシリーズ・T150シリーズ)

OAチェア用フットレストリング

**SNC-RING2**  
¥3,800 (税抜価格)  
4969887 176900



●小学校CA教室などに最適です。  
●組立て済みのチェアにも取付けできる、後付け可能タイプです。  
●再生材料使用率90%で、環境も考慮しています。  
●有害なホルムアルデヒドを使用しておりません。  
■サイズ:W480×D345×H48.5mm・1.1kg  
■梱包:1個口/470×355×70mm・1.5kg  
■材質:ナイロン  
■対応チェア:弊社のOAチェア(SNC-E6シリーズ・E7シリーズ・E8シリーズ・ECO1シリーズ・MU1Rシリーズ・T134シリーズなど)

※1:通常のナイロン製キャスターはカーペット床などに最適ですが、Pタイル、フローリング、コンクリートなどの硬い床には、傷のつきにくいウレタン・ゴムキャスターをおすすめします。  
※2:SNC-078BL・078LGY・079BL・079LGYには対応しません。 ※3:すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。 ※4:一度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。  
※5:弊社のOAチェアの中にはあらかじめウレタンキャスターが装備されているモデルがあります。ご注意ください。 ※6:取付けるとにより、通常のキャスターより高さ約10mm低くなります。 ※7:SNC-NET19シリーズには対応しません。