

カテゴリ5e(CAT5e) UTPより線

通信速度 伝送帯域 **遅** ← → **遅**
CAT7A CAT7 CAT6e CAT6 CAT5e CAT3

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したイーサネット規格、
カテゴリ5e(100BASE-T)に適合した「より線」仕様。

KB-T5Yシリーズ

特注可能

製品グレード ★★★★★

KB-T5Y-CBシリーズ

特注可能

カテゴリ5eより線LANケーブル


柔らかく、取り回しが楽な「より線」
仕様の高品質カテゴリ5eケーブル。



- 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
- 伝送帯域100MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
- ケーブル径:5.5mm
- 対応伝送帯域:
カテゴリ5e(100BASE-T)、
カテゴリ5(10BASE-TX)、
カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、
ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、
INS64(30m以下)対応

リールボックス
KB-T5Y-CBシリーズ

- KB-T5Yシリーズ**
- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き
(高性能アルタネート方式)
 - ケーブル構造:AWG24より線ツイストペア、
ストレート全結線
- KB-T5Y-CBシリーズ**
- 自作用UTPカテゴリ5より線ケーブルです。
(コネクタは付属していません)
 - わかりやすいレンガマーク(1mmピッチ)付きです。
 - ケーブル構造:AWG24より線ツイストペア、
UTP4対(8芯)
 - 適合コネクタ:ADT-RJ45-10N-50-100(より線用)



ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN
1m	¥600	KB-T5Y-01N 4969887 568880	KB-T5Y-01BLN 4969887 568910	KB-T5Y-01GN 4969887 568903	KB-T5Y-01RN 4969887 568934	KB-T5Y-01YN 4969887 568941
2m	¥750	KB-T5Y-02N 4969887 568958	KB-T5Y-02BLN 4969887 568989	KB-T5Y-02GN 4969887 568972	KB-T5Y-02RN 4969887 569009	KB-T5Y-02YN 4969887 569016
3m	¥950	KB-T5Y-03N 4969887 569023	KB-T5Y-03BLN 4969887 569054	KB-T5Y-03GN 4969887 569047	KB-T5Y-03RN 4969887 569078	KB-T5Y-03YN 4969887 569085
5m	¥1,250	KB-T5Y-05N 4969887 569092	KB-T5Y-05BLN 4969887 569122	KB-T5Y-05GN 4969887 569115	KB-T5Y-05RN 4969887 569146	KB-T5Y-05YN 4969887 569153
7m	¥1,550	KB-T5Y-07N 4969887 569160	KB-T5Y-07BLN 4969887 569184	KB-T5Y-07GN 4969887 569177	KB-T5Y-07RN 4969887 569191	KB-T5Y-07YN 4969887 569207
10m	¥2,400	KB-T5Y-10N 4969887 569214	KB-T5Y-10BLN 4969887 569245	KB-T5Y-10GN 4969887 569238	KB-T5Y-10RN 4969887 569269	KB-T5Y-10YN 4969887 569276
15m	¥3,050	KB-T5Y-15N 4969887 569283	KB-T5Y-15BLN 4969887 569306			
20m	¥4,200	KB-T5Y-20N 4969887 569320	KB-T5Y-20BLN 4969887 569344			
25m	¥4,800	KB-T5Y-25N 4969887 569368	KB-T5Y-25BLN 4969887 569375			
30m	¥5,400	KB-T5Y-30N 4969887 569382	KB-T5Y-30BLN 4969887 569399			
300m	¥39,800	KB-T5Y-CB300N ケーブルのみ 4969887 750803	KB-T5Y-CB300BLN ケーブルのみ 4969887 750827	KB-T5Y-CB300GN ケーブルのみ 4969887 750810	KB-T5Y-CB300RN ケーブルのみ 4969887 750834	KB-T5Y-CB300YN ケーブルのみ 4969887 750841

LA-Y5TSシリーズ

製品グレード ★★★★★

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

折れないツメとツメ折れ防止
カバーの二重構造、より線タイプ。

- 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
- 伝送帯域100MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
- 曲げても折れないツメとツメ折れ防止カバーの二重構造で、安心して使用できます。
- コネクタ形状:
RJ-45ツメ折れ防止コネクタ
(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:
AWG26より線ツイストペアケーブル、
ストレート全結線
- ケーブル径:4.9mm
- 対応伝送帯域:
カテゴリ5e(100BASE-T)、
カテゴリ5(10BASE-TX)、
カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):
ADSLモデム、
CATVモデム、FTTH、
デジタルテレビ、
ハードディスクレコーダ
(RJ-45ポートを持つ機種)、
INS64(30m以下)対応



環境に配慮した
簡易パッケージ

曲げてもツメが折れない!

やわらかいツメを採用。
何度抜き挿ししても折れません。

曲げても
折れないツメ

ツメ折れ
防止カバー

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN
0.5m	¥400	LA-Y5TS-005BK 4969887 565353	LA-Y5TS-005 4969887 565346	LA-Y5TS-005BL 4969887 565360	LA-Y5TS-005G 4969887 566244	LA-Y5TS-005R 4969887 566251	LA-Y5TS-005D 4969887 761700	LA-Y5TS-005Y 4969887 566268
1m	¥450	LA-Y5TS-01BK 4969887 565384	LA-Y5TS-01 4969887 565377	LA-Y5TS-01BL 4969887 565391	LA-Y5TS-01G 4969887 566275	LA-Y5TS-01R 4969887 566282	LA-Y5TS-01D 4969887 761717	LA-Y5TS-01Y 4969887 566299
2m	¥550	LA-Y5TS-02BK 4969887 565414	LA-Y5TS-02 4969887 565407	LA-Y5TS-02BL 4969887 565421	LA-Y5TS-02G 4969887 566305	LA-Y5TS-02R 4969887 566312	LA-Y5TS-02D 4969887 761724	LA-Y5TS-02Y 4969887 566329
3m	¥700	LA-Y5TS-03BK 4969887 565445	LA-Y5TS-03 4969887 565438	LA-Y5TS-03BL 4969887 565452	LA-Y5TS-03G 4969887 566336	LA-Y5TS-03R 4969887 566343	LA-Y5TS-03D 4969887 761731	LA-Y5TS-03Y 4969887 566350
5m	¥1,000	LA-Y5TS-05BK 4969887 565476	LA-Y5TS-05 4969887 565469	LA-Y5TS-05BL 4969887 565483	LA-Y5TS-05G 4969887 566367	LA-Y5TS-05R 4969887 566374	LA-Y5TS-05D 4969887 761748	LA-Y5TS-05Y 4969887 566381
7m	¥1,250	LA-Y5TS-07BK 4969887 565506	LA-Y5TS-07 4969887 565490	LA-Y5TS-07BL 4969887 565513	LA-Y5TS-07G 4969887 566398	LA-Y5TS-07R 4969887 566404	LA-Y5TS-07D 4969887 761755	LA-Y5TS-07Y 4969887 566411
10m	¥1,800	LA-Y5TS-10BK 4969887 565537	LA-Y5TS-10 4969887 565520	LA-Y5TS-10BL 4969887 565544	LA-Y5TS-10G 4969887 566428	LA-Y5TS-10R 4969887 566435	LA-Y5TS-10D 4969887 761755	LA-Y5TS-10Y 4969887 566442
15m	¥2,400	LA-Y5TS-15BK 4969887 565568	LA-Y5TS-15 4969887 565551	LA-Y5TS-15BL 4969887 565575	LA-Y5TS-15G 4969887 566459	LA-Y5TS-15R 4969887 566466		LA-Y5TS-15Y 4969887 566473
20m	¥3,000	LA-Y5TS-20BK 4969887 565599	LA-Y5TS-20 4969887 565582	LA-Y5TS-20BL 4969887 565605	LA-Y5TS-20G 4969887 566480	LA-Y5TS-20R 4969887 566497		LA-Y5TS-20Y 4969887 566503


LKB5Yシリーズ

製品グレード ★★★★★

カテゴリ5eより線LANケーブル

環境に配慮した簡易袋パッケージ、
ギガビット対応より線ケーブル。

- 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
- 伝送帯域100MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
- コネクタ形状:RJ-45モルディングコネクタ付き
- ケーブル構造:
AWG26より線ツイストペアケーブル、ストレート全結線
- ケーブル径:5.3mm
- 対応伝送帯域:
カテゴリ5e(100BASE-T)、
カテゴリ5(10BASE-TX)、
カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、
ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、
INS64(30m以下)対応



ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN
1m	¥450	LKB5Y-01BKN 4969887 569412	LKB5Y-01N 4969887 569405	LKB5Y-01BLN 4969887 569429	LKB5Y-01GN 4969887 569436	LKB5Y-01RN 4969887 569443	LKB5Y-01YN 4969887 569450
2m	¥650	LKB5Y-02BKN 4969887 569474	LKB5Y-02N 4969887 569467	LKB5Y-02BLN 4969887 569481	LKB5Y-02GN 4969887 569498	LKB5Y-02RN 4969887 569504	LKB5Y-02YN 4969887 569511
3m	¥800	LKB5Y-03BKN 4969887 569535	LKB5Y-03N 4969887 569528	LKB5Y-03BLN 4969887 569542	LKB5Y-03GN 4969887 569559	LKB5Y-03RN 4969887 569566	LKB5Y-03YN 4969887 569573
5m	¥1,100	LKB5Y-05BKN 4969887 569597	LKB5Y-05N 4969887 569590	LKB5Y-05BLN 4969887 569603	LKB5Y-05GN 4969887 569610	LKB5Y-05RN 4969887 569627	LKB5Y-05YN 4969887 569634
7m	¥1,300	LKB5Y-07BKN 4969887 569658	LKB5Y-07N 4969887 569641	LKB5Y-07BLN 4969887 569665	LKB5Y-07GN 4969887 569672	LKB5Y-07RN 4969887 569689	LKB5Y-07YN 4969887 569696
10m	¥1,700	LKB5Y-10BKN 4969887 569719	LKB5Y-10N 4969887 569702	LKB5Y-10BLN 4969887 569726	LKB5Y-10GN 4969887 569733	LKB5Y-10RN 4969887 569740	LKB5Y-10YN 4969887 569757
15m	¥2,300	LKB5Y-15BKN 4969887 569771	LKB5Y-15N 4969887 569764	LKB5Y-15BLN 4969887 569788	LKB5Y-15GN 4969887 569795	LKB5Y-15RN 4969887 569801	LKB5Y-15YN 4969887 569818
20m	¥3,000	LKB5Y-20BKN 4969887 569832	LKB5Y-20N 4969887 569825	LKB5Y-20BLN 4969887 569849	LKB5Y-20GN 4969887 569856	LKB5Y-20RN 4969887 569863	LKB5Y-20YN 4969887 569870

特 集
タブレット
スマートフォン
デスク
パーテーション
プロジェクター
スクリーン
プリンタスタンド
タブレット保護
デスク周り用品
データホルダー
キャビネット
サーバラック
マウントボックス
パソコン
防塵ラック
カルテラック
TVスタンド
モニター
アラーム
机上ラック
収納用
ファン
チェア
キーボード
カバー
ソフト
カバー
クリーナー
マウス
パッド
リストレスト
シュレジャー
セキュリティ
耐震
グッズ
フィルター
他
バグ
インナー
ケース
タブレット
ケース
スタンド
ペン
ストラップ
電子
辞書
デジ
タ
ル
品
メモ
リ
ケー
ス
DVD
・
CD
ケー
ス
イン
ク
ジェ
ット
用
紙
ラ
ベ
ル
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
用
紙
レー
ザ
ー
用
紙
手
作
り
用
紙
イン
ク
レー
サ
ー
ポ
イン
タ
マ
ウ
ス
キー
ボ
ー
ド
テ
ン
キ
ー
コン
パ
ー
タ
USB
ハ
ブ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
USB
メモ
リ
ノ
ー
ト
ケ
ー
ラ
WEB
カ
メ
ラ
プロ
ジェ
ク
タ
Bluetooth
開
通
ヘ
ッド
セ
ッ
ト
拡
声
器
ス
ピ
ー
カ
切
替
器
・
分
配
器
エク
ス
テン
ダ
ー
光
・
LAN
ケ
ー
ブル
LAN
ハ
ブ
他
U
S
B
ケ
ー
ブル
・
アダ
プ
タ
IEEE
1394
ケ
ー
ブル
ディスプレイ
ケ
ー
ブル
・
アダ
プ
タ
HDMI
・
AV
ケ
ー
ブル
・
アダ
プ
タ
RS
-
232C
ケ
ー
ブル
・
アダ
プ
タ
プリン
タ
・
SCSI
ケ
ー
ブル
・
アダ
プ
タ
モ
ニ
タ
ケ
ー
ブル
ケ
ー
ブル
・
ア
ク
セ
リ
・
ベ
ッ
ト
DOS
/V
バ
ッ
テ
リ
電
源
タ
ッ
プ
電
源
コ
ー
ド
充
電
機
器
車
載
グ
ッ
ス
バ
ッ
テ
リ
開
通
特
別
注
文