

カテゴリ5e (CAT5e) UTPより線

通信速度 速 遅
伝送帯域 CAT7A CAT7 CAT6e CAT6 CAT5e CAT3

伝送速度1000Mbps (1Gbps)を実現したイーサネット規格、カテゴリ5e (1000BASE-T)に適合した「より線」仕様。

KB-T5YLシリーズ 製品グレード ★★★★★

L型カテゴリ5eより線LANケーブル
コネクタを曲げて固定できる。

- 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
- 伝送帯域100MHz、伝送速度1000Mbps (1Gbps)を実現します。
- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:より線ツイストペア、ストレート全結線
- コネクタ仕様:高性能アルタネット方式
- ケーブル直径:5.5mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5 (100BASE-TX)
- 対応環境 (機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ (RJ-45ポートを持つ機種)、INS64 (30m以下) 対応

コネクタを曲げて固定。
コネクタが、くねっと上下に曲がり好きな位置で固定できます。

RoHS 1000BASE-T 100BASE-TX より線 スリムコネクタ ツメ折れ防止カバー付



サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN
0.3m	¥500	KB-T5YL-003LB	4969887 566916
0.6m	¥550	KB-T5YL-006LB	4969887 566923
1m	¥650	KB-T5YL-01LB	4969887 566930
2m	¥850	KB-T5YL-02LB	4969887 566947
3m	¥1,150	KB-T5YL-03LB	4969887 566954
5m	¥1,350	KB-T5YL-05LB	4969887 566961
10m	¥2,450	KB-T5YL-10LB	4969887 566978

カテゴリ5e (CAT5e) UTP単線

伝送速度1000Mbps (1Gbps)を実現したイーサネット規格、カテゴリ5e (1000BASE-T)に適合した「単線」仕様のケーブル。

KB-10T5シリーズ 特注可能 製品グレード ★★★★★


UTPエンハンスドカテゴリ5
ハイグレード単線ケーブル

ハイグレード単線仕様
ツイストペアケーブル。

- コネクタ形状:RJ-45ハイグレードコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:単線、ストレート全結線
- ケーブル直径:5.5mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5 (100BASE-TX)、カテゴリ3 (10BASE-T) 適合
- 対応環境 (機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ (RJ-45ポートを持つ機種)、INS64 (30m以下) 対応



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN
1m	¥1,900	KB-10T5-01N	4969887 752012
3m	¥2,300	KB-10T5-03N	4969887 752029
5m	¥2,600	KB-10T5-05N	4969887 752036
10m	¥3,400	KB-10T5-10N	4969887 752050
15m	¥4,100	KB-10T5-15N	4969887 752074
20m	¥4,900	KB-10T5-20N	4969887 752081
30m	¥6,600	KB-10T5-30N	4969887 752098
40m	¥9,900	KB-10T5-40N	4969887 752104
50m	¥12,100	KB-10T5-50N	4969887 752111
60m	¥14,800	KB-10T5-60N	4969887 752128
70m	¥16,400	KB-10T5-70N	4969887 752135
80m	¥18,500	KB-10T5-80N	4969887 752142
90m	¥20,700	KB-10T5-90N	4969887 752159



KB-10T350シリーズ 特注可能 製品グレード ★★★★★


カテゴリ5/350M単線ケーブル

EIA/TIA568CAT5規格の
周波数範囲の3倍以上 (350MHzまで)
の電気特性を安定提供。

- キャパシタンス (静電容量) のアンバランスを400%以上改良、使用可能な周波数が250%アップしました。レジスタンス (直流抵抗) のアンバランスを35%改良しています。
- NEXT (近端クロストーク) を平均6dB低下しました。
- 衰減を5%改良、SPLを50%改良しました。
- コネクタ形状:RJ-45ハイグレードコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:単線ツイストペア (ベルデン社製)、ストレート全結線
- ケーブル直径:5.1mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ5 (350MHz (カテゴリ6)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5 (100BASE-TX)、カテゴリ3 (10BASE-T) 適合)
- 対応環境 (機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ (RJ-45ポートを持つ機種) INS64 (30m以下) 対応



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN
5m	¥4,800	KB-10T350-05N	4969887 751909
10m	¥7,200	KB-10T350-10N	4969887 751916
15m	¥9,600	KB-10T350-15N	4969887 751923
20m	¥12,000	KB-10T350-20N	4969887 751930
30m	¥16,900	KB-10T350-30N	4969887 751947
40m	¥21,800	KB-10T350-40N	4969887 751954
50m	¥26,600	KB-10T350-50N	4969887 751961
60m	¥31,500	KB-10T350-60N	4969887 751978
70m	¥36,400	KB-10T350-70N	4969887 751985
80m	¥41,200	KB-10T350-80N	4969887 751992
90m	¥46,100	KB-10T350-90N	4969887 752005



カテゴリ5e (CAT5e) フラットタイプ

カテゴリ5e (1000BASE-T)に適合。より線仕様のフラットタイプ。

LA-FL5シリーズ 製品グレード ★★★★★

UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル
厚さ1.4mmのフラットタイプ、
カテゴリ5eケーブル。

- 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
- ケーブル構造:より線ツイストペア、ストレート全結線
- 対応伝送帯域:カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5 (100BASE-TX)、カテゴリ3 (10BASE-T) 適合
- 対応環境 (機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ (RJ-45ポートを持つ機種)、INS64 (30m以下) 対応

RoHS 1000BASE-T 100BASE-TX より線 厚さ1.4mm スリムコネクタ LA-FL5-CB ツメ折れ防止

- コネクタ形状:RJ-45コネクタ付き
- 自作用UTPカテゴリ5eより線フラットケーブルです。
- わかりやすいレンガマーク (1mピッチ) 付きです。
- 適合コネクタ:ADT-RJ45-10FN
- 自作の際には15m以下のケーブル長でご利用ください。



ケーブル長	税抜価格	ブラック		ライトブルー	
		品番	JAN	品番	JAN
1m	¥700	LA-FL5-01K	4969887 559666	LA-FL5-01LBK	4969887 652312
2m	¥800	LA-FL5-02K	4969887 559673	LA-FL5-02LBK	4969887 652329
3m	¥1,000	LA-FL5-03K	4969887 559680	LA-FL5-03LBK	4969887 652336
5m	¥1,400	LA-FL5-05K	4969887 559697	LA-FL5-05LBK	4969887 652343
7m	¥1,800	LA-FL5-07K	4969887 559703	LA-FL5-07LBK	4969887 652350
10m	¥2,200	LA-FL5-10K	4969887 559710	LA-FL5-10LBK	4969887 652367
15m	¥3,000	LA-FL5-15K	4969887 559727	LA-FL5-15LBK	4969887 652374
100m	¥19,800	LA-FL5-CB100	4969887 653449	LA-FL5-CB100LB	4969887 653456

カテゴリ6 (CAT6) アンダーカーペット

ギガビットイーサネットに完全対応。配線に便利なフラットタイプ。

KB-CP5シリーズ 特注可能 製品グレード ★★★★★

アンダーカーペットLANケーブル
薄くて丈夫。
カーペットの下にもすっきり収納!

- 厚さ4mmのアンダーカーペット用に最適です。
- ケーブル側面に、切り離し可能なプロテクトを装備しています。
- ケーブル構造:単線ツイストペア、ストレート全結線
- 対応伝送帯域:カテゴリ6 (1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5 (100BASE-TX)、カテゴリ3 (10BASE-T) 適合
- 適合コネクタ:ADT-RJ45-10SN・50SN・100SN・10AN・100AN (単線用)・ADT-RJ45-10LN・100LN・ADT-RJ45TSシリーズ
- 対応環境 (機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ (RJ-45ポートを持つ機種)、INS64 (30m以下) 対応


RoHS 1000BASE-TX 100BASE-TX KB-CP5-CB100のみ 厚さ4.0mm 単線



- コネクタ形状:RJ-45コネクタ付き (高性能アルタネット方式)
- 自作用アンダーカーペットLANケーブルです。
- わかりやすいレンガマーク (1mピッチ) 付きです。



キャスターなどの衝撃に耐える。



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN
3m	¥1,780	KB-CP5-03	4969887 652978
5m	¥2,280	KB-CP5-05	4969887 652985
10m	¥3,680	KB-CP5-10	4969887 652992
15m	¥5,080	KB-CP5-15	4969887 653005
100m	¥24,800	KB-CP5-CB100	4969887 653432

