

# RS-232Cケーブル

ケーブル 特注は **P.618** ※1:1本からの特注は、コネクタの材料は弊社規定のものを使用します。  
 モールドまたはPC99コネクタのケーブルは、少量での特注生産はできません。ご了承ください。  
 WEBサイトへ! **5701** 検索

## RS-232Cケーブル(25pin/モデム・TA・切替器) 特注可能 ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器(DCE)または、切替器(SW-C/P21R等)を接続するケーブル。(全ピン結線仕様)	<b>KRS-101-07K2</b>	0.75m	¥1,800	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 848326 M4
DOS/V NEC 各社 NEC PC-9821シリーズ、PC-9801シリーズ 各社パソコン(D-sub25pin)	<b>KRS-101K2</b>	1.5m	¥2,800	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 845899 T2
※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。 ※ターミナルアダプタ(TA)との接続には、 KRS-101-07K2/101K2が対応します。(TAとの接続には2m以下のケーブルをご使用ください)	<b>KRS-001K2</b>	3m	¥3,500	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 848302 M4
NEC PC-9821シリーズ各社パソコン(D-sub25pin)	<b>KRS-003K2</b>	5m	¥4,400	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 848319 M5
切替器	<b>KRS-005N</b>	10m	¥23,800	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 843628 B
切替器	<b>KRS-005-15N</b>	15m	¥28,800	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 843635 A

## RS-232Cケーブル(25pin延長用) 特注可能 ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブル。(全ピン結線仕様)	<b>KRS-102K</b>	1.5m	¥2,900	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 511220 T2
DOS/V NEC 各社 延長用 NEC PC-9821シリーズ、PC-9801シリーズ 各社パソコン(D-sub25pin)	<b>KRS-002K</b>	3m	¥3,500	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 519738 T4
※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。	<b>KRS-004N</b>	5m	¥18,800	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 843611 B
NEC PC-9821シリーズ各社パソコン(D-sub25pin)	<b>KRS-006N</b>	10m	¥24,800	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 24 24 25 25 フレーム シールド フレーム	4969887 843642 B

## RS-232Cケーブル(25pin/クロス・非同期通信) 特注可能 ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブル。(非同期通信方式対応)	<b>KRS-107K</b>	1.5m	¥2,900	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 17 17 20 20 24 24 フレーム シールド フレーム	4969887 511237 T2
NEC 各社 NEC PC-9821シリーズ、PC-9801シリーズ 各社パソコン(D-sub25pin)	<b>KRS-007K</b>	3m	¥3,500	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 17 17 20 20 24 24 フレーム シールド フレーム	4969887 511244 T2
NEC純正ケーブルPC-CA602準拠	<b>KRS-011-15N</b>	15m	¥20,800	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 17 17 20 20 24 24 フレーム シールド フレーム	4969887 843666 B
※詳細は、P.481のインターフェース一覧をご覧ください。						

## RS-232Cケーブル(25pin/クロス・同期通信) 特注可能 ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブル。(同期通信方式対応)	<b>KRS-117K</b>	1.5m	¥2,900	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 17 17 20 20 24 24 フレーム シールド フレーム	4969887 511268 T2
NEC 各社 NEC PC-9821シリーズ、PC-9801シリーズ 各社パソコン(D-sub25pin)	<b>KRS-017K</b>	3m	¥3,500	RoHS 2pinモールド 金pin	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 17 17 20 20 24 24 フレーム シールド フレーム	4969887 512036 T3
NEC純正ケーブルPC-9896準拠						
※詳細は、P.481のインターフェース一覧をご覧ください。						

## USB-RS-232Cコンバータ 特注不可

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
各社DOS/VパソコンのUSBポートをRS-232Cに変換するコンバータケーブル。	<b>USB-CVRS9</b>	0.3m	¥5,800	RoHS USB-CVRS9	4969887 652039	T2
DOS/V NX 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98 (付属の専用ドライバで動作)	<b>USB-CVRS9-10</b>	1m	¥6,400	RoHS USB-CVRS9	4969887 761632	T2
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※機種により対応しないものもあります。 ※弊社WEBサイトより最新ドライバダウンロードに対応。						

## RS-232Cケーブル NEC PC-9821ノート対応(周辺機器変換用) 特注可能 ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
ハーフ14pinRS-232CポートをD-sub25pinRS-232Cポートに変換するためのケーブル。	<b>KRS-HA1502FK</b>	0.2m	¥3,000	RoHS 2pinモールド 金pin	4969887 513026	T1
NEC NEC PC-9821ノート						
※詳細は、P.481のインターフェース一覧をご覧ください。						

## RS-232Cケーブル NEC PC-9821ノート対応(モデム・TA用) 特注可能 ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
NEC PC-9821 NOTE(ハーフ14pin)本体とモデム等の周辺機器(D-sub25pin)を接続するケーブル。(NEC純正ケーブルPC-98HA-15準拠)	<b>KRS-HA152K</b>	2m	¥3,000	RoHS 2pinモールド 金pin	4969887 512111	T2
NEC NEC PC-9821ノート						
※詳細は、P.481のインターフェース一覧をご覧ください。						