

電源タップや機器のケーブルを延長。

防塵キャップ付き



RoHS 簡易袋パック 二重被ふく

防塵キャップ

3分岐・2P



RoHS 簡易袋パック 二重被ふく

防塵キャップ

3分岐・2P



RoHS 簡易袋パック 二重被ふく

防塵キャップ

3分岐・2P



RoHS 簡易袋パック 二重被ふく

防塵キャップ

3分岐・2P




2P×3 2Pオス

■定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■プラグ仕様:2P ■生産国:日本

品番	TAP-EX32-03BK	TAP-EX32-10BK	TAP-EX32-20BK	TAP-EX32-03Y	TAP-EX32-10Y	TAP-EX32-20Y
品名・カラー	電源延長コード(3分岐・2P)防塵キャップ付き・ブラック			電源延長コード(3分岐・2P)防塵キャップ付き・イエロー		
税抜価格	¥1,500	¥3,000	¥5,800	¥1,500	¥3,000	¥5,800
電源コード長	0.3m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	10m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	20m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	0.3m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	10m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	20m(VCT 1.25mm ² ×2芯)
JAN						


アースコード付き



RoHS 簡易袋パック 二重被ふく

3P×3 3Pオス


3分岐・3P



RoHS 簡易袋パック 二重被ふく

3P×3 3Pオス

3分岐・3P



3P×3 3Pオス

■定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■プラグ仕様:3P(防塵キャップ対応) ■生産国:日本

品番	TAP-EX33-10BK	TAP-EX33-10Y
品名・カラー	電源延長コード(3分岐・3P)ブラック	電源延長コード(3分岐・3P)イエロー
税抜価格	¥7,800	¥7,800
電源コード長	10m(VCT 2.0mm ² ×3芯)	10m(VCT 2.0mm ² ×3芯)
JAN		

抜け止め式



RoHS 簡易袋パック 抜け止め 二重被ふく

2P×3 2Pオス



RoHS 簡易袋パック 抜け止め 二重被ふく

2P×3 2Pオス



2P×3 2Pオス

■定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■プラグ仕様:2P ■生産国:日本

品番	TAP-EX12-5BK	TAP-EX12-10BK	TAP-EX12-20BK	TAP-EX12-5Y	TAP-EX12-10Y	TAP-EX12-20Y
品名・カラー	電源延長コード(抜け止め)・ブラック			電源延長コード(抜け止め)・イエロー		
税抜価格	¥2,500	¥3,000	¥5,800	¥2,500	¥3,000	¥5,800
電源コード長	5m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	10m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	20m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	5m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	10m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	20m(VCT 1.25mm ² ×2芯)
JAN						

防雨・屋外可能



RoHS 簡易袋パック 二重被ふく

2P×3 2Pオス



RoHS 簡易袋パック 二重被ふく

2P×3 2Pオス




2P×3 2Pオス

■定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■プラグ仕様:2P(防塵キャップ対応) ■生産国:日本

品番	TAP-EX12B-5BK	TAP-EX12B-10BK	TAP-EX12B-20BK	TAP-EX12B-5Y	TAP-EX12B-10Y	TAP-EX12B-20Y
品名・カラー	電源延長コード(防雨・屋外可能)・ブラック			電源延長コード(防雨・屋外可能)・イエロー		
税抜価格	¥4,800	¥5,800	¥6,800	¥4,800	¥5,800	¥6,800
電源コード長	5m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	10m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	20m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	5m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	10m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	20m(VCT 1.25mm ² ×2芯)
JAN						


スリムタイプ



RoHS 簡易袋パック

2P×3 2Pオス


3分岐・2P



RoHS 簡易袋パック

2P×3 2Pオス

3分岐・2P



2P×3 2Pオス

※側面の1個口はアース付きプラグも差し込める構造です。

■定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■プラグ仕様:2P ■生産国:日本

品番	TAP-EX34-1BK	TAP-EX34-3BK	TAP-EX34-5BK	TAP-EX34-10BK	TAP-EX34-1W	TAP-EX34-3W	TAP-EX34-5W	TAP-EX34-10W
品名・カラー	スリム電源延長コード・ブラック				スリム電源延長コード・ホワイト			
税抜価格	¥2,000	¥2,300	¥2,600	¥3,200	¥2,000	¥2,300	¥2,600	¥3,200
本体サイズ	W69×D31×H24mm							
電源コード長	1m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	3m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	5m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	10m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	1m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	3m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	5m(VCT 1.25mm ² ×2芯)	10m(VCT 1.25mm ² ×2芯)
JAN								

*掲載されている電源コードはすべて電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

特 集
 タブレット
 スマートフォン
 デスク
 パーティション
 プロジェクター
 台スクリーン
 プリンタスタンド
 タブレット保管庫
 デスク周り用品
 データホルダー
 キャビネット
 サーバールック
 マウントボックス
 パソコンラック
 防塵ラック
 カルテラック
 TVスタンド
 モニタタブレット
 アーム
 机上ラック
 収納用アクセサリー
 チェア
 キーボード
 パソコン
 ソフトカバー
 クリーナー
 マウスパッド
 リストレスト
 シェルダ
 セキュリティ
 耐震グッズ
 フィルター他
 バッグ
 インナーケース
 タブレットケース
 スタンド・ペン
 ストラップ
 電子辞書
 デジカメ用品
 メモリケース
 DVD・CDケース
 インクジェット用紙
 ラベル
 セキュリティ用紙
 レーザー用紙
 手作り用紙
 インク
 レーザーポインター
 マウス
 キーボード
 テンキー
 コンバーター
 USBハブ
 カードリーダー
 USBメモリ
 ノートクーラー
 WEBカメラ
 プロジェクター
 Bluetooth関連
 ヘッドセット
 拡声器・スピーカー
 切替器・分配器
 エクステンダー
 光LANケーブル
 LANハブ他
 USB
 ケーブルアダプタ
 IEEE1394ケーブル
 ディスプレイ
 ケーブルアダプタ
 HDMI・AV
 ケーブルアダプタ
 RS-232C
 ケーブルアダプタ
 プリンタSCSI
 ケーブルアダプタ
 モジュラーケーブル
 ケーブルアクセサリ
 DOS/Vパーツ
 電源タップ
 電源コード
 充電機器
 車載グッズ
 バッテリー関連
 特別注文