

チェアオプション

OAチェア検索
欲しいチェアが簡単に探せる
WEBサイトへ 3101 検索

OAチェアオプション
最新の対応表はWEBサイトで
WEBサイトへ 3106 検索

特集
タブレット
スマートフォン
デスク
ファニチャー
パーティション
プロジェクター
プリンクスタンド
キャビネット
サーバー
ラック
ラック
カルテ
ラック
TVスタンド
モニターアーム
チェア
キーボード
カバー

SNC-MAT2DBL (限定) SNC-MAT2DBR OAチェア用マット

各¥6,800 (税抜価格)



SNC-MAT2DBL (ダークブルー)



SNC-MAT2BR (ブラウン)



床に傷がつくのを防ぐ 室内用大型OAチェアマット。

●チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
●カーペットタイプのチェアマットです。
●幅1000mm以上のデスクに最適なサイズです。
※通常のナイロン製キャスターはカーペット床などに最適ですが、Pタイル、フローリング、コンクリートなどの硬い床ではキャスターが傷をつけてしまう場合があります。それを防ぐマットです。

サイズ	外寸・重量	W890xD5XH1400mm・1kg
梱包	1個	口120x120x990mm・1.1kg
材質	布張り/PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)製(裏面はPVC)	

SNC-MAT2BR (ブラウン)



SNC-MAT2DBL (ダークブルー)



SNC-MAT1DBL (限定) SNC-MAT1DBR OAチェア用マット

各¥5,800 (税抜価格)



SNC-MAT1DBL (ダークブルー)



SNC-MAT1BR (ブラウン)



床が傷つくのを防ぐ 室内用チェアマット。

●カーペットタイプのチェアマットです。
●チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。

サイズ	外寸・重量	W910xD5XH1410mm・1kg
梱包	1個	口120x120x910mm・1.1kg
材質	布張り/PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)製(裏面はPVC)	

SNC-MAT1BR (ブラウン)



SNC-MAT1DBL (ダークブルー)



オプション 使用する場所に応じて取替え可能なキャスター・アジャスター、キャスターカバー。

品番	SNC-CAST	SNC-CAST2N	SNC-CAST3	SNC-CAST5	SNC-CAST6	SNC-CAST7	SNC-CAST8	SNC-ADJUST	SNC-ADJUST2	SNC-COVER1	SNC-COVER2
品名	OAチェア用ウレタンキャスター	OAチェア用ゴムキャスター	大型ウレタンキャスター	OAチェア用ナイロンキャスター	手動ストッパー付きキャスター	SNC-RD1用ゴムキャスター	ストッパー付きキャスター	OAチェア用固定脚	OAチェア用固定脚	障害避けキャスターカバー	障害避けキャスターカバー
税抜価格	¥2,600	¥3,800	¥3,900	¥2,500	¥3,200	¥3,800	¥3,100	¥1,200	¥1,100	¥4,480	¥5,480
梱包	1個口(5個入×1セット)										
適応穴直径	11.12mm										
シャフト長	26mm										
材質	硬質ウレタンゴム製	硬質ゴム製	硬質ウレタン製	ナイロン製	ナイロン製	硬質ゴム製	ナイロン製	ナイロン製		耐衝撃性ポリスチレン	耐衝撃性ポリスチレン
JAN	4969887 172834	4969887 177204	4969887 630112	4969887 176313	4969887 176832	4969887 177211	4969887 177778	4969887 173008	4969887 174289	4969887 631652	4969887 631669
対応チェア	弊社の5本足のOAチェア SNC-021シリーズ・022シリーズ・6MTシリーズ・E5シリーズ・E6シリーズ・ECO1シリーズ・L10K・L12シリーズ・L13・L14BK・MU1Rシリーズ・NET4BK2・NET8シリーズ・NET12BK・NET15BK・NET16シリーズ・T130Kシリーズ・T131Kシリーズ・T135Kシリーズ・T145シリーズ・T147シリーズなど	弊社の5本足のOAチェア SNC-T144シリーズ・SNC-T144Kシリーズ など直径60mmのキャスターを装備したチェア	弊社の5本足のOAチェア SNC-021シリーズ・022シリーズ・E1シリーズ・E3Kシリーズ・E5シリーズ・E6シリーズ・ECO1シリーズ・T130Kシリーズ・MU1Rシリーズ・T134シリーズ・T135Kシリーズ・T145シリーズ・T146シリーズ・T147シリーズなど ※SNC-CASTと同じチェアに対応します。	弊社の5本足のOAチェア SNC-RD1シリーズ・SNC-RD1Vシリーズ	弊社の5本足のOAチェア SNC-021シリーズ・022シリーズ・E1シリーズ・E3Kシリーズ・E5シリーズ・E6シリーズ・ECO1シリーズ・T130Kシリーズ・T131Kシリーズ・T134シリーズ・T135Kシリーズ・T145シリーズ・T146シリーズ・T147シリーズなど ※SNC-CASTと同じチェアに対応します。	弊社の5本足のOAチェア SNC-021シリーズ・022シリーズ・E1シリーズ・E3シリーズ・E5シリーズ・E6シリーズ・ECO1シリーズ・T130Kシリーズ・T131Kシリーズ・T134シリーズ・T135Kシリーズ・T145シリーズ・T146シリーズ・T147シリーズなど ※SNC-CASTと同じチェアに対応します。	弊社の5本足のOAチェア E1シリーズ・E3シリーズ・E5シリーズ・E6シリーズ・T134シリーズ・T135Kシリーズ・T135K2シリーズ・T135K2シリーズ	※2, ※3, ※4 ※取付けることにより、通常のキャスターより高さ約10mm低くなります。	※2, ※3, ※4 ※取付けることにより、通常のキャスターより高さ約10mm低くなります。	キャスター直径 50~80mmのチェア	キャスター直径 80~100mmのチェア やデスク、スタンド、ラックなど
ご注意	※1, ※2, ※3, ※4 ※弊社チェアの中にはあらかじめウレタンキャスターが装備されているモデルがあります。ご注意ください。										

WEB 詳細

ウレタンキャスター-装品番-シリーズ SNC-E1シリーズ-E3シリーズ-C30-D31-RD1シリーズ-RD1Kシリーズ-T134シリーズ-T138BK2 ※1.通常のナイロン製キャスターはカーペット床などに最適ですが、Pタイル、フローリング、コンクリートなどの硬い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをおすすめいたします。 ※2.SNC-078BL-078LGY-079BL-079LGYには対応しません。 ※3.すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。 ※4.一度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引抜く際に非常に固い場合があります。

オプション 幅400~500mm以内の背もたれに対応。

SNC-LUMBAR チェア用ランバーサポート

¥2,480 (税抜価格)



SNC-LUMBAR 4969887 176320

腰の負担と疲労を軽減する 簡単取付けランバーサポート。

●メッシュ素材で通気性抜群です。
●さまざまな種類のチェアに取付け可能です。
●ランバーサポートは腰をしっかりと支えながら、背骨がS字状になるような正しい姿勢をサポート、長時間座っていても疲れにくい姿勢を作ります。
●幅400mm以上500mm以内の背もたれに使用できます。

サイズ	W420xD130xH50mm・90g
梱包	1個口
材質	ポリエスチル
対応チェア	幅400mm以上500mm以内の背もたれ

オプション SNC-E3Kシリーズ(P.178)などに対応。

SNC-CYL OAチェア用低ガス圧シリンダー

¥5,200 (税抜価格)



サイズ	W50xD50xH300~400mm・1.2kg
梱包	1個口/320x85x85mm・1.3kg
材質	スチール
対応チェア	弊社のOAチェア SNC-E1シリーズ・E5シリーズ-E3Kシリーズ・E6シリーズ・MU1Rシリーズ・T135Kシリーズ

軽い体重でも座面の 高さが変更可能。

●軽い体重(30kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。
※この製品を取付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。
※対応していないチェアには絶対に使用しないでください。
※イスの組立て時に取付ける必要があります。
※イスを組立てた後は取付けにくいのでご注意ください。

オプション SNC-E1・E3Kシリーズ(P.178-179)などに対応。

SNC-RING2 OAチェア用フットレストリング

¥3,580 (税抜価格)



SNC-RING2 4969887 176900

小学校CAI教室などに最適、 後付け可能な足置きリング。

●組立て済みのチェアにも取付けることができる後付け可能タイプ。
●再生材料使用率90%で環境も考慮しています。
●有害なホルムアルデヒドの発生がありません。
サイズ W480xD345xH48.5mm・1.1kg
梱包 1個口/470x355x70mm・1.5kg
材質 ナイロン



リングを取付けたまま、大人も座れます。