


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

シントー Color Spray ZERO

カラースプレーZERO RoHS

同商品群在庫数 **41** アイテム



9972003 (ブラック)

特長 ●トルエン、キシレン、MIBKを含まず、環境に配慮した塗料です。
●ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靱な塗膜になります。
●特化則対応品です。

用途 ●電気器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。
●鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。

仕様 ●塗布面積:0.6~1.2m²
●乾燥時間:20~30分(20℃)

材質 ●アクリルラッカー
製造国 ●日本

色: ホワイト 配電盤ベージュ、ブラック 配電盤クリーム、レッド スノーホワイト、イエロー 速乾シルバー、ライトグレー OD色

発注単位1本 シントーファミリー(株)[506108]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(L)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
817-9588	9972002	¥771	¥1,210	ホワイト	0.3	6	322	785(132)
781-0172	9972003	¥771	¥1,210	ブラック	0.3	6	322	2049(107)
781-0181	9972004	¥771	¥1,210	レッド	0.3	6	322	1375(87)
781-0199	9972005	¥771	¥1,210	イエロー	0.3	6	322	1679(71)
781-0202	9972011	¥771	¥1,210	ライトグレー(N-7)	0.3	6	322	1175(139)
781-0211	9972016	¥771	¥1,210	配電盤ベージュ(5Y7/1)	0.3	6	322	1572(112)
781-0229	9972017	¥771	¥1,210	配電盤クリーム(2.5Y9/1)	0.3	6	322	1004(100)
781-0237	9972021	¥771	¥1,210	スノーホワイト	0.3	6	322	835(117)
817-9602	9972037	¥771	¥1,210	速乾シルバー	0.3	6	322	2598(78)
781-0245	9972039	¥771	¥1,210	OD色	0.3	6	322	7274(131)

☎商品のお問い合わせ:06-6421-1418 <http://www.shintofamily.co.jp/>

サンデーペイント Lacquer Spray J

サンデーペイント ラッカーズプレーJ RoHS

同商品群在庫数 **217** アイテム

Com SDS



20007H (赤)

特長 ●フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質を使用しない安心の日本製スプレーです。
●さわめて速乾です。

用途 ●屋内外の鉄製品、木製品などに。

仕様 ●2回塗り
●塗布面積:約0.5~0.8m²
●表面乾燥時間:約10分(20℃)、約20分(冬)

材質 ●硝化綿系ラッカー
製造国 ●日本

色: 白、黒、NEWレッド、シルバー、つや消し黒、透明

発注単位1本 サンデーペイント(株)[533070]


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(L)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
818-6326	20007N	¥385	¥385	オープン 白	0.3	12	330	1880(169)
818-6327	20007L	¥385	¥385	オープン 黒	0.3	12	330	1932(112)
818-6328	20007H	¥385	¥385	オープン NEWレッド	0.3	12	330	1591(156)
818-6329	20007M	¥385	¥385	オープン シルバー	0.3	12	330	1930(289)
818-6330	20007P	¥385	¥385	オープン つや消し黒	0.3	12	330	1141(161)
818-6331	20007Q	¥385	¥385	オープン 透明	0.3	12	330	695(328)

☎商品のお問い合わせ:0120-951-603 <http://www.sundaypaint.co.jp/>

ニッペ Lacquer Spray JAPAN

ラッカーズプレー“JAPAN” RoHS

同商品群在庫数 **103** アイテム



221T001-300 (白)

特長 ●乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。

用途 ●鉄部、木部や建築工事、土木工事などのマーキングに。

仕様 ●乾燥時間:約30分(夏30℃)、約50分(冬10℃) ●塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)
●塗布面積:0.5~1m²

材質 ●アクリル樹脂 商品紹介動画
製造国 ●日本

色: 白、黒、赤、黄、青、つやなしブラック、透明クリヤー、シルバーM

発注単位1本 ニッペホームプロダクツ(株)[716793]


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(L)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
419-6589	221T001-300	¥331	¥331	オープン 白	0.3	12	290	6420(89)
419-6597	221T002-300	¥331	¥331	オープン 黒	0.3	12	290	6729(97)
419-6627	221T005-300	¥331	¥331	オープン 赤	0.3	12	290	7067(105)
419-6635	221T006-300	¥331	¥331	オープン 黄	0.3	12	290	4270(99)
859-8348	221T008-300	¥331	¥331	オープン 青	0.3	12	290	1944(235)
419-6601	221T003-300	¥331	¥331	オープン つやなしブラック	0.3	12	290	2308(109)
419-6619	221T004-300	¥331	¥331	オープン 透明クリヤー	0.3	12	290	6168(109)
419-6643	221T007-300	¥331	¥331	オープン シルバーM	0.3	12	290	3491(135)

☎商品のお問い合わせ:03-3740-1269 <http://www.nippelhome.co.jp/>

ニッペ Acrylic Lacquer Spray TRY

アクリルラッカーズプレー“TRY” RoHS

同商品群在庫数 **103** アイテム



222T001-300 (白)

特長 ●高光沢で乾燥が早く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。
●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。

用途 ●作品・シャッター・自転車に。

仕様 ●乾燥時間:約30分(夏30℃)、約50分(冬10℃) ●塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)
●塗布面積:0.6~1.1m²

材質 ●アクリル樹脂
製造国 ●日本

色: 白、黒、つやなしブラック、透明クリヤー、チョコレート、シルバーM

発注単位1本 ニッペホームプロダクツ(株)[716793]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(L)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
419-6651	222T001-300	¥554	¥554	オープン 白	0.3	12	290	357(95)
419-6660	222T003-300	¥554	¥554	オープン 黒	0.3	12	290	549(120)
419-6678	222T004-300	¥554	¥554	オープン つやなしブラック	0.3	12	290	330(105)
419-6686	222T005-300	¥554	¥554	オープン 透明クリヤー	0.3	12	290	762(95)
419-6694	222T018-300	¥554	¥554	オープン チョコレート	0.3	12	290	79(39)
419-6708	222T019-300	¥554	¥554	オープン シルバーM	0.3	12	290	334(107)

☎商品のお問い合わせ:03-3740-1269 <http://www.nippelhome.co.jp/>

ニッペ Lacquer Spray EXE

ラッカーズプレーEXE RoHS

同商品群在庫数 **103** アイテム



HSW001-300 (ホワイト)

特長 ●色、ツヤが良く、乾きが早いスプレー塗料です。

用途 ●吹き付け塗り・その他マーキングに。

仕様 ●乾燥時間:夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間

材質 ●ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 製造国 ●日本

容量:0.3L 仕様 ●塗布面積:鉄部:0.8~1.1m²、木部:0.4~0.8m²

発注単位1本 ニッペホームプロダクツ(株)[716793]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(L)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
818-0054	HSW001-300	¥554	¥554	オープン ホワイト	0.3	12	349	285(84)
818-0056	HSW002-300	¥554	¥554	オープン グレー	0.3	12	349	185(182)
818-0058	HSW003-300	¥554	¥554	オープン ブラック	0.3	12	349	398(76)
818-0060	HSW004-300	¥554	¥554	オープン つやなしブラック	0.3	12	349	496(117)
818-0062	HSW005-300	¥554	¥554	オープン 透明クリヤー	0.3	12	349	958(379)
818-0064	HSW006-300	¥554	¥554	オープン ピンク	0.3	12	349	123(109)
818-0066	HSW007-300	¥554	¥554	オープン レッド	0.3	12	349	275(92)
818-0068	HSW008-300	¥554	¥554	オープン オレンジ	0.3	12	349	196(92)
818-0070	HSW009-300	¥554	¥554	オープン イエロー	0.3	12	349	335(112)
818-0072	HSW010-300	¥554	¥554	オープン ライトグリーン	0.3	12	349	425(169)
818-0074	HSW011-300	¥554	¥554	オープン グリーン	0.3	12	349	227(118)
818-0076	HSW012-300	¥554	¥554	オープン マリンブルー	0.3	12	349	111(74)
818-0078	HSW013-300	¥554	¥554	オープン ブルー	0.3	12	349	154(120)
818-0080	HSW014-300	¥554	¥554	オープン プライマー	0.3	12	349	66(77)
818-0082	HSW015-300	¥554	¥554	オープン チョコレート	0.3	12	349	58(124)
818-0084	HSW016-300	¥554	¥554	オープン アイボリー	0.3	12	349	153(189)
818-0086	HSW017-300	¥646	¥646	オープン 金色	0.3	12	349	31(56)
818-0088	HSW018-300	¥646	¥646	オープン 銀色	0.3	12	349	335(134)

容量:0.4L 仕様 ●塗布面積:鉄部:1.0~1.4m²、木部:0.6~1.0m²

発注単位1本 ニッペホームプロダクツ(株)[716793]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(L)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
818-0055	HSW001-400	¥674	¥674	オープン ホワイト	0.4	12	422	301(79)
818-0057	HSW002-400	¥674	¥674	オープン グレー	0.4	12	422	29(323)
818-0059	HSW003-400	¥674	¥674	オープン ブラック	0.4	12	422	354(98)
818-0061	HSW004-400	¥674	¥674	オープン つやなしブラック	0.4	12	422	81(135)
818-0063	HSW005-400	¥674	¥674	オープン 透明クリヤー	0.4	12	422	42(61)
818-0065	HSW006-400	¥674	¥674	オープン ピンク	0.4	12	422	12(37)
818-0067	HSW007-400	¥674	¥674	オープン レッド	0.4	12	422	107(71)
818-0069	HSW008-400	¥674	¥674	オープン オレンジ	0.4	12	422	20(26)
818-0071	HSW009-400	¥674	¥674	オープン イエロー	0.4	12	422	171(69)
818-0073	HSW010-400	¥674	¥674	オープン ライトグリーン	0.4	12	422	270(98)
818-0075	HSW011-400	¥674	¥674	オープン グリーン	0.4	12	422	32(229)
818-0077	HSW012-400	¥674	¥674	オープン マリンブルー	0.4	12	422	25(157)
818-0079	HSW013-400	¥674	¥674	オープン ブルー	0.4	12	422	74(114)
818-0081	HSW014-400	¥674	¥674	オープン プライマー	0.4	12	422	24(142)
818-0083	HSW015-400	¥674	¥674	オープン チョコレート	0.4	12	422	12(50)
818-0085	HSW016-400	¥674	¥674	オープン アイボリー	0.4	12	422	153(79)
818-0087	HSW017-400	¥739	¥739	オープン 金色	0.4	12	422	97(61)
818-0089	HSW018-400	¥739	¥739	オープン 銀色	0.4	12	422	159(253)

☎商品のお問い合わせ:03-3740-1269 <https://www.nippelhome.co.jp/>