

サビ止め塗料

在庫
1,024アイテム

補修用防錆塗料は3-1610~1617ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

日本
117 アイテム

Modified Epoxy Antirust Paint

“さび止め速乾エポキシ”

105-004-0.8
(0.8L・赤サビ)

- 特 長 ●防サビ顔料とエポキシ樹脂により密着性、防錆力がアップします。
●長期間サビの発生を防ぎます。
用 途 ●鉄部用のサビ止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨。
仕 様 ●乾燥時間:約30分(20℃)、約1時間(冬)
●塗り重ね可能時間:3時間以上
材 質 ●合成樹脂(エポキシ変成)
製造国 ●日本

容量:0.8L 仕 様 ●塗布面積:9~11m²

発注単位1缶

(価格改定日 19.05) 株式会社カンパビオ [312904]

発注コード	品 番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (L)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
398-0472	105-004-0.8	¥2,300	¥2,300	赤サビ	0.8	6	1.1	86(118)
398-0499	105-005-0.8	¥2,300	¥2,300	グレー	0.8	6	1.1	90(99)

容量:1.6L 仕 様 ●塗布面積:18~22m²

発注単位1缶

(価格改定日 19.05)

発注コード	品 番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (L)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
398-0481	105-004-1.6	¥4,200	¥4,200	赤サビ	1.6	6	2.2	110(158)
398-0502	105-005-1.6	¥4,200	¥4,200	グレー	1.6	6	2.2	138(115)

☎商品のお問い合わせ:0570-001-167 http://www.kanpe.co.jp/

日本
41 アイテム

sokkansabidome K-21

“速乾サビドメK-21”

9971703
(ねずみ色)

- 特 長 ●鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗料との付着性が良好です。
●JIS-K-5621・2種合格品です。
●建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。
用 途 ●建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修。
仕 様 ●乾燥時間:約3時間(20℃) ●塗面積:刷毛塗30m²(1回塗)/エアレス25m²(1回塗) ●塗装間隔1日以上
材 質 ●油性系さび止めペイント
製造国 ●日本

注意
●希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。

発注単位1缶

シントファミリー㈱[506108]

発注コード	品 番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (L)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★781-0164	9971716	¥3,957	¥3,957	赤錆	2.6	4	4	90(133)
418-2715	9971703	¥3,957	¥3,957	ねずみ色	2.6	4	4	306(130)

☎商品のお問い合わせ:06-6421-1418 http://www.shintofamily.co.jp/

日本
41 アイテム

super quick-drying rinsanderasutoHB red rust 4kg

“超速乾リンサンデラストHB”

9971522
(赤錆色)

- 特 長 ●JIS K 5674 1種 認証品です。
●鉛・クロムを含まない環境対応塗料です。
●JIS規格に基づくF☆☆☆☆塗料です。
用 途 ●一般建築物。 ●鉄鋼構造物。
仕 様 ●乾燥時間(20℃):指触5分 半硬化4時間 ●塗り重ね可能時間(20℃)同種:4時間 異種:1日以上 ●塗布面積:約25m²
材 質 ●合成樹脂系塗料
製造国 ●日本

注意
●希釈材は塗料用シンナーをご使用ください。

発注単位1缶

シントファミリー㈱[506108]

発注コード	品 番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (L)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★817-9585	9971522	¥4,190	¥4,190	赤錆色	2.5	4	4	13(77)
★817-9586	9971533	¥4,380	¥4,380	N7グレー	2.5	4	4	34(80)

☎商品のお問い合わせ:06-6421-1418 http://www.shintofamily.co.jp/

日本
43 アイテム

Sabi Cut

サビ止め“サビカットⅡ”

061-1540 01
(赤サビ)


- 特 長 ●環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。
●シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用 途 ●屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。
仕 様 ●指触乾燥時間:10分(20℃) ●塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃) ●塗布面積:114~133m²(1回塗り) ●希釈剤:塗料用シンナー
材 質 ●弱溶剤一液型変性エポキシ
製造国 ●日本

発注単位1缶

ロックペイント㈱[983554]

発注コード	品 番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (L)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★820-0293	061-1540 01	¥13,750	¥13,750	赤サビ	12	1	16	34(54)
★820-0294	061-1541 01	¥13,750	¥13,750	グレー	12	1	16	46(58)

☎商品のお問い合わせ:06-6473-1565 http://www.rockpaint.co.jp/

日本
217 アイテム

21 ANTICORROSIVE SPRAY PRO

21さび止めスプレーPro

2000JB
(赤さび)

- 特 長 ●さび止め力に優れ、乾燥もわずか30分です。
用 途 ●鉄骨、門扉、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部に。
仕 様 ●指触乾燥時間:約30分(20℃)、約60分(冬)
●半硬化乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)
●1回塗り ●塗布面積:約1.2~1.4m²
材 質 ●アルキド樹脂系
製造国 ●日本

発注単位1缶

サンデーペイント㈱[533070]

発注コード	品 番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (L)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-6423	2000JB	¥968	¥968	赤さび	0.3	12	392	262(83)
818-6424	2000JC	¥968	¥968	グレー	0.3	12	392	474(124)

☎商品のお問い合わせ:0120-951-603 http://www.sundaypaint.co.jp/

日本
120 アイテム

Zinc Coat Spray

さび止め塗料“ジンクさび止スプレー” New



00001-16902


- 特 長 ●抜群の防錆性と付着性を有しています。
●亜鉛74%含有で強力にさびを抑え込みます。
用 途 ●陸上構造物(鉄塔、鉄管等)、一般産業機械、電気機器、鉄素材などに。
仕 様 ●塗布面積:0.5~0.6m²
●指触乾燥時間:20~30分(夏)、40~60分(冬)
●重ね塗り不可
材 質 ●合成樹脂(エポキシ系)、亜鉛粉、アルミ粉、有機溶剤
製造国 ●日本

発注単位1缶

アトムサポート㈱[149670]

発注コード	品 番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (L)	梱包数 (缶)	質量 (g)	実績 (前年比%)
202-5720	00001-16902	¥1,423	¥1,580	シルバー	0.3	12	410	-

☎商品のお問い合わせ:03-3969-3160 http://www.atom-paint.co.jp

日本
120 アイテム

Oil Based Rust Preventive Paint Spray

さび止め塗料“つやけしさび止スプレー” New



00001-02762

- 特 長 ●グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
用 途 ●鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプ)などに。
仕 様 ●塗布面積:1.7m²(量数換算約1枚)
●1回塗り(要上塗り)
●指触乾燥時間:約0.5時間(夏)、約1時間(冬)
●塗り重ね可能時間:約4時間(夏)、約8時間以上(冬)
材 質 ●合成樹脂(アルキド)
製造国 ●日本

発注単位1缶

アトムサポート㈱[149670]

発注コード	品 番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望 小売価格 (1缶)	色	容量 (L)	梱包数 (缶)	質量 (g)	実績 (前年比%)
202-5731	00001-02762	¥863	¥1,230	グレー	0.4	12	510	-

☎商品のお問い合わせ:03-3969-3160 http://www.atom-paint.co.jp