

RK ROSE+KRIEGER パイプジョイントシステム クランプ

ブッシュまたはインサートとの組み合わせにより、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。

1の対応パイプ一覧表をご覧ください。

No.	品名	寸法図	仕様																																																									
9	V-KU型		主材料：ポリアミド (PA) 色：ブラック <table><tr><th>RoHS</th><th>CAD</th><th>注文コード</th><th>品番</th><th>適応パイプ</th><th>入数</th><th>¥価格</th><th></th></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-247</td><td>V-KU-30P</td><td>30×30</td><td>5ヶ/1パック</td><td>22,600</td><td>パック</td></tr></table>	RoHS	CAD	注文コード	品番	適応パイプ	入数	¥価格		●	●	210-031-247	V-KU-30P	30×30	5ヶ/1パック	22,600	パック																																									
RoHS	CAD	注文コード	品番	適応パイプ	入数	¥価格																																																						
●	●	210-031-247	V-KU-30P	30×30	5ヶ/1パック	22,600	パック																																																					
10	LP-KU型		●LW-KU型、LF-KU型と接合して使用します。接合部分は180度の角度調節ができます。 主材料：ポリアミド (PA) 色：ブラック <table><tr><th>RoHS</th><th>CAD</th><th>注文コード</th><th>品番</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D1</th><th>φD2</th><th>E</th><th>F</th><th>H1</th><th>S</th><th>入数</th><th>¥価格</th><th></th></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-254</td><td>LP-KU-18P</td><td>57.5</td><td>25</td><td>45</td><td>18</td><td>6.1</td><td>9.9</td><td>5.9</td><td>34</td><td>M6×18</td><td>10ヶ/1パック</td><td>10,500</td><td>パック</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-255</td><td>LP-KU-30P</td><td>88</td><td>40</td><td>68</td><td>30</td><td>8.1</td><td>16.5</td><td>9.9</td><td>52.5</td><td>M8×25</td><td>5ヶ/1パック</td><td>9,500</td><td>パック</td></tr></table>	RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	C	D1	φD2	E	F	H1	S	入数	¥価格		●	●	210-031-254	LP-KU-18P	57.5	25	45	18	6.1	9.9	5.9	34	M6×18	10ヶ/1パック	10,500	パック	●	●	210-031-255	LP-KU-30P	88	40	68	30	8.1	16.5	9.9	52.5	M8×25	5ヶ/1パック	9,500	パック									
RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	C	D1	φD2	E	F	H1	S	入数	¥価格																																														
●	●	210-031-254	LP-KU-18P	57.5	25	45	18	6.1	9.9	5.9	34	M6×18	10ヶ/1パック	10,500	パック																																													
●	●	210-031-255	LP-KU-30P	88	40	68	30	8.1	16.5	9.9	52.5	M8×25	5ヶ/1パック	9,500	パック																																													
11	LW-KU型		●LP-KU型、LF-KU型と接合して使用します。接合部分は180度の角度調節ができます。 主材料：ポリアミド (PA) 色：ブラック <table><tr><th>RoHS</th><th>CAD</th><th>注文コード</th><th>品番</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>φd2</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>S</th><th>入数</th><th>¥価格</th><th></th></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-258</td><td>LW-KU-18P</td><td>61.5</td><td>30</td><td>27.5</td><td>18</td><td>6.1</td><td>9.7</td><td>5.7</td><td>25</td><td>M6×18</td><td>10ヶ/1パック</td><td>10,500</td><td>パック</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-259</td><td>LW-KU-30P</td><td>95.5</td><td>45</td><td>43</td><td>30</td><td>8.1</td><td>16.5</td><td>9.9</td><td>40</td><td>M8×25</td><td>5ヶ/1パック</td><td>11,000</td><td>パック</td></tr></table>	RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	C	D	φd2	E	F	G	S	入数	¥価格		●	●	210-031-258	LW-KU-18P	61.5	30	27.5	18	6.1	9.7	5.7	25	M6×18	10ヶ/1パック	10,500	パック	●	●	210-031-259	LW-KU-30P	95.5	45	43	30	8.1	16.5	9.9	40	M8×25	5ヶ/1パック	11,000	パック									
RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	C	D	φd2	E	F	G	S	入数	¥価格																																														
●	●	210-031-258	LW-KU-18P	61.5	30	27.5	18	6.1	9.7	5.7	25	M6×18	10ヶ/1パック	10,500	パック																																													
●	●	210-031-259	LW-KU-30P	95.5	45	43	30	8.1	16.5	9.9	40	M8×25	5ヶ/1パック	11,000	パック																																													
12	LF-KU型		●LP-KU型、LW-KU型と接合して使用します。接合部分は180度の角度調節ができます。 主材料：ポリアミド (PA) 色：ブラック <table><tr><th>RoHS</th><th>CAD</th><th>注文コード</th><th>品番</th><th>A</th><th>B</th><th>φd1</th><th>E</th><th>H1</th><th>H2</th><th>N</th><th>P1</th><th>P2</th><th>S</th><th>W1</th><th>入数</th><th>¥価格</th><th></th></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-252</td><td>LF-KU-18P</td><td>50</td><td>25</td><td>5.3</td><td>15</td><td>5</td><td>20</td><td>2</td><td>40</td><td>-</td><td>M6</td><td>35</td><td>10ヶ/1パック</td><td>10,600</td><td>パック</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-253</td><td>LF-KU-30P</td><td>75</td><td>37.5</td><td>6.5</td><td>22</td><td>7.5</td><td>32.5</td><td>4</td><td>60</td><td>60</td><td>M8</td><td>75</td><td>5ヶ/1パック</td><td>10,300</td><td>パック</td></tr></table>	RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	φd1	E	H1	H2	N	P1	P2	S	W1	入数	¥価格		●	●	210-031-252	LF-KU-18P	50	25	5.3	15	5	20	2	40	-	M6	35	10ヶ/1パック	10,600	パック	●	●	210-031-253	LF-KU-30P	75	37.5	6.5	22	7.5	32.5	4	60	60	M8	75	5ヶ/1パック	10,300	パック			
RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	φd1	E	H1	H2	N	P1	P2	S	W1	入数	¥価格																																												
●	●	210-031-252	LF-KU-18P	50	25	5.3	15	5	20	2	40	-	M6	35	10ヶ/1パック	10,600	パック																																											
●	●	210-031-253	LF-KU-30P	75	37.5	6.5	22	7.5	32.5	4	60	60	M8	75	5ヶ/1パック	10,300	パック																																											
13	GW-KU型		●2種類のクランプを組み合わせています。接合部分は180度の角度調節ができます。 主材料：ポリアミド (PA) 色：ブラック <table><tr><th>RoHS</th><th>CAD</th><th>注文コード</th><th>品番</th><th>A</th><th>B</th><th>C1</th><th>C2</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>S</th><th>入数</th><th>¥価格</th><th></th></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-260</td><td>GW-KU-18P</td><td>94</td><td>25</td><td>45</td><td>27.5</td><td>18</td><td>30</td><td>34</td><td>M6×18</td><td>10ヶ/1パック</td><td>18,500</td><td>パック</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-261</td><td>GW-KU-30P</td><td>143.5</td><td>40</td><td>68</td><td>43</td><td>30</td><td>45</td><td>52.5</td><td>M8×25</td><td>5ヶ/1パック</td><td>18,900</td><td>パック</td></tr></table>	RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	C1	C2	D	E	F	S	入数	¥価格		●	●	210-031-260	GW-KU-18P	94	25	45	27.5	18	30	34	M6×18	10ヶ/1パック	18,500	パック	●	●	210-031-261	GW-KU-30P	143.5	40	68	43	30	45	52.5	M8×25	5ヶ/1パック	18,900	パック												
RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	C1	C2	D	E	F	S	入数	¥価格																																															
●	●	210-031-260	GW-KU-18P	94	25	45	27.5	18	30	34	M6×18	10ヶ/1パック	18,500	パック																																														
●	●	210-031-261	GW-KU-30P	143.5	40	68	43	30	45	52.5	M8×25	5ヶ/1パック	18,900	パック																																														
14	GFZ-KU型		●2種類のクランプを組み合わせています。接合部分は180度の角度調節ができます。 主材料：ポリアミド (PA) 色：ブラック <table><tr><th>RoHS</th><th>CAD</th><th>注文コード</th><th>品番</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>φd2</th><th>E</th><th>H1</th><th>H2</th><th>N</th><th>P1</th><th>P2</th><th>S</th><th>T</th><th>入数</th><th>¥価格</th><th></th></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-268</td><td>GFZ-KU-18P</td><td>50</td><td>35</td><td>18</td><td>5.3</td><td>5</td><td>65</td><td>20</td><td>2</td><td>40</td><td>-</td><td>M6×18</td><td>M6×16</td><td>10ヶ/1パック</td><td>17,200</td><td>パック</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-269</td><td>GFZ-KU-30P</td><td>75</td><td>75</td><td>30</td><td>6.5</td><td>7.5</td><td>100.5</td><td>32.5</td><td>4</td><td>60</td><td>60</td><td>M8×25</td><td>M8×25</td><td>5ヶ/1パック</td><td>18,900</td><td>パック</td></tr></table>	RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	D	φd2	E	H1	H2	N	P1	P2	S	T	入数	¥価格		●	●	210-031-268	GFZ-KU-18P	50	35	18	5.3	5	65	20	2	40	-	M6×18	M6×16	10ヶ/1パック	17,200	パック	●	●	210-031-269	GFZ-KU-30P	75	75	30	6.5	7.5	100.5	32.5	4	60	60	M8×25	M8×25	5ヶ/1パック	18,900	パック
RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	D	φd2	E	H1	H2	N	P1	P2	S	T	入数	¥価格																																											
●	●	210-031-268	GFZ-KU-18P	50	35	18	5.3	5	65	20	2	40	-	M6×18	M6×16	10ヶ/1パック	17,200	パック																																										
●	●	210-031-269	GFZ-KU-30P	75	75	30	6.5	7.5	100.5	32.5	4	60	60	M8×25	M8×25	5ヶ/1パック	18,900	パック																																										
15	M-KU型		主材料：ポリアミド (PA) 色：ブラック <table><tr><th>RoHS</th><th>CAD</th><th>注文コード</th><th>品番</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>H</th><th>S</th><th>入数</th><th>¥価格</th><th></th></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-270</td><td>M-KU-18P</td><td>65</td><td>25</td><td>18</td><td>34</td><td>M6×14</td><td>10ヶ/1パック</td><td>13,200</td><td>パック</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>210-031-271</td><td>M-KU-30P</td><td>95</td><td>40</td><td>30</td><td>52.5</td><td>M8×20</td><td>5ヶ/1パック</td><td>13,800</td><td>パック</td></tr></table>	RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	D	H	S	入数	¥価格		●	●	210-031-270	M-KU-18P	65	25	18	34	M6×14	10ヶ/1パック	13,200	パック	●	●	210-031-271	M-KU-30P	95	40	30	52.5	M8×20	5ヶ/1パック	13,800	パック																					
RoHS	CAD	注文コード	品番	A	B	D	H	S	入数	¥価格																																																		
●	●	210-031-270	M-KU-18P	65	25	18	34	M6×14	10ヶ/1パック	13,200	パック																																																	
●	●	210-031-271	M-KU-30P	95	40	30	52.5	M8×20	5ヶ/1パック	13,800	パック																																																	

参照ページ 1 : P.1492

選び方
ガイド

コーナー
キャップ

パイプ
ジョイント

ベアリング

ターン
テーブル

シリコン製
ジャバラ

飲み残し・
屑入
投入口

空気孔

穴埋め
キャップ

棚受・
棚柱

ベルトリール
パーティション

ガラス用
部品

バンパー

LEDライト・
バッテリー関連

その他