

ローリータンク/薬液タンク

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンテナ・パレット

コダマ  Lorry Tank
"タマローリー"

重い
記注注意



特長 ●耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
用途 ●非常用品や害虫防除、灌水などに。
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●日本

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | (価格改定日 19.08) | コダマ樹脂工業株 [403193]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	排水口内径	注水口内径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★458-7910	AT-100	¥13,314	オープン	100	680×500×451	35	360	1	6.00	87(132)
★458-7901	AD-100	¥17,357	オープン	120	510×510×710	19	400	1	4.50	154(131)
★458-7936	AT-200	¥17,929	オープン	200	920×620×570	35	360	1	9.00	78(107)
★458-7952	AT-300	¥22,857	オープン	300	1000×680×705	35	360	1	12.00	45(122)
★458-7979	AT-500	¥28,757	オープン	500	1110×790×860	35	360	1	17.75	69(86)
★458-7987	AT-800N	¥52,857	オープン	800	1350×900×965	35	360	1	27.50	18(63)
★458-7928	AT-1000	¥84,286	オープン	1100	1560×960×1075	35	360	1	44.00	30(97)
★458-7944	AT-2000	¥222,857	オープン	2000	1550×1600×1330	44	346	1	70.00	14(70)
★458-7961	AT-3000	¥365,857	オープン	3000	1580×1800×1490	56	350	1	150.00	2(40)

☎商品のお問い合わせ:06-6341-0015 <http://www.d-kjk.co.jp/>

折りたたみ
コンテナ
ダンボール
プラスチック
コンテナ
パーツ
ボックス
ボックス型
コンテナ

導電性
コンテナ

スイコー  Chemicals Dissolved Water Tanks
"薬液タンク"S型"

New **重い**
記注注意

同商品群
在庫数 35
アイテム



特長 ●ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。
●出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途 ●比重1.3以下の薬品の貯留など。
●次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。
仕様 ●完成品 ●ノズルなどはオプション
材質 ●PE (ポリエチレン)
製造国 ●日本

注意
●ノズルなどオプション部品取り付けの打ち合わせが必要となります。
●製品寸法は、±1.5%の公差があります。

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | (価格改定日 20.04) | スイコー株 [239114]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★808-1283	S-50L	¥36,000	オープン	50	400×390×569	1	7	-
★808-1282	S-100L	¥52,250	オープン	100	480×470×724	1	12	-
★125-9974	S-200L	¥85,250	オープン	200	600×600×775	1	26	-
★125-9976	S-300L	¥116,625	オープン	300	750×750×845	1	30	-
★125-9977	S-500L	¥143,250	オープン	500	870×870×975	1	38	-
★111-3690	S-1000	¥340,000	オープン	1000	1050×1050×1260	1	78	-

☎商品のお問い合わせ:06-6412-5851 <http://www.e-suiko.co.jp/>

食品用
コンテナ
メッシュ
コンテナ
パレット
パレット
ボックス
パレット
回転台
パレット
カバー
ネスティング
ラック
メッシュ
パレット

スイコー  Chemicals Dissolved Water Tanks
"薬注タンク"HD型"

New **重い**
記注注意

同商品群
在庫数 35
アイテム



特長 ●スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです。
●ポリエチレン製で薬品や衝撃に強く、割れません。
●出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途 ●比重1.678以下の希硫酸の希釈や混合などに。
仕様 ●完成品 ●ノズルなどはオプション
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●日本

注意
●ノズルなどオプション部品取り付けの打ち合わせが必要となります。
●製品寸法は、±1.5%の公差があります。

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | (価格改定日 20.04) | スイコー株 [239114]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	マンホール内径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★856-9348	HD-50L	¥42,000	オープン	50	400×390×569	145	1	9	-
★856-9344	HD-100L	¥58,625	オープン	100	480×470×724	145	1	17	-
★856-9345	HD-200L	¥100,250	オープン	200	600×600×775	170	1	28	-
★856-9346	HD-300L	¥133,750	オープン	300	750×750×845	320	1	40	-
★856-9347	HD-500L	¥166,250	オープン	500	870×870×975	320	1	52	-

☎商品のお問い合わせ:06-6412-5851 <http://www.e-suiko.co.jp/>

厳選 プロツール コレクション

ICHIOSHI AWARD
REVIVAL



トラスコ中山株式会社

TRUSCO "とめたろう" ●特許出願中 ●意匠登録 第1652739号 (D1652739)

車輪径φ75・100対応と、φ130・150対応の2タイプ!
安全対策として台車付属のストッパーとは別に台車のクルマ止めとして車輪をストップ!適用サイズは台車やワゴンの車輪サイズの大半を占めるφ75とφ100に加えて、φ130、φ150を新たにラインナップしました。(2個1組)



TRUSCO 日本モノづくりを応援する
PRO TOOL MAGAZINE
イオン2020

TRUSCO "とめたろう"
φ75・φ100 キャスター用
品番 CH75100-25
発注コード 116-2186
メーカー希望小売価格
税抜 ¥1,000 (2個1組)
価格
税抜 ¥857 (2個1組)

オレンジブック
2022
8-1206
をご参照ください