

# 自動ステージ

CAVE-X POSITIONER (ケイボックス ポジショナ)

## XYZ軸リニアボールガイド : KWG06020/KWG06030

KWG06020T-C



KWG06030T-C



KWG06020M-C



KWG06030M-C



RoHS

モータレス  
対応

※写真はイメージです。

### KWG06020T-C-□

1 2 3 4

### MA-□

3 4

●ケーブル P.1-207~  
●電気仕様はP.C-019~

#### 1 移動量

020	20mm
030	30mm

#### 2 コネクタ仕様

T	ビッグデール	
M	パネルマウント	

#### 3 モータオプション

コード	仕様	標準価格との差額/3軸分
C	標準	-
F	高トルク	+¥9,000
G	高分解能	+¥3,000
H	高トルク・高分解能	+¥18,900
MG	電磁ブレーキ付(□28)	+¥90,000

※モータオプション MG: ブレーキ解除はお客様にて制御が必要です。

#### 4 ケーブルオプション (モータ: C・F・G・H・MG用)

コード	仕様	ケーブル型式	標準価格との差額/3軸分
無記号	ケーブル無し(標準)		-
A	2m	0214-2-2E	+¥15,000 (¥24,000)
B	2m片端バラ	0214-2-2EK	+¥15,000 (¥24,000)
C	4m	0214-2-4E	+¥18,000 (¥33,000)
D	4m片端バラ	0214-2-4EK	+¥18,000 (¥33,000)
E	コネクタのみ	-	+¥5,400
F	ロボットケーブル2m	0214-2-2R	+¥24,000 (¥33,000)
G	ロボットケーブル2m片端バラ	0214-2-2RK	+¥24,000 (¥33,000)
H	ロボットケーブル4m	0214-2-4R	+¥33,000 (¥48,000)
J	ロボットケーブル4m片端バラ	0214-2-4RK	+¥33,000 (¥48,000)

※カッコ内はモータコード: MGを選択した場合の価格です。  
※モータコード: MGを選択した場合は、モータ/センサケーブルと同じ長さのブレーキ用ケーブル(片端バラロボットケーブル)が付属します。  
※③・④の組合せて MGE は選べません。

#### 3 モータオプション

コード	仕様	標準価格との差額/3軸分
MA	電磁ブレーキ付(□42_100V)	+¥90,000
MB	電磁ブレーキ付(□42_200V)	+¥90,000
PA	αSTEP(ARシリーズ)	+¥60,000
ZA	αSTEP(AZシリーズ)	+¥110,100
EA	EtherCAT対応	+¥36,000
UG	ACサーボ(MINAS A6)	+¥222,000
UA	ACサーボ(J4)	+¥210,000

#### 4 ケーブルオプション (モータ: MA・MB・PA・ZA・EA・UG・UA用)

コード	仕様	標準価格との差額/3軸分
無記号	センサケーブル2m片端バラ	+¥15,000
3	センサケーブル3m片端バラ	+¥16,200
5	センサケーブル5m片端バラ	+¥20,400
3A	ドライバ・アンプ(3mケーブルセット)	別表をご確認ください
5A	ドライバ・アンプ(5mケーブルセット)	別表をご確認ください

#### 別表

モータオプション コード	ケーブル, ドライバ・アンプセット			
	3A		5A	
MA	+¥180,000	+¥216,000		
MB	+¥180,000	+¥216,000		
PA	+¥144,000	+¥165,000		
ZA	+¥193,200	+¥214,200		
EA	+¥168,000	+¥186,000		
UG	+¥192,000	+¥210,000		
UA	+¥204,000	+¥231,000		

#### ③モータ・④ケーブル/ドライバ組合せ

コード	ドライバ(アンプ)ケーブル	無記号			3			5			3A			5A		
		MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	MA/MB/PA/ZA/EA/UG/UA	
ケーブル	モータ	2m	3m	5m	3m	3m										
	センサ															
	ブレーキ		無													
	エンコーダ															
ドライバ(アンプ)																

#### 選択例

ご希望の仕様	移動量 20mm KWG06020	+	コネクタタイプ T:ビッグデール KWG06020T	+	モータオプション G:高分解能 KWG06020-G	+	ケーブル A:2m KWG06020T-G-A	+	▷ KWG06020T-G-A ¥317,000
ご希望の仕様	移動量 30mm KWG06030	+	コネクタタイプ M:パネルマウント KWG06030M	+	モータオプション PA:αSTEP(ARシリーズ) KWG06030M-PA	+	ケーブル 3A:ドライバ(3mケーブルセット) KWG06030M-PA-3A	+	▷ KWG06030M-PA-3A ¥509,000

自動直動

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

制御機器

リニア  
ボール

ケイボックス  
CAVE-X  
リニアボール

クロス  
ローラ

スライド  
ガイド

□40

□50

□60

□70

□80

□100

□120

その他

C

015