

ゴニオステージ□40:KGW04V (1軸)

RoHS

KGW04040TV-LP28



KGW04040TV-RP28



付属品	P28	S38	S40
モータブラケット (本体取付済み)		○	
カップリング (ねじ付属)		○	
取付ねじ	モータ用 M2.5×6 2本 本体用 M3×6 4本	M3×12 4本	M4×12 2本
センサケーブル	○(HR10AP-S-SB-6-□)		

※センサケーブル：2m、3m、5mから選択

KGW04 040 TV-L P28-□

1 2 3 4 5

1 回転中心高さ (W.D.)

040	40mm
060	60mm

2 コネクタ仕様

T	ビッグテール	
M	パネルマウント	

3 センサカバー位置仕様

L	L位置
R	勝手違い

4 適用モータ

コード	仕様	P28との差額
P28	□28ステッピングモータ仕様	—
S38	□38サーボモータ仕様	+ ¥10,000
S40	□40サーボモータ仕様	

5 ケーブルオプション

コード	仕様	標準価格との差額
無記号	センサケーブル2m片端バラ	—
3	センサケーブル3m片端バラ	+ ¥400
5	センサケーブル5m片端バラ	+ ¥1,800

5 数量
1~3
日自発送

SPEC					
型式	KGW04040TV-LP28	KGW04060TV-LP28	KGW04040MV-LP28	KGW04060MV-LP28	
(勝手違い)	KGW04040TV-RP28	KGW04060TV-RP28	KGW04040MV-RP28	KGW04060MV-RP28	
メカ仕様	移動量	±8°	±6°	±8°	±6°
	ステージ面サイズ	40×40mm			
	コネクタタイプ	ビッグテール		パネルマウント	
	移動機構 (減速比)	ウォームギヤ(1/240)			
	ガイド	クロスローラガイド			
	主材質―表面処理	アルミ・黒アルマイト処理、リン青銅・黒塗装			
寸法公差	自重	0.28kg		0.27kg	
	ステージ高さ	20±0.2mm			
	回転中心高さ	40±0.2mm	60±0.2mm	40±0.2mm	60±0.2mm
	回転中心振れ精度	0.01mm以内			
	分解能 (パルス)	0.003°(Full)			
精度仕様	MAXスピード	15°/sec[5kHz]			
	繰返し位置決め精度	±0.005°以内			
	耐荷重	3kgf[29.4N]			
	モーメント剛性	ピッチ1.30/ヨー1.16/ロール0.27[°/N・cm]			
	ロストモーション	0.01°以内			
	リミットセンサ	有			
センサ	原点センサ	有			
	スリット原点センサ	—			
価格	1台	¥193,500			
	2～6台	¥161,500			
	7台～	¥156,500			

※ SPECは標準モータの値です。

※ 適用モータコード[S38・S40]選択時の自重はビッグテール仕様0.32kg、パネルマウント仕様0.31kgになります。