

クロスローラゴニオステージ(マイクロメータサイド押しタイプ) □40: B58/B59-40シリーズ

RoHS

■1軸

B58-40Cシリーズ (B58-40LC)



B58-40CRシリーズ (B58-40LCR)



■2軸

B59-40シリーズ (B59-40W)



B59-40Rシリーズ (B59-40WR)



■移動ガイドにクロスローラ・送り機構にマイクロメータを採用した高精度ゴニオステージです。
回転中心振れ精度は0.01mm以下(1軸)と高精度です。
微細な位置決め用途に最適です。

■その他 40×40mmステージ ・アリ式ゴニオステージ



B54-40シリーズ
● P.2-141~

3
日発送

		SPEC					
軸数		1軸			2軸		
型式		B58-40UC	B58-40LC	B58-40WLC	B59-40	B59-40W	
(勝手違い)		B58-40UCR	B58-40LCR	B58-40WLCR	B59-40R	B59-40WR	
ステージ面サイズ		40×40mm					
送り位置		サイド					
回転中心高さ		40±0.2mm	60±0.2mm	80±0.2mm	40±0.4mm	60±0.4mm	
回転中心振れ精度		0.01mm以下					
移動量		±7.0°		±4.0°	(上)±7.0° (下)±4.0°	(上)±4.0° (下)±4.0°	
マイクロメータ最小読取		≒42°/目盛	≒30°/目盛	≒23°/目盛	(上)≒42° (下)≒30°	(上)≒30° (下)≒23°	
ガイド		クロスローラガイド					
耐荷重		3.0kgf [29.4N]			2.8kgf [27.4N]		
許容 モーメント 荷重	ピッチ	1.0N・m			1.0N・m		
	ヨー	0.8N・m			0.8N・m		
	ロール	0.9N・m			0.9N・m		
モーメント 剛性	ピッチ	1.30°/N・cm			1.57°/N・cm		
	ヨー	1.15°/N・cm			2.30°/N・cm		
	ロール	0.27°/N・cm			1.57°/N・cm		
自重		0.13kg			0.26kg		
主材質-表面処理		アルミ-黒アルマイト処理					
付属ねじ(六角穴付ボルト)		M3-6 4本					
価格	1台	¥95,000			¥190,000		
	2~6台	¥79,000			¥158,000		
	7台~	¥77,000			¥154,000		

手動ゴニオ

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

アリ式

クロスローラ

25

30

40

50

60

70

80

100

120

その他

2

159