

非常停止スイッチ 頭径φ30

RoHS10

SiO
コントローラ

電動パーツ

DC電源

T BOX
タッチパネル
ボックス

H120

H170

H200

H240

140N

240N

D65

D85

D105

F352

T-C500
T-C600

モニターアーム
スタンド

C BOX
コントロール
ボックス

P800

L500

C500

C600

1500S

スケルトンラック

S BOX
スイッチ
ボックス

標準タイプ

防水タイプ

オールアルミ
タイプ

薄型タイプ


目的別

ボックスのみ

オールアルミタイプ
φ16
スイッチ用
ボックス




45×45 (U)



付属品：ボックス固定用
1点Sブラケット 2ヶ
使用方法はP.433

	照光式	非照光式
アイテムNo. 単価(¥)	NAC-151 2,970	NCC-152 2,740
納期	3日目出荷	3日目出荷
質量	260g	260g
配線図	P.504-103	P.504-104

外観図



	照光式		非照光式	
	名称	メーカー型式 (アイテムNo.)	名称	メーカー型式 (アイテムNo.)
取付スイッチ オムロン	照光式非常停止1bφ30	A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)	非常停止1bφ30	A165E-S-01 (C1S-603R)

RoHS10

配線なし

	照光式	非照光式
アイテムNo. 単価(¥)	NBC-151 2,370	NDC-152 2,140
納期	3日目出荷	3日目出荷
質量	110g	110g
ボックスのみ アイテムNo.	CTB-110T	CTB-110T

※ボックスのみの製品のφ16穴には回り止め加工がありません。

※照光式と表示灯は全てLED球でDC24Vです。