

工具

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

プラスチックカッター



- スロットキャップ、スロットカバー、シールカバーなどの比較的大型の樹脂押し出し製品・ゴム製品を簡単にカットできるおすすめの一品です。さらに45°等の角度付けされた切断が容易にできます。

■価格

名称	万能プラスチックカッター (角度付)
税抜単価(¥)	3,680
アイテムNo.	SFG-012



RoHS10対応品

- スロットキャップ全般をバリなく、容易に切断でき作業効率が良くなります。

■価格

名称	プラスチックカッター
税抜単価(¥)	1,880
アイテムNo.	SFG-011

スロットカッター



RoHS10対応品

- スロットキャップSSを容易に直角に切断できます。スケルトンボディーの為、カットマークでの切断も容易にできます。

素材

刃:鋼鉄製 ボディ:樹脂

■価格

名称	スロットカッター
税抜単価(¥)	750
アイテムNo.	SFG-005

帯電防止剤



RoHS10対応品

- 塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによってホコリの付着性が解消されます。

主成分 イソプロピルアルコール、メタノール
使用可能な材質:PVC・PET・PP・PE・ABS など。
使用できない材質:PC・MMA

■価格

名称	帯電防止剤
税抜単価(¥)	1,550
アイテムNo.	SFG-004

バリ取りブラシ(φ8・φ11用 / φ13・φ15用)



バリ取りブラシ(φ8・φ11用)

ブラシφ8.5×50mm+φ11.5×50mm 軸φ8×40mm



バリ取りブラシ(φ13・φ15用)

ブラシφ14×50mm+φ16×50mm 軸φ8×40mm

RoHS10対応品

- アルミフレーム穴あけ後のバリ取り用途に最適です。電動ドリルやボール盤等の回転軸に固定するだけで、内部に発生したバリが除去できます。最大回転数800rpm

主成分

シリコンカーバイト

■価格

名称	バリ取りブラシ(φ8・φ11用)	バリ取りブラシ(φ13・φ15用)
税抜単価(¥)	2,150	2,150
アイテムNo.	SFG-007	SFG-008

スタビーレンチ5mm



RoHS10対応品

- 狭い場所用のレンチです。

■価格

名称	スタビーレンチ5mm
税抜単価(¥)	400
アイテムNo.	BFA-003

SP
パネル
ボード

樹脂パネル

板金パネル

木製ボード

ビニール
シート

金網

ブラダン

発泡シート

アルミ
ハニカム

BP
ベース
プレート

アルミ
プレート

SS400
プレート

加工

表面処理
納期

工具

テクニカル
データ

お取引
納期 環境

索引