

スーパー超硬バー

SUPER CARBIDE BURS

■シャンク径 a φ 6mm ミドルシャンク

※シャンク長：80mm のタイプです。



品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB1C04M	6	12.7	93	3,520
SB1C06M	9.5	19	99	4,990
SB1C08M	12.7	25	105	7,770



品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB2C04M	6	12.7	93	4,120
SB2C05M	8	19	99	5,570
SB2C06M	9.5	19	99	5,570
SB2C08M	12.7	25	105	8,740



品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB3C02M	6	12.7	93	4,290
SB3C03M	9.5	19	99	5,420
SB3C05M	12.7	25	105	8,020



品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB4C01M	6	12.7	93	4,290
SB4C03M	9.5	19	99	5,790
SB4C04M	12.7	25	105	7,900



品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB6C01M	6	9.5	90	4,940
SB6C02M	9.5	16	96	5,570
SB6C03M	12.7	22	102	8,190



品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB7C01M	6	16	96	4,420
SB7C03M	9.5	27	107	6,830
SB7C04M	12.7	28	108	9,060



品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB8C03M	6	5	85	3,780
SB8C04M	8	6.4	86	4,550
SB8C05M	9.5	8	88	4,550
SB8C07M	12.7	11	91	6,130



品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB51C01M	8	19	99	5,710
SB51C02M	12.7	32	112	11,640



品番 (W.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB7C01M	6	16	96	4,420
SB7C03M	9.5	27	107	6,830
SB7C04M	12.7	28	108	9,060

⚠ 使用回転数を下げてください。

■シャンク径 a φ 6mm ロングシャンク

※シャンク長：150mm のタイプです。



品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB1C04L	SB1C04SL	6	12.7	163	3,520
SB1C06L	SB1C06SL	9.5	19	169	4,990
SB1C08L	SB1C08SL	12.7	25	175	7,770



品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB2C04L	SB2C04SL	6	12.7	163	4,120
SB2C06L	SB2C06SL	9.5	19	169	5,570
SB2C08L	SB2C08SL	12.7	25	175	8,740



品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB3C02L	SB3C02SL	6	12.7	163	4,290
SB3C03L	SB3C03SL	9.5	19	169	5,420
SB3C05L	SB3C05SL	12.7	25	175	8,020



品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB4C01L	SB4C01SL	6	12.7	163	4,290
SB4C03L	SB4C03SL	9.5	19	169	5,790
SB4C04L	SB4C04SL	12.7	25	175	7,900



品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB6C01L	SB6C01SL	6	9.5	160	4,940
SB6C02L	SB6C02SL	9.5	16	166	5,570
SB6C03L	SB6C03SL	12.7	22	172	8,190



品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB7C01L	SB7C01SL	6	16	172	4,420
SB7C03L	SB7C03SL	9.5	27	177	6,830
SB7C04L	SB7C04SL	12.7	28	178	9,060



品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB8C03L	SB8C03SL	6	5	155	3,780
SB8C05L	SB8C05SL	9.5	8	158	4,550
SB8C07L	SB8C07SL	12.7	11	161	6,130



品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB51C01L	SB51C01SL	8	19	169	5,710
SB51C02L	SB51C02SL	12.7	32	182	11,640



品番 (W.cut)	品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望 小売価格
SB7C01L	SB7C01SL	6	16	172	4,420
SB7C03L	SB7C03SL	9.5	27	177	6,830
SB7C04L	SB7C04SL	12.7	28	178	9,060

⚠ 使用回転速度を下げてください。

マイクロエアグラインダー&スーパー超硬バー MICRO AIR GRINDERS & SUPER CARBIDE BURS

計測機器類
一般作業工具類
配管工具類
ギヤブローラ類
油圧機器類
マイクロエアーグラインダー
鋼材用吊クランプ類
コンクリート元製品用吊クランプ類
ハウジング用吊クランプ類
特殊吊クランプ類
クレーン類
ジックブロック・ブレード
精密バイス&真空チャック
治具パーツ
ローレットホルダー&パイ
各種材料/索引