

UPS series

瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップ



UPS-300 / 500 / 1000

UPS 100V-100V

品番	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法(mm)			重量	本体価格
				W	D	H		
○ UPS-300	AC-100V	AC-100V	250VA	90	270	155	約 6.5 kg	56,000
○ UPS-500			400VA	90	240	320	約 11 kg	98,000
○ UPS-1000			800VA	130	350	400	約 29 kg	223,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

入力コード付

瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップし常に安定した電力を供給します。

- 停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。
- 停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクタを設けています。
- 常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。
- バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。
- ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。
- バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
- タテ、ヨコ自在型ですのでわずかなスペースに設置できます。(UPS-500・1000)
- 200V仕様・220V仕様も製作可能

形状・寸法図

