


曲尺 平びた シルバー

| 品番 | 表 | 角部・羊角形状 | 裏 |
|-------------------------|---|---------|---|
| 10032 10297 | | | |
| 10007 | | | |
| 10592 10595 10620 | | | |
| 10008 | | | |
| 10016 | | | |
| 10590 10598 | | | |
| 10044 10033 10047 | | | |
| 10037 | | | |
| 10045 10046 10048 | | | |
| 10038 | | | |

| 品番 | 品名 | 標準小売価格 | 長枝×巾×厚さ (短枝) | 製品重量 (g) | JANコード | 入数 | 包装 形態 |
|-------|--|------------|-----------------------|-------------|-----------------|----|--------------------------------------|
| 10032 | 50cm 表裏同日 JIS 赤 ■ | 2,700 (税別) | 520×15×1.0 (260) | 87 | 4 960910 100329 | 10 | ■ |
| 10297 | 30cm 表裏同日 JIS 赤 ■ | 2,500 (税別) | 320×15×1.0 (160) | 55 | 4 960910 102972 | 10 | ■ |
| 10007 | 15cm 表裏同日 赤 ■ | 1,800 (税別) | 160×15×1.0 (80) | 26 | 4 960910 100077 | 10 | ■ |
| 10592 | 1尺5寸 表裏同日 赤 ■ | 2,700 (税別) | 485×15×1.0 (242.5) | 82 | 4 960910 105928 | 10 | ■ |
| 10595 | 1尺6寸 表裏同日 赤 ■ | 2,700 (税別) | 520×15×1.0 (260) | 87 | 4 960910 105959 | 10 | ■ |
| 10620 | 1尺 表裏同日 赤 ■ | 2,500 (税別) | 320×15×1.0 (160) | 55 | 4 960910 106208 | 10 | ■ |
| 10008 | 5寸 表裏同日 赤 ■ | 1,800 (税別) | 160×15×1.0 (80) | 26 | 4 960910 100084 | 10 | ■ |
| 10016 | 50cm 裏面角目 JIS 赤 ■ | 2,700 (税別) | 520×15×1.0 (260) | 87 | 4 960910 100169 | 10 | ■ |
| 10590 | 1尺5寸 裏面角目 赤 ■ | 2,700 (税別) | 485×15×1.0 (242.5) | 82 | 4 960910 105904 | 10 | ■ |
| 10598 | 1尺6寸 裏面角目 赤 ■ | 2,700 (税別) | 520×15×1.0 (260) | 87 | 4 960910 105980 | 10 | ■ |
| 10044 | 50cm/1尺5寸 併用目盛 赤 ■ | 2,700 (税別) | 520×15×1.0 (260) | 87 | 4 960910 100442 | 10 | ■ |
| 10033 | 50cm/1尺6寸 併用目盛 赤 ■ | 2,700 (税別) | 520×15×1.0 (260) | 87 | 4 960910 100336 | 10 | ■ |
| 10047 | 30cm/1尺 併用目盛 赤 ■ | 2,500 (税別) | 320×15×1.0 (160) | 55 | 4 960910 100473 | 10 | ■ |
| 10037 | 15cm/5寸 併用目盛 赤 ■ | 1,800 (税別) | 160×15×1.0 (80) | 26 | 4 960910 100374 | 10 | ■ |
| 10045 | 1尺5寸/50cm 併用目盛 赤 ■ | 2,700 (税別) | 520×15×1.0 (260) | 87 | 4 960910 100459 | 10 | ■ |
| 10046 | 1尺6寸/50cm 併用目盛 赤 ■ | 2,700 (税別) | 520×15×1.0 (260) | 87 | 4 960910 100466 | 10 | ■ |
| 10048 | 1尺/30cm 併用目盛 赤 ■ | 2,500 (税別) | 320×15×1.0 (160) | 55 | 4 960910 100480 | 10 | ■ |
| 10038 | 5寸/15cm 併用目盛 赤 ■ | 1,800 (税別) | 160×15×1.0 (80) | 26 | 4 960910 100381 | 10 | ■ |

特長

- 丸・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。
- 外側基点の内目盛が付いています。
- 全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。



- 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

用途

- 各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

仕様

ー: 目盛なし 角目: 角目目盛 丸目: 丸目目盛
 吉凶: 吉凶目盛 ホゾ: ホゾ穴測定目盛

| | | 10032 | 10297 | 10007 | 10592 |
|--------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
| 表目盛 | 長枝 | 外目盛 50cm | 30cm | 15cm | 1尺5寸 |
| | 内目盛 | 45cm | 25cm | 10cm | 1尺 |
| | 短枝 | 外目盛 25cm | 15cm | 7.5cm | 7.5寸 |
| | 内目盛 | 20cm | 10cm | 7cm | 7寸 |
| 裏目盛 | 長枝 | 外目盛 50cm | 30cm | 15cm | 1尺5寸 |
| | 内目盛 | 40cm | 25cm | 10cm | 1尺 |
| | 短枝 | 外目盛 25cm | 15cm | 7.5cm | 7.5寸 |
| | 内目盛 | 20cm | 10cm | 7cm | 7寸 |
| 角部形状 | | 同厚 | | | |
| 直角度 | | 100mmにつき0.1mm以下 | | | |
| 長さの許容差 | | ±0.2mm | | | |
| 材質 | | ステンレス | | | |

| | | 10595 | 10620 | 10008 | 10016 |
|--------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
| 表目盛 | 長枝 | 外目盛 1尺6寸 | 1尺 | 5寸 | 50cm |
| | 内目盛 | 1尺 | 7寸 | 3寸 | 45cm |
| | 短枝 | 外目盛 8寸 | 5寸 | 2.5寸 | 25cm |
| | 内目盛 | 7寸 | 3寸 | 2寸 | 20cm |
| 裏目盛 | 長枝 | 外目盛 1尺6寸 | 1尺 | 5寸 | 角目 |
| | 内目盛 | 1尺 | 7寸 | 3寸 | 丸目ホゾ |
| | 短枝 | 外目盛 8寸 | 5寸 | 2.5寸 | 25cm |
| | 内目盛 | 7寸 | 3寸 | 2寸 | - |
| 角部形状 | | 同厚 | | | |
| 直角度 | | 100mmにつき0.1mm以下 | | | |
| 長さの許容差 | | ±0.2mm | | | |
| 材質 | | ステンレス | | | |

| | | 10590 | 10598 | 10044 | 10033 |
|--------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
| 表目盛 | 長枝 | 外目盛 1尺5寸 | 1尺6寸 | 50cm | |
| | 内目盛 | 1尺 | | 42cm | |
| | 短枝 | 外目盛 7.5寸 | 8寸 | 25cm | |
| | 内目盛 | 7寸 | | 20cm | |
| 裏目盛 | 長枝 | 外目盛 角目 | | 1尺5寸 | 1尺6寸 |
| | 内目盛 | 吉凶ホゾ | | 1尺 | |
| | 短枝 | 外目盛 7.5寸 | 8寸 | 7.5寸 | 8寸 |
| | 内目盛 | 丸目 | | 7寸 | |
| 角部形状 | | 同厚 | | | |
| 直角度 | | 100mmにつき0.1mm以下 | | | |
| 長さの許容差 | | ±0.2mm | | | |
| 材質 | | ステンレス | | | |

| | | 10047 | 10037 | 10045 | |
|--------|-----|-----------------|-------|-------|--|
| 表目盛 | 長枝 | 外目盛 30cm | 15cm | 1尺5寸 | |
| | 内目盛 | 25cm | 10cm | 1尺 | |
| | 短枝 | 外目盛 15cm | 7.5cm | 7.5寸 | |
| | 内目盛 | 10cm | 7cm | 7寸 | |
| 裏目盛 | 長枝 | 外目盛 1尺 | 5寸 | 50cm | |
| | 内目盛 | 7寸 | 3寸 | 42cm | |
| | 短枝 | 外目盛 5寸 | 2.5寸 | 25cm | |
| | 内目盛 | 3寸 | 2寸 | 20cm | |
| 角部形状 | | 同厚 | | | |
| 直角度 | | 100mmにつき0.1mm以下 | | | |
| 長さの許容差 | | ±0.2mm | | | |
| 材質 | | ステンレス | | | |

| | | 10046 | 10048 | 10038 | |
|--------|-----|-----------------|-------|-------|--|
| 表目盛 | 長枝 | 外目盛 1尺6寸 | 1尺 | 5寸 | |
| | 内目盛 | 1尺 | 7寸 | 3寸 | |
| | 短枝 | 外目盛 8寸 | 5寸 | 2.5寸 | |
| | 内目盛 | 7寸 | 3寸 | 2寸 | |
| 裏目盛 | 長枝 | 外目盛 50cm | 30cm | 15cm | |
| | 内目盛 | 40cm | 25cm | 10cm | |
| | 短枝 | 外目盛 25cm | 15cm | 7.5cm | |
| | 内目盛 | 20cm | 10cm | 7cm | |
| 角部形状 | | 同厚 | | | |
| 直角度 | | 100mmにつき0.1mm以下 | | | |
| 長さの許容差 | | ±0.2mm | | | |
| 材質 | | ステンレス | | | |