

曲尺 小型

品番	表	角部・竿部断面	裏
12130			
12017			
12325			
12114			
12435			
12416			
12476			
12101			
12102			
12103			
12104			

品番	品名	標準小売価格	長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
12130	溝付 ステン 30×15cm 表裏同目	1,000 (税別)	330×15×1.1 (165)	57	4 960910 121300	10	
12017	溝付 ステン 30×15cm 裏面角目	1,000 (税別)	330×15×1.1 (165)	57	4 960910 120174	10	
12325	平 ステン 30×15cm 表裏同目	550 (税別)	330×15×1.1 (163)	60	4 960910 123250	10	
12114	平 ステン 30×15cm 裏面角目	550 (税別)	330×15×1.1 (163)	60	4 960910 121140	10	
12435	サンデーカーペンター 黒色 30×15cm 表裏同目 白目盛	350 (税別)	330×15×1.3 (163)	67	4 960910 124356	10	
12416	サンデーカーペンター 黒色 30×15cm 裏面角目 白目盛	350 (税別)	330×15×1.3 (163)	67	4 960910 124165	10	
12476	ホワイトサンデー 白色 30×15cm 裏面角目 黒目盛	350 (税別)	330×15×1.3 (163)	67	4 960910 124769	10	
12101	三寸法師 ステン 10×5cm 表裏同目	650 (税別)	105×10×1.2 (55)	14	4 960910 121010	10 (100)	
12102	三寸法師 ステン 3×1.5寸 表裏同目	650 (税別)	105×10×1.2 (55)	14	4 960910 121027	10 (100)	
12103	五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目	800 (税別)	160×10×1.2 (80)	20	4 960910 121034	10 (60)	
12104	五寸法師 ステン 5×2.5寸 表裏同目	800 (税別)	160×10×1.2 (80)	20	4 960910 121041	10 (60)	

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(黒)は表面・メートル / 下段(白)は裏面・R相当目盛) マブネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤と文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッチ付
 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(黒)は表面・R相当 / 下段(白)は裏面・メートル目盛) スペリ止付 温度計・湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢印付 大角度目盛付 プラスチックレンズ

特長

- 溝付・平
 - 使い勝手が良く、携帯に便利な小型タイプです。
 - ステンレス製なので丈夫でさびにくくなっています。
 - 目盛数字はエッチング加工+黒色メッキなので消えにくくなっています。



ステン仕上 溝付



ステン仕上 平

- サンデーカーペンター・ホワイトサンデー
 - 使い勝手が良く、携帯に便利な小型タイプです。
 - 材料にピタッと張り付いてケガキやすいフラット形状です。
 - 黒地に白目盛、もしくは白地に黒目盛なので目盛や数字が読み取りやすくなっています。



黒色塗装
サンデーカーペンター



白色塗装
ホワイトサンデー

- 三寸法師・五寸法師
 - 使い勝手が良く、携帯に便利な小型タイプです。
 - ステンレス製なので丈夫でさびにくくなっています。
 - ちょっとしたケガキ作業や定規としても便利です。



ステン仕上
三寸法師



ステン仕上
五寸法師

用途

- 各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

仕様

ー：目盛なし 角目：角目目盛 丸目：丸目目盛
 吉凶：吉凶尺目盛 ホソ：ホソ穴測定目盛

	12130	12017	12325	12114
表目盛	長枝 外目盛	30cm		
	内目盛	5mmピッチ30cm		
	短枝 外目盛	15cm		
	内目盛	5mmピッチ15cm		
裏目盛	長枝 外目盛	30cm	角目	角目
	内目盛	5mmピッチ30cm	角目	角目
	短枝 外目盛	15cm	丸目	丸目
	内目盛	5mmピッチ15cm	丸目	丸目
角部形状		同厚		
直角度		100mmにつき0.1mm以下		
長さの許容差		±0.2mm		
材 質		ステンレス		

	12435	12416	12476
表目盛	長枝 外目盛	30cm	
	内目盛	5mmピッチ30cm	
	短枝 外目盛	15cm	
	内目盛	5mmピッチ15cm	
裏目盛	長枝 外目盛	30cm	角目
	内目盛	5mmピッチ30cm	角目
	短枝 外目盛	15cm	丸目
	内目盛	5mmピッチ15cm	丸目
角部形状		同厚	
直角度		100mmにつき0.1mm以下	
長さの許容差		±0.3mm	
材 質		鉄	

	12101	12102	12103	12104
表目盛	長枝 外目盛	10cm	3寸	15cm
	内目盛	—	1cmピッチ15cm	—
	短枝 外目盛	5cm	1.5寸	7.5cm
	内目盛	—	1cmピッチ7cm	—
裏目盛	長枝 外目盛	10cm	3寸	15cm
	内目盛	1cmピッチ10cm	—	1cmピッチ15cm
	短枝 外目盛	5cm	1.5寸	7.5cm
	内目盛	1cmピッチ5cm	—	1cmピッチ7cm
角部形状		同厚		
直角度		100mmにつき0.1mm以下		
長さの許容差		±0.2mm		
材 質		ステンレス		