



※マークによる解説はP.2を参照

ハイスーパーホース

鮮やかなグリーンカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい。



材質 PVC

品質

- 構造／単層管チューブ
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-40℃
- 耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**
- 食品衛生法(厚生省告示20号) 適合

用途

家庭用給水用具、家庭用散水用具として

ハイスーパーホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
HS-15 5G	5mカット	15 ※1	グリーン	0.13MPa	116037	32	31×60×67	23.7
HS-15 10G	10mカット	15 ※1	グリーン	0.13MPa	116044	16	31×60×67	23.6
HS-15 20G	20mカット	15 ※1	グリーン	0.13MPa	116068	8	35×69×51	23.4
HS-15 30G	30mカット	15 ※1	グリーン	0.13MPa	116075	4	37×73×32	17.8
HS-1519D 50G	50mドラム	15 ※1	グリーン	0.13MPa	116082	4	44×44×67	30.4

※1 内径のみ表示



▲10mカット品



▲50mドラム巻き

ハイパワーホース



※マークによる解説はP.2を参照

肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。



材質 PVC

品質

- 構造／単層管チューブ
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-50℃
- 耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**
- 食品衛生法(厚生省告示178号) 適合

用途

家庭用給水用具、家庭用散水用具として

ハイパワーホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
HP-1522D 50R	50mドラム	15×22	レッド	0.20MPa	101187	2	46×46×44	28.1
HP-1825D 50R	50mドラム	18×25	レッド	0.17MPa	101194	2	46×46×48	32.4



▲50mドラム巻き