

# trad<sup>®</sup> 両口ラチェットレンチ

シノ付曲両口ラチェットレンチ

足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!  
仮枠足場・住宅施工等に!



<ショートタイプ>

JANコード	商品コード	品番	サイズ	全長	重量	内箱/外箱
4954458295593	<b>823204</b>	TRW-1719	17×19mm	250mm	380g	6/48
4954458295609	<b>823205</b>	TRW-1721	17×21mm	250mm	370g	6/48
4954458295616	<b>823206</b>	TRW-1921	19×21mm	250mm	380g	6/48

■ショートタイプ

JANコード	商品コード	品番	サイズ	全長	重量	内箱/外箱
4954458295562	<b>823201</b>	TRW-1719S	17×19mm	180mm	230g	6/48
4954458295579	<b>823202</b>	TRW-1721S	17×21mm	180mm	240g	6/48
4954458295586	<b>823203</b>	TRW-1921S	19×21mm	180mm	260g	6/48

## アルミ両口ラチェットレンチシノ付曲

軽量アルミ仕様!  
サイズによって異なるカラーリング



特長

- 足場組みの番線締め付け  
穴合わせに最適な曲シノ付!

材質

- 本体:アルミニウム  
ギア:40CR  
●表面処理:アルマイト仕上げ

JANコード	商品コード	品番	サイズ	全長	重量	ギア数	内箱/外箱
4954458303083	<b>823264</b>	TAR-1719	17×19mm	250mm	235g	32	6/48
4954458303090	<b>823265</b>	TAR-1721	17×21mm	250mm	235g	32	6/48
4954458303106	<b>823266</b>	TAR-1921	19×21mm	250mm	235g	32	6/48

TAR-1719 TAR-1721 TAR-1921



# 両口ラチェットレンチ

働く男のガンメタ!



<ショートタイプ>

特長

- 落下防止コード取り付け穴付き
- 曲がりシノ付き

JANコード	商品コード	品番	サイズ	全長	重量	内箱/外箱
4954458304059	<b>350968</b>	ORW-1721	17×21mm	240mm	410g	6/48
4954458304042	<b>350967</b>	ORW-1721S	17×21mm	180mm	320g	6/48

ORW-1721

ORW-1721S