

ラスジェット

水置換性防錆剤

■特長

- 水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸食したり、色を変えることはありません。
- 電気接点に干渉ですから、電気装置の保護に優れています。
- 塩分の付着や、海面上で生ずる腐食を防止し、指紋による発錆も防ぎます。

■用途

- あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑
- 電気装置、バッテリー、通信機、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿

■性能／性状

- 膜厚:2~3ミクロン
- 屋内防錆:24ヶ月以上
- 塩水噴霧:120時間以上
- 湿潤箱:1440時間以上
- 使用温度範囲:-10~120℃

■成分

- ワックス
- 防錆添加剤
- 潤滑油
- 高級脂肪酸エステル
- インパラフィン系溶剤
- 石油系炭化水素
- LPG(品番00107)
- 第四類第二石油類210mℓ 危険等級Ⅲ(品番00107)
- 第四類第二石油類15ℓ 危険等級Ⅲ(品番00160)



JIP107 ラスジェット
(品番:00107)



JIP160 ラスジェット 15L
(品番:00160)

品番	内容量	入数	JANコード
00107	420mℓ	24本(6本×4箱)	4985329101071
00160	15ℓ	1缶	4985329101606