

整備用ケミカル パーツ&ブレーキクリーナー

パーツ&ブレーキクリーナー シリーズ

PRTR 有機則
非該当 非該当

有機溶剤中毒予防規則非該当速乾性洗浄剤

特長

- 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
- 金属部品、金型、精密機器等の油污を素早く除去します。
- 液剤そのものは金属に対する腐食性はありません。
- 速乾性です。
- 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
- 容量、乾燥性、洗浄力の違う多様な製品を揃えています。

おもな使用例

- 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
- 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
- ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
- 油圧機器、シリンダーの油污れ落とし
- チェーンの油污れ落とし
- 精密機器の洗浄

テクニカルデータ

- 使用温度範囲=常温

※注意…可燃性ですので通電中には使用しないでください。

ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。

品番	商品名	内容量	入数	洗浄力	乾燥性	樹脂影響	特長
① 000257	M-1 クリーナー 18L	18L	1缶	★★★★	★★	★	有機則タイプ中洗浄力が一番強いタイプ。ネジロタイプ 詰替え式充填スプレーシステム使用可。
② 000258	M-1 クリーナー 840mL	840mL	30本	★★★★	★★	★	有機則タイプ中洗浄力が一番強いタイプ。840mLジャンボ缶。
③ 000600	強力パーツ&ブレーキクリーナー SUPER MAX	840mL	24本(12本×2箱)	★★★★	★★	★	洗浄力が強いタイプ。840mLジャンボ缶。
④ 000262	パーツ&ブレーキクリーナーA 18L	18L	1缶	★★★	★★	★★	00062 パーツ&ブレーキクリーナーAの18L液物タイプ。エコノ詰替え充填システム使用可。
⑤ 000265	パーツ&ブレーキクリーナーT 18L	18L	1缶	★★★	★★	★★	有機則タイプ中洗浄力が一番強いタイプ。ネジロタイプ 詰替え式充填スプレーシステム使用可。
⑥ 000062	パーツ&ブレーキクリーナーA	500mL	24本(12本×2箱)	★★★	★★	★	標準仕様、オールマイティータイプ。
⑦ 000598	パーツ&ブレーキクリーナー840	840mL	30本	★★	★★	★★★	840mLジャンボ缶でお徳用タイプ。
⑧ 000118	パーツ&ブレーキクリーナー	420mL	24本(6本×4箱)	★★	★★	★★	樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
⑨ 000601	速乾パーツ&ブレーキクリーナー SUPER MAX	840mL	24本(12本×2箱)	★	★★★★	★★★★	乾燥が一番速いタイプ。840mLジャンボ缶。
⑩ 000251	2Bクリーナー 18L	18L	1缶	★	★	★★★★	第二石油類のクリーナーの18L液物タイプ。詰替え式充填スプレーシステム使用可。
⑪ 000255	2BクリーナーS	500mL	24本(12本×2箱)	★	★	★★★★	第二石油類のクリーナーのエアゾールタイプ。2Wayノズル、逆さ使用可。

★マークについて

※洗浄力、乾燥性、樹脂への影響は、当社溶剤系洗浄剤を比較したものです。

★の数量で能力の表現をしています。多いほど性能が良い。

◆洗浄力は★の数で表現しており、多いほど洗浄能力が強い事を示します。

◆乾燥性は★の数で表現しており、多いほど乾燥性が速い事を示します。

◆樹脂影響は★の数で表現しており、多いほど樹脂に影響がないことを示します。

※ただし、樹脂の種類により影響が出るものもあります。目立たない部分にてテストしてご使用してください。



③ 品番 000600
強力パーツ&ブレーキクリーナー
SUPER MAX

④ 品番 000262
パーツ&ブレーキクリーナーA
18L

⑤ 品番 000265
パーツ&ブレーキクリーナーT
18L

⑥ 品番 000062
パーツ&ブレーキクリーナーA

⑦ 品番 000598
パーツ&ブレーキクリーナー840

⑧ 品番 000118
パーツ&ブレーキクリーナー

⑨ 品番 000601
速乾パーツ&ブレーキクリーナー
SUPER MAX