

B-1125・B-1126・B-1127

ステンレス製



チェーン
CHAINS

B

蝶番・ステー・周辺機器



B-1125

仕様	●材	質: ステンレス鋼線材(SUS304)
	●線	径: φ2.6・φ2.0・φ1.6・φ1.2 (単位30m)
納期	●標準品・・・納期お問合せください	
備考	●チタニウム製はお問合せください。	
Specifications	●Material:	Stainless steel wire (SUS304)
	●Wire diam.:	φ2.6 / φ2.0 / φ1.6 / φ1.2 (30m-units)

ステンレス ビクターチェーン Victor chains

商品番号 Product No.	RoHS 10	参考使用荷重 N Working load	1巻	1role	量販価格		1m単位	Unit: 1m
			コード Code	単価	数量	単価	コード Code	単価
B-1125-φ2.6	●	980	10759					
B-1125-φ2.0	●	780	10760					
B-1125-φ1.6	●	490	10761					
B-1125-φ1.2	●	300	10762					

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



B-1126

仕様	●材	質: ステンレス鋼線材(SUS304)
	●線	径: φ3.0・φ2.5・φ2.0・φ1.6・φ1.2(単位30m)
納期	●標準品・・・納期お問合せください	
備考	●チタニウム製はお問合せください。	
Specifications	●Material:	Stainless steel wire (SUS304)
	●Wire diam.:	φ3.0 / φ2.5 / φ2.0 / φ1.6 / φ1.2 (30m-units)

ステンレスマンテルチェーン Mantel chains

商品番号 Product No.	RoHS 10	参考使用荷重 N Working load	1巻	1role	量販価格		1m単位	Unit: 1m
			コード Code	単価	数量	単価	コード Code	単価
B-1126-φ3.0	●	1280	10763					
B-1126-φ2.5	●	980	10764					
B-1126-φ2.0	●	590	10765					
B-1126-φ1.6	●	78	10766					
B-1126-φ1.2	●	58	10767					

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



B-1127

仕様	●材	質: ステンレス鋼線材(SUS304)
	●線	径: φ1.6・φ1.2(単位30m)
納期	●標準品・・・納期お問合せください	
備考	●チタニウム製はお問合せください。	
Specifications	●Material:	Stainless steel wire (SUS304)
	●Wire diam.:	φ1.6 / φ1.2 (30m-units)

ステンレス二重チェーン Double chains

商品番号 Product No.	RoHS 10	参考使用荷重 N Working load	1巻	1role	量販価格		1m単位	Unit: 1m
			コード Code	単価	数量	単価	コード Code	単価
B-1127-φ1.6	●	100	10768					
B-1127-φ1.2	●	60	10769					

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

段付蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)

PERIPHERAL EQUIPMENT