

汎用形

汎用形油圧シリンダ

●標準形

35H-3

●スイッチセット

35H-3R

複動形片ロッド

35H-3 : 標準形

35H-3R : スwitchセット

複動形両ロッド

35H-3D : 標準形

35H-3RD : スwitchセット

- 1 ニトリルゴム
3 ふっ素ゴム
6 水素化ニトリルゴム
8 スリッパシール

支持形式

標準形 : $\phi 32 \sim \phi 160$ スイッチセット : $\phi 32 \sim \phi 100$

- B 両側クッション付
R ロッド側クッション付
H ヘッド側クッション付
N クッションなし

シリンダストローク(mm)

形式記号の破線は、不要の場合無記入。

■ 準標準品


- J ナイロンターポリン
JN クロロブレン
JK コーネックス
- T 先(1山先端金具)
Y Y先(2山先端金具)
F F先(Fジョイント)
- ブラケット付
対応支持形式
CB形・TA形・TC形
- スイッチ数量(1, 2, ~n)
- スイッチ記号
注) 適合スイッチセットについては、スイッチ
一覧表よりご選定ください。

① スwitchセット発注時の注意


- スwitch不要の場合は、スイッチ記号⑦、
スイッチ数量⑧は0で手配してください。
- スwitchはシリンダ本体に組付けずに発送
いたします。

支持形式

SD SD形(基本形)



FA FA形(ロッド側フランジ形)



CB CB形(クレビス形)




LA LA形(軸直角フート形)



FB FB形(ヘッド側フランジ形)



TA TA形(ロッド側トラニオン形)



LB LB形(軸方向フート形)



CA CA形(アイ形)



TC TC形(中間トラニオン形)

