

TKUA45H26 ブラケット／仕切板 形番

■ 仕切板 (通常、移動端2リンク目より2リンク毎に取付け)

種類	仕切方式	形番
縦仕切板	縦仕切板のみ使用 あるいはDSA	スライド取付 TKUA45H26-STAS ロック取付 TKUA45H26-STAL
	DSB	TKUA45H26-STBS
横仕切板	DSA	TKUA45H26-HS〇〇
	DSB	TKUA45H26-HSB△△

注) 〇〇=38, 58, 78, 103

△△=『仕切寸法』のCあるいはD寸法を示します。

■ 縦仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKUA45H26-STAS	TKUA45H26-30/40W**R**
TKUA45H26-STAL	
TKUA45H26-STBS	

■ 横仕切板 (アルミニウム製)

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKUA45H26-HS38	TKUA45H26-30/40W38R**
TKUA45H26-HS58	TKUA45H26-30/40W58R**
TKUA45H26-HS78	TKUA45H26-30/40W78R**
TKUA45H26-HS103	TKUA45H26-30/40W103R**

■ 横仕切板 (プラスチック製)

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKUA45H26-HSB10	TKUA45H26-30/40W**R**
TKUA45H26-HSB15	
TKUA45H26-HSB20	
TKUA45H26-HSB25	
TKUA45H26-HSB30	
TKUA45H26-HSB35	
TKUA45H26-HSB40	
TKUA45H26-HSB50	
TKUA45H26-HSB60	
TKUA45H26-HSB70	

■ ケーブルクランプクシ歯形 (一体形ブラケット用)

形番	適用ブラケット
TKUA45H26W38-CL-P	TKUA45H26W38-MO/MI/FO/FI
TKUA45H26W58-CL-P	TKUA45H26W58-MO/MI/FO/FI
TKUA45H26W78-CL-P	TKUA45H26W78-MO/MI/FO/FI
TKUA45H26W103-CL-P	TKUA45H26W103-MO/MI/FO/FI

■ ケーブルクランプクシ歯形 (分割形ブラケット用)

形番	適用ブラケット
TKUA45H26W25-CL-U	TKUA45H26W25-MU/FU
TKUA45H26W38-CL-U	TKUA45H26W38-MU/FU
TKUA45H26W58-CL-U	TKUA45H26W58-MU/FU
TKUA45H26W78-CL-U	TKUA45H26W78-MU/FU
TKUA45H26W103-CL-U	TKUA45H26W103-MU/FU

■ ブラケット (〇〇=本体W寸法)

種類	形番	
	ケーブルクランプクシ歯形なし	ケーブルクランプクシ歯形付
一体形	固定端ブラケット	TKUA45H26W〇〇-FO/FI ^[1] TKUA45H26W〇〇-FOCL/FICL
	移動端ブラケット	TKUA45H26W〇〇-MO/MI ^[1] TKUA45H26W〇〇-MOCL/MICL
分割形	固定端ブラケット	TKUA45H26W〇〇-FU TKUA45H26W〇〇-FUCL ^[2]
	移動端ブラケット	TKUA45H26W〇〇-MU TKUA45H26W〇〇-MUCL ^[2]

注) 1. W=25用は除く。

2. 付属のケーブルクランプクシ歯形は1個。

3. ブラケット、仕切板、ケーブルクランプクシ歯形は通常、部品にて納入します。

■ 一体形ブラケット

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKUA45H26W38-MO	TKUA45H26-30/40W38R**
TKUA45H26W38-MI	
TKUA45H26W38-FO	TKUA45H26-30/40W38R**
TKUA45H26W38-FI	
TKUA45H26W58-MO	TKUA45H26-30/40W58R**
TKUA45H26W58-MI	
TKUA45H26W58-FO	TKUA45H26-30/40W58R**
TKUA45H26W58-FI	
TKUA45H26W78-MO	TKUA45H26-30/40W78R**
TKUA45H26W78-MI	
TKUA45H26W78-FO	TKUA45H26-30/40W78R**
TKUA45H26W78-FI	
TKUA45H26W103-MO	TKUA45H26-30/40W103R**
TKUA45H26W103-MI	
TKUA45H26W103-FO	TKUA45H26-30/40W103R**
TKUA45H26W103-FI	

■ 一体形ブラケット (ケーブルクランプクシ歯形付)

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKUA45H26W25-MOCL	TKUA45H26-30/40W25R**
TKUA45H26W25-MICL	
TKUA45H26W25-FOCL	TKUA45H26-30/40W25R**
TKUA45H26W25-FICL	
TKUA45H26W38-MOCL	TKUA45H26-30/40W38R**
TKUA45H26W38-MICL	
TKUA45H26W38-FOCL	TKUA45H26-30/40W38R**
TKUA45H26W38-FICL	
TKUA45H26W58-MOCL	TKUA45H26-30/40W58R**
TKUA45H26W58-MICL	
TKUA45H26W58-FOCL	TKUA45H26-30/40W58R**
TKUA45H26W58-FICL	
TKUA45H26W78-MOCL	TKUA45H26-30/40W78R**
TKUA45H26W78-MICL	
TKUA45H26W78-FOCL	TKUA45H26-30/40W78R**
TKUA45H26W78-FICL	
TKUA45H26W103-MOCL	TKUA45H26-30/40W103R**
TKUA45H26W103-MICL	
TKUA45H26W103-FOCL	TKUA45H26-30/40W103R**
TKUA45H26W103-FICL	

■ 分割形ブラケット

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKUA45H26W25-MU	TKUA45H26-30/40W25R**
TKUA45H26W25-FU	
TKUA45H26W38-MU	TKUA45H26-30/40W38R**
TKUA45H26W38-FU	
TKUA45H26W58-MU	TKUA45H26-30/40W58R**
TKUA45H26W58-FU	
TKUA45H26W78-MU	TKUA45H26-30/40W78R**
TKUA45H26W78-FU	
TKUA45H26W103-MU	TKUA45H26-30/40W103R**
TKUA45H26W103-FU	

■ 分割形ブラケット (ケーブルクランプクシ歯形付)

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKUA45H26W25-MUCL	TKUA45H26-30/40W25R**
TKUA45H26W25-FUCL	
TKUA45H26W38-MUCL	TKUA45H26-30/40W38R**
TKUA45H26W38-FUCL	
TKUA45H26W58-MUCL	TKUA45H26-30/40W58R**
TKUA45H26W58-FUCL	
TKUA45H26W78-MUCL	TKUA45H26-30/40W78R**
TKUA45H26W78-FUCL	
TKUA45H26W103-MUCL	TKUA45H26-30/40W103R**
TKUA45H26W103-FUCL	