

■本体部寸法表

サイズ&形式	ピッチ P	プッシュ径 R	内リンク内幅 W	プレート				ピン			最大許容張力 kN[kgf]	概略質量 kg/m	定尺リンク数
				厚さT ₁	厚さT ₂	幅H	幅h	径D	L ₁	L ₂			
RS25-PC	6.35	3.30	3.18	0.75	1.3	6.0	5.05	2.31	4.5	5.5	0.08{ 8}	0.095	160
RS35-PC	9.525	5.08	4.78	1.25	2.2	9.0	7.8	3.59	6.85	7.85	0.18{18}	0.22	320
RS40-PC	12.70	7.92	7.95	1.5	1.5	12.0	10.4	3.97	8.25	9.95	0.44{45}	0.39	240
RS50-PC	15.875	10.16	9.53	2.0	2.0	15.0	13.0	5.09	10.3	12.0	0.69{70}	0.58	192
RS60-PC	19.05	11.91	12.70	2.4	2.4	18.1	15.6	5.96	12.85	14.75	0.88{90}	0.82	160

■アタッチメント寸法表

サイズ&形式	C	C ₁	N	O	S	X	XS	L ₃	L ₄	アタッチメント1個当たりの付加質量 kg		
										A・SAアタッチメント	K・SKアタッチメント	EPアタッチメント
RS25-PC	7.95	7.95	5.6	3.4	4.75	11.45	11.65	6.0	10.0	0.0003	0.0006	0.0002
RS35-PC	10.5	9.5	7.9	3.4	6.35	15.35	14.55	9.5	15.65	0.0008	0.0016	0.0007
RS40-PC	12.75	12.7	9.5	3.6	8.0	17.8	17.4	9.4	16.75	0.002	0.004	0.001
RS50-PC	16.0	15.9	12.7	5.2	10.3	23.5	23.05	11.8	21.0	0.003	0.006	0.002
RS60-PC	19.15	18.3	15.9	5.2	11.9	28.3	26.85	14.2	25.75	0.007	0.014	0.003

注) 1. B系規格のブラコンビも特形に対応しています。お問合せください。

対応サイズ：RS08B-PC、RS10B-PC、RS12B-PC

2. アタッチメント付ブラコンビの継手リンクは専用の継手リンクになります。例：RS40-PC-A1-JL

3. ステンレスアタッチメント付RS形チェーン(SS仕様)をアタッチメント付ブラコンビに置替えられる場合は、チェーンにかかる張力を確認してください。また、最大許容張力以下でご使用ください。

4. EPアタッチメント以外は、内リンクにアタッチメントは取付けられませんので、偶数リンク毎の外リンクに取付けます。

5. オフセットリンクはありません。偶数リンクで使用してください。

6. 記載寸法は称呼寸法であり、実際の寸法とは異なる場合があります。

◆ブラコンビチェーンのガイドレールの受け方

ブラコンビチェーンはガイドレールに対して内リンクの下面で受けるようにしてください。

