

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

タブチ Cross-Link Polyethylene Pipe with Lagging Material
保温材付架橋ポリエチレン管

同商品群 在庫数 111 アイテム



HC-10HON5P-10M (ピンク)



HC-10HON5B-10M (ブルー)

特長 ●給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途 ●給水・給湯用屋内配管。 ●追焚用配管。
仕様 ●使用温度範囲:0~95℃ ●最高使用圧力:0.75MPa (95℃時)
●JIS K6769規格品
材質 ●内パイプ:架橋ポリエチレン (XPE)
●外層:ポリエチレン (PE)
製造国 ●日本

給湯用 仕様 ●色:ピンク

梱包数:1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	内径×外径 (mm)	長さ (m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
432-4382	HC-10HON5P-10M	¥3,051	¥8,070	赤	9.8×24.0	10	1	1.40	25(114)
328-1183	HC-10HON5P-60M MAKI	¥16,999	¥48,380	赤	9.8×24.0	60	5	4.38	4(80)
160-6054	HC-13HON10P-10M	¥4,250	¥15,290	赤	12.8×38.0	10	1	1.60	117(230)
432-4404	HC-13HON5P-10M	¥3,269	¥9,550	青	12.8×28.0	10	5	1.50	336(100)
328-1191	HC-13HON5P-60M MAKI	¥18,306	¥57,290	青	12.8×28.0	60	5	6.90	14(108)
432-4421	HC-16HON5P-10M	¥4,359	¥12,540	青	16.2×32.5	10	5	1.60	42(111)
328-1205	HC-16HON5P-30M MAKI	¥13,076	¥37,620	青	16.2×32.5	30	5	5.25	17(340)
328-1213	HC-20HON5P-20M MAKI	¥13,076	¥31,330	青	20.5×38.0	20	5	5.60	14(94)

給水用 仕様 ●色:ブルー

梱包数:1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	内径×外径 (mm)	長さ (m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
432-4374	HC-10HON5B-10M	¥3,051	¥8,070	青	9.8×24.0	10	5	1.40	48(178)
328-1221	HC-10HON5B-60M MAKI	¥16,999	¥48,380	青	9.8×24.0	60	5	4.38	5(167)
160-6055	HC-13HON10B-10M	¥4,250	¥15,290	青	12.8×38.0	10	1	1.60	104(171)
432-4391	HC-13HON5B-10M	¥3,269	¥9,550	青	12.8×28.0	10	5	1.50	352(95)
328-1230	HC-13HON5B-60M MAKI	¥18,306	¥57,290	青	12.8×28.0	60	5	6.90	16(200)
432-4412	HC-16HON5B-10M	¥4,359	¥12,540	青	16.2×32.5	10	5	1.60	19(46)
328-1248	HC-16HON5B-30M MAKI	¥13,076	¥37,620	青	16.2×32.5	30	5	5.25	16(320)
328-1256	HC-20HON5B-20M MAKI	¥13,076	¥31,330	青	20.5×38.0	20	5	5.60	19(119)

☎商品のお問い合わせ:0120-481-130 http://www.tabuchi.co.jp/

クボタケミックス Polyethylene Pipe
架橋ポリエチレン管

同商品群 在庫数 57 アイテム



PEX 10X10M-5R (赤)



PEX 10X10M-5B (青)

特長 ●耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途 ●建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
仕様 ●使用温度範囲:0~95℃
●最高使用圧力:1.5MPa (20℃時) ●JISK6769品
●保護材肉厚5mm
材質 ●架橋ポリエチレン
製造国 ●日本

色	タイプ
赤	給湯用
青	給水用

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	内径×外径 (mm)	長さ (m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
473-5641	PEX 10X10M-5R	¥5,661	オープン	赤	9.8×13.0	10	1	1.4	6(200)
473-5668	PEX 13X10M-5R	¥7,323	オープン	赤	12.8×17.0	10	1	1.5	20(75)
473-5706	PEX 16X10M-5R	¥9,857	オープン	赤	16.2×21.5	10	1	1.6	8(200)
473-5633	PEX 10X10M-5B	¥5,661	オープン	青	9.8×13.0	10	1	1.4	10(84)
473-5650	PEX 13X10M-5B	¥7,323	オープン	青	12.8×17.0	10	1	1.5	16(73)
473-5692	PEX 16X10M-5B	¥9,857	オープン	青	16.2×21.5	10	1	1.6	8(200)

☎商品のお問い合わせ:03-5715-7701 http://www.kubota-ci.co.jp/

クボタケミックス Polyethylene Pipe
架橋ポリエチレン管

同商品群 在庫数 57 アイテム



PEX 13X3M-5R (赤)



PEX 13X3M-5B (青)

特長 ●耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途 ●建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
仕様 ●使用温度範囲:0~95℃
●最高使用圧力:1.5MPa (20℃時) ●JISK6769品
●保護材肉厚5mm
材質 ●架橋ポリエチレン
製造国 ●日本

色	タイプ
赤	給湯用
青	給水用

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	内径×外径 (mm)	長さ (m)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
473-5684	PEX 13X3M-5R	¥2,859	オープン	赤	12.8×17.0	3	20	450	26(260)
473-5722	PEX 16X3M-5R	¥3,849	オープン	赤	16.2×21.5	3	10	480	9(300)
473-5749	PEX 20X3M-5R	¥5,071	オープン	赤	20.5×27.0	3	10	684	8(115)
473-5676	PEX 13X3M-5B	¥2,859	オープン	青	12.8×17.0	3	20	450	20(154)
473-5714	PEX 16X3M-5B	¥3,849	オープン	青	16.2×21.5	3	10	480	9(300)
473-5731	PEX 20X3M-5B	¥5,071	オープン	青	20.5×27.0	3	10	684	7(100)

☎商品のお問い合わせ:03-5715-7701 http://www.kubota-ci.co.jp/

クボタケミックス Polybutene Pipe
ポリブテン管

同商品群 在庫数 57 アイテム



PB-20X40M-5R (赤)



PB-20X40M-5B (青)

特長 ●耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途 ●建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
仕様 ●使用温度範囲:5~90℃
●最高使用圧力:1.0MPa (30℃時) ●JISK6792品
●保護材肉厚5mm
材質 ●ポリブテン
製造国 ●日本

色	タイプ
赤	給湯用
青	給水用

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	内径×外径 (mm)	長さ (m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
194-8971	PB-10X10M-5R	¥3,088	オープン	赤	9.8×13	10	1	0.70	0(-)
194-8973	PB-13X10M-5R	¥3,529	オープン	赤	12.8×17	10	1	1.10	3(-)
194-8975	PB-16X10M-5R	¥6,030	オープン	赤	16.8×22	10	1	1.40	0(-)
473-5595	PB-20X40M-5R	¥46,250	オープン	赤	21.2×27	40	1	9.12	1(50)
194-8970	PB-10X10M-5B	¥3,088	オープン	青	9.8×13	10	1	0.70	0(-)
194-8972	PB-13X10M-5B	¥3,529	オープン	青	12.8×17	10	1	1.10	1(-)
194-8974	PB-16X10M-5B	¥6,030	オープン	青	16.8×22	10	1	1.40	0(-)
473-5587	PB-20X40M-5B	¥46,250	オープン	青	21.2×27	40	1	9.12	1(100)

☎商品のお問い合わせ:03-5715-7701 http://www.kubota-ci.co.jp/



TRUSCO デジタル オレンジブック 携帯に便利!

いつでも、どこでも、すぐに使える!
オレンジブックがデジタル画面でペラペラ、サクサク閲覧!!

デジタルブック "3つの特長"

01. 設定いらず
02. 動画が見れる
03. 商品カテゴリ索引

オレンジブック.Comにて公開中!