

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ウインチ用ワイヤは7-1490ページに掲載

カツヤマキカイ



Wire-Pullers(Light weight type)

万能携帯ウインチ“チルホール”

修理  
可能

同商品群  
在庫数 8 アイ  
テム



T-35  
(ワイヤロープ別売)



TU-16WR20M  
(専用ワイヤロープ)

- 特 長**
- 縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。
  - ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。
- 用 途**
- 屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。
  - 材伐採時の位置決め、木起し。
  - 重量物の移動、機械の据付け作業。
- 材 質** ●スチール
- 製造国** ●日本

## ウインチ本体

発注単位1台

| 発注コード    | 品 番   | 税抜価格<br>(1台) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1台) | 最大能力<br>(t) | レバー1往復で動く<br>ワイヤロープの長さ(mm) | 専用ワイヤロープ径<br>(最大径)(mm) | ワイヤロープ破断強度<br>(kN) | 幅×奥行×高さ<br>(mm) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|
| 256-7687 | T-7   | ¥ 66,600     | ¥ 66,600               | 0.75        | 60                         | 8.3                    | 44.1               | 499×106.0×270   | 7          | 288(98)      |
| 256-7695 | TU-16 | ¥102,800     | ¥102,800               | 1.60        | 70                         | 11.7                   | 94.1               | 644×143.0×360   | 18         | 142(92)      |
| 752-7276 | T-35  | ¥221,000     | ¥221,000               | 3           | 26                         | 16.3                   | 177                | 712×140×350     | 26         | 26(130)      |

## 専用ワイヤロープ

仕 様 ●専用フック付  
材 質 ●スチール

発注単位1本

| 発注コード    | 品 番        | 税抜価格<br>(1本) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1本) | 適合本体  | ワイヤロープ(mm×m)<br>(径×長さ) | 梱包数<br>(本) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|------------|--------------|------------------------|-------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 256-7717 | T-7-WR20M  | ¥21,100      | ¥21,100                | T-7   | 8.3×20                 | 1          | 7          | 309(109)     |
| 256-7725 | TU-16WR20M | ¥30,000      | ¥30,000                | TU-16 | 11.7×20                | 1          | 12         | 148(94)      |

☎商品のお問い合わせ:078-306-3640 <http://www.katsuyamagroup.com/>

カツヤマキカイ



Wire-Pullers(Light weight type)

万能携帯ウインチ“リバティ”

修理  
可能

同商品群  
在庫数 8 アイ  
テム



X-5  
(ワイヤロープ10m付)



X-13WR20M  
(専用ワイヤロープ)

- 特 長**
- 縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。
  - ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。
  - 小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。
  - チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
- 用 途**
- 屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。
  - 材伐採時の位置決め、木起し。
  - 重量物の移動、機械の据付け作業。
- 材 質** ●スチール
- 製造国** ●日本

## ウインチ本体

発注単位1台

| 発注コード    | 品 番  | 税抜価格<br>(1台) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1台) | 最大能力<br>(t) | レバー1往復で動く<br>ワイヤロープの長さ(mm) | 専用ワイヤロープ径<br>(最大径)(mm) | ワイヤロープ破断強度<br>(kN) | 幅×奥行×高さ<br>(mm) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|
| 256-7822 | X-5  | ¥54,800      | ¥54,800                | 0.50        | 35                         | 8.3                    | 34.3               | 434×86.6×215    | 4          | 95(108)      |
| 457-8317 | X-13 | ¥81,100      | ¥81,100                | 1.30        | 60                         | 11.7                   | 94.1               | 550×87.0×302    | 9          | 58(83)       |

## 専用ワイヤロープ

仕 様 ●専用フック付  
材 質 ●スチール

発注単位1本

| 発注コード    | 品 番       | 税抜価格<br>(1本) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1本) | 適合本体 | ワイヤロープ(mm×m)<br>(径×長さ) | 梱包数<br>(本) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-----------|--------------|------------------------|------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 457-8325 | X-13WR20M | ¥29,300      | ¥29,300                | X-13 | 11.7×20                | 1          | 12         | 51(90)       |

☎商品のお問い合わせ:078-306-3640 <http://www.katsuyamagroup.com/>

HONKO



Winch

ウインチ“スーパーチル”

修理  
可能

同商品群  
在庫数 3 アイ  
テム



(ハンドル)  
03401080  
(ワイヤロープ付)

- 特 長**
- 前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。
  - 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。
  - ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
- 用 途** ●土木建築、林業、一般工業関係に。
- 材 質** ●機械部品の重要部:炭素鋼
- その他:スチール
- 製造国** ●日本

## 商品紹介動画



発注単位1台

| 発注コード    | 品 番      | 税抜価格<br>(1台) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1台) | 最大能力<br>(t) | レバー1往復で動く<br>ワイヤロープの長さ(mm) | ワイヤロープ破断強度<br>(kN) | 幅×奥行×高さ<br>(mm) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|----------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|
| 321-0782 | 03401040 | ¥ 54,450     | ¥ 79,200               | 0.75        | 約60                        | 50.4               | 510×105×255     | 7.5        | 123(94)      |
| 321-0791 | 03401080 | ¥ 76,725     | ¥111,600               | 1.60        | 約50                        | 89.5               | 620×150×335     | 17.6       | 100(105)     |
| 324-9603 | 03101890 | ¥136,600     | ¥198,700               | 3.00        | 約40                        | 159.0              | 710×165×410     | 28.1       | 22(138)      |

ホームページ <http://www.honko.co.jp/>