



ミルクペイント

全26色

水性

乾燥後に
耐水性

合成樹脂系・不透明塗料
(マットタイプ)

塗り面積：約1~1.4㎡/200ml(2回塗り)

※メディウムは除く

アメリカントラッドの色調の国産ペイント

ブランド
サイトへ



- 森永乳業のミルク原料を使用した水性ペイントで、安心安全。
- 嫌なニオイがほとんどありません。
- ひび割れやアンティークな風合いなど、メディウムも充実。
- クリーミーな質感でのびがよく塗りやすい。

用途 木部、紙、金属※、モルタル※ ※下地処理にマルチプライマーを使用
ポリエチレン、ポリプロピレンなどプラスチック全般、塩化ビニールクロス
などのやわらかい素材には塗れません。(割れが発生するおそれあり)



ミルクペイント



メディウム



ブラシ



セット



ミルクペイント
メディウムセット



色番	色名	70ml	200ml	450ml	1.2L
1	スノーホワイト	●	●	●	●
9	インクブラック	●	●	●	●
11	ハニーマスタード	●	●	●	●
14	サンフラワーオレンジ	●	●	●	●
16	ターメリックイエロー	●	●	●	●
18	ガーネット	●	●	●	●
20	サンセットパープル	●	●	●	●
21	ゴールドレッド	●	●	●	●
23	アンティークコーラル	●	●	●	●
25	フロリダピンク	●	●	●	●
27	シトラスピンク	●	●	●	●
29	ビンテージワイン	●	●	●	●
30	クリームバニラ	●	●	●	●

色番	色名	70ml	200ml	450ml	1.2L
32	ヘンプベージュ	●	●	●	●
40	ピスタチオグリーン	●	●	●	●
42	グリーンアーミー	●	●	●	●
43	クロコダイルグリーン	●	●	●	●
46	ライムミント	●	●	●	●
48	ターキーブルー	●	●	●	●
50	ムーンライト	●	●	●	●
52	インディアンターコイズ	●	●	●	●
55	トリトンプルー	●	●	●	●
57	ディキシーブルー	●	●	●	●
62	ヘーゼルナッツ	●	●	●	●
66	ローストカカオ	●	●	●	●
70	アッシュグレー	●	●	●	●

単色			
容量	単位	価格	
70mlミニボトル入り	3	¥ 418	(本体価格¥ 380)
200mlボトル入り	1	¥ 880	(本体価格¥ 800)
450mlボトル入り	1	¥1,650	(本体価格¥1,500)
1.2Lボトル入り	1	¥3,740	(本体価格¥3,400)

ミルクペイントブラシ			
品名	サイズ	単位	価格
化繊 アンティーク調の仕上がりに	Small(スモール)	1	¥ 528 (本体価格¥480)
	Medium(ミディアム)	1	¥ 748 (本体価格¥680)
豚毛 メディウム類の汚し加工に	Large(ラージ)	1	¥1,045 (本体価格¥950)

メディウム							
色番	品名	用途	単位	価格(100ml×2)	価格(200ml)	価格(450ml)	価格(1.2L)
100	クラッキングメディウム	ひび割れたタッチを再現できる	1	-	¥935 (本体価格¥850)	¥1,760 (本体価格¥1,600)	¥3,960 (本体価格¥3,600)
101	アンティークメディウム	塗るだけでアンティークな風合いに	1				
105	トップコートクリア(UVカット)	上塗りすると耐久性アップ	1				
206	プラスターメディウム	漆喰のような仕上がりに	1				
207	ダストメディウム	ホコリをかぶった古びた雰囲気	1				
208	マルチプライマー	塗装面への密着性を向上	1				
02C	ラストメディウム(2本セット) (ダークブラウン・レッドブラウン)	錆(さび)た感じをリアルに表現	1	¥1,408 (本体価格¥1,280)	-	-	-

セット			
品名	内容	単位	価格
ミルクペイントキット	ミルクペイント30ml×3色(スノーホワイト・シトラスピンク・ピスタチオグリーン)、クラッキングメディウム30ml アンティークメディウム30ml、木製ケース、平筆、スポンジ、レシピ付取扱説明書	1	¥1,540 (本体価格¥1,400)
ミルクペイントメディウムセット	アンティークメディウム、クラッキングメディウム、トップコート(UVカット)、マルチプライマー...各30ml ダストメディウム、プラスターメディウム...各40ml、ミルクペイントメディウムレシピ付取扱説明書	1	¥1,848 (本体価格¥1,680)

認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02038