


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**カノマックス** Anemometer **風速計“アネモマスターライト”(風速・温度)** 修理可能 校正可能

同商品群在庫数 **1** アイテム



特長 ● 風速・温度の切替、測定値のホールド、電源ON/OFFなどのすべての操作がワンボタンで可能な手のひらサイズの小型風速計です。  
● 温度補償回路を内蔵し、温度変化に対しての追従性も抜群です。

用途 ● エアコンなどの風速検査に。 ● ダクト内の風速測定に。

仕様 ● 風速測定精度: ± (指示値の5% or 0.02m/sの大きい方)  
● 測定方式: 熱線式 ● 電源: 単3乾電池×4本  
● 幅×奥行×高さ: 60×34×120mm

製造国 ● 中国

対応電池 ¥225 (取扱価格)  
発注コード 423-4103 単3  
品番 TLR6G-P4S 4本入

測定項目	測定範囲	分解能
風速 (m/s)	0 ~ 9.99 10.0 ~ 20.0	0.01 0.1
温度 (°C)	-20.0 ~ 70.0	0.1

発注単位1個 日本カノマックス㈱ [799950]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	測定風速範囲 (m/s)	分解能 (m/s)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
858-7598	6006-DO	¥59,800	¥59,800	0.01~20.0	0~9.99	1	100	660(82)

☎商品のお問い合わせ: 0120-009-750 <http://www.kanomax.co.jp/index.html>

温度計・湿度計

熱感知・測定器

紫外線測定器

照度計

風速計

環境測定器

ガス測定器・検知器

水質・水分測定器

**カノマックス** Anemometer **風速計“クリモマスター”(風速・温度・湿度)** 修理可能 校正可能

同商品群在庫数 **1** アイテム



特長 ● 1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。  
● 熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。  
● 本体に最大20000件の測定データを保存できます。

用途 ● 建物・工場内の空調管理・環境測定。

仕様 ● 風速測定精度: ± (指示値の2% or 0.02m/s)  
● 測定方式: 熱線式 ● 電源: 単3乾電池×6本  
● 幅×奥行×高さ: 88×51×188mm

付属品 ● プローブ (6531-21)

製造国 ● 中国

対応電池 ¥225 (取扱価格)  
発注コード 423-4103 単3  
品番 TLR6G-P4S 4本入

測定項目	測定範囲	分解能
風速 (m/s)	0.01~9.99 10.0~30.0	0.01 0.1
温度 (°C)	-20.0~70.0	0.1
湿度 (%RH)	2.0~98	0.1

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 日本カノマックス㈱ [799950]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	測定風速範囲 (m/s)	分解能 (m/s)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★424-3528	S653100	¥198,000	¥198,000	0.01~30.0	0.01/0.1	1	260	43(82)

☎商品のお問い合わせ: 0120-009-750 <http://www.kanomax.co.jp/index.html>

**カノマックス** Anemometer **風速計“アネモマスター”(風速・温度・圧力)** 修理可能 校正可能

同商品群在庫数 **1** アイテム



特長 ● 配管・ダクト内の測定を考えた丈夫なボディ、フタ付です。  
● 大型LCDディスプレイを採用し、より見やすくシンプルな設計です。  
● 肩掛けベルト付ですので、両手を自由に使って測定できます。  
● 本体に100件の測定データを保存できます。

用途 ● 空調ダクト・ダクト送風口の風速管理に。

仕様 ● 風速測定精度: ± (指示値の±3%+0.1)m/s  
● 測定方式: 熱線式 ● 電源: 単2乾電池×6本  
● 幅×奥行×高さ: 210×120×133mm

製造国 ● 中国

対応電池 ¥203 (取扱価格)  
発注コード 423-4081 単2  
品番 TLR14G-P2S 2本入

測定項目	測定範囲	分解能
風速 (m/s)	0.10~9.99 10.0~50.0	0.01 0.1
温度 (°C)	0.0~100.0	0.1
圧力 (kPa)	-5.00~+5.00	0.01


発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 日本カノマックス㈱ [799950]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	測定風速範囲 (m/s)	分解能 (m/s)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★353-7811	6115	¥180,000	¥180,000	0.1~50.0	0.01/0.1	1	1.1	50(87)

☎商品のお問い合わせ: 0120-009-750 <http://www.kanomax.co.jp/index.html>

**testo** Vane Anemometer **風速計(風速・温度)** 修理可能

同商品群在庫数 **10** アイテム



特長 ● 40mmのベーンセンサー内蔵です。  
● 体感温度 (Windchill) 演算機能付です。

用途 ● 換気吹き出し口での温風、ダクトの温風速計測。

仕様 ● 風速測定精度: ± (0.2m/s+計測値の2%)  
● 測定方式: ベーン式  
● 電源: 単4乾電池×2本 (付属)  
● 幅×奥行×高さ: 46×25×133mm

製造国 ● 中国

対応電池 ¥225 (取扱価格)  
発注コード 423-4073 単4  
品番 TLR03G-P4S 4本入

測定項目	測定範囲	分解能
風速 (m/s)	0.4~20	0.1
温度 (°C)	-10~50	0.1


発注単位1個 (価格改定日 20.04) 株式会社 [640720]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	測定風速範囲 (m/s)	分解能 (m/s)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
333-7448	TESTO410-1	¥15,000	¥15,000	0.4~20	0.1	1	110	127(64)

☎商品のお問い合わせ: 045-476-2288 <http://www.testo.jp/>

**testo** Vane Anemometer **風速計(風速・温度・湿度)** 修理可能

同商品群在庫数 **10** アイテム



特長 ● 40mmのベーンセンサー内蔵です。  
● 体感温度 (Windchill) 演算機能付です。

用途 ● 換気吹き出し口での温風、ダクトの温風速計測。

仕様 ● 風速測定精度: ± (0.2m/s+計測値の2%)  
● 測定方式: ベーン式  
● 電源: 単4乾電池×2本 (付属)  
● 幅×奥行×高さ: 46×25×133mm

製造国 ● 中国

対応電池 ¥225 (取扱価格)  
発注コード 423-4073 単4  
品番 TLR03G-P4S 4本入

測定項目	測定範囲	分解能
風速 (m/s)	0.4~20	0.1
温度 (°C)	-10~50	0.1
湿度 (%RH)	5~95	0.1

発注単位1個 (価格改定日 20.04) 株式会社 [640720]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	測定風速範囲 (m/s)	分解能 (m/s)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
333-7456	TESTO410-2	¥23,000	¥23,000	0.4~20	0.1	1	110	62(99)

☎商品のお問い合わせ: 045-476-2288 <http://www.testo.jp/>