

面積式流量計


 Online Store にて販売中!
<http://www.tofco.jp/store/>

FC-CX30

Flow checker

- 量産タイプ。
- 短納期。低価格。
- アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン。
- 耐圧に優れています。
- Mass-produced type
- Quick delivery and offering at a low price.
- Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.
- Excellent in pressure resistance.



注意 樹脂 (PMMA) 製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
 Caution With respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection

規格 Std.	液体用 For liquid	バルブ Valve	流体名 Fluids	流量単位 Units	最大流量 Max. flow	材質 Material	接続口径 Connection size	オプション Option	特殊項目 For specialized item
FC-CX	30	W							
								FKM	バイトンパッキン Viton packing
								01	Rc1/4"
								02	Rc3/8"
								BS	BSBM (メッキ) (Plating)
								304	SUS304
					Max.				下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
				B					L/min
				Z					特殊 For specialized unit * 1
				1					水 Water
				9					特殊 For specialized fluid * 1
				0					ニードルバルブ無し With no needle valve
				1					下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
				9					特殊 For specialized shape * 1
規格 Std.	測定範囲 Measuring range							接続口径 Connection size	
30	0.2~2L/min							Rc1/4" , Rc3/8"	
	0.4~3L/min								
	0.5~5L/min								
	1~10L/min								

* 1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。

※測定範囲は水換算 20℃(293K)条件の流量です。

※**FKM** マークは即納品です。対象の型式につきましては、お問い合わせください。

* 1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

※Pictorial marking for **FKM** shows a quick delivery. For details, consult us with your specification.